



Philips SlimBlend gen2: υψηλή απόδοση, προηγμένος έλεγχος

SlimBlend Gen2

Τα γραφεία αναζητούν φωτισμό υψηλής απόδοσης που ενισχύει την απόδοση, την άνεση, την ευεξία και τη βιωσιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λύσεις «επιφάνειας φωτός» που παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός με εξαιρετική λειτουργικότητα και συνδεσιμότητα έχουν μεγάλη ζήτηση. Όπως το Philips SlimBlend Gen2 – μια πλήρης οικογένεια λεπτών φωτιστικών σχεδιασμένων για βελτιωμένη ευεξία και κυκλικότητα. Τα φωτιστικά SlimBlend Gen2 προσφέρουν κορυφαία απόδοση και εξαιρετική ποιότητα φωτός (CRI>90) με χαρακτηριστικά αναβάθμισης και επισκευής που υπόσχονται μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι επίσης σχεδιασμένα για ανακύκλωση, καθιστώντας τα μια πραγματικά κυκλική, πράσινη επιλογή. Αλλά είναι το υψηλής ποιότητας φως που κάνει τα φωτιστικά SlimBlend Gen2 να ξεχωρίζουν πραγματικά. Το ειδικό Micro Hexagonal Optics (MXO) παρέχει άνεση χωρίς θάμβωση και προσδίδει επίσης λάμψη στο ομοιογενές φως, δημιουργώντας μια ζωηρή επιφάνεια φωτός που βελτιώνει τους εσωτερικούς χώρους και προσφέρει πλήρη συμβατότητα με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Το SlimBlend Gen 2 είναι μια μινιμαλιστική λύση με ανώτερες προδιαγραφές φωτισμού σε συνδυασμό με την καλύτερη συνδεσιμότητα στην κατηγορία του χρησιμοποιώντας το Interact Pro – όλα με μια βιώσιμη προσέγγιση στον φωτισμό γραφείων υψηλής απόδοσης.

Οφέλη

- Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης με διάφορες επιλογές τοποθέτησης (χωνευτή, κρεμαστή, επιφανειακή)
- Άνετο, χωρίς θάμβωση, συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
- Ανταγωνιστική λύση με ικανοποιητικές προδιαγραφές φωτισμού
- Βιώσιμη και καλύτερη στην κατηγορία προσφορά συνδεδεμένου φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία έως 140 lm/W υποστηρίζει τον σχεδιασμό πράσινων κτιρίων και τα κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας
- CRI90 με επιλογή ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας λευκού
- Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, χρησιμοποιώντας οπτικά συστήματα MXO και κάλυμμα Oral
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες στα L90
- Ταχυσύνδεσμος ή βύσμα Wieland για απλούστερη, ταχύτερη εγκατάσταση
- Με πρόβλεψη για κυκλική οικονομία. (χωρίς κόλλα, ηλεκτρονικά με δυνατότητα αντικατάστασης, αναβαθμίσιμο σύστημα, αποτελεσματικό και μεγάλη διάρκεια ζωής) συν την υποστήριξη του οδηγού Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD)
- Συνδεδεμένο σύστημα έτοιμο με πλατφόρμα Interact Pro με δυνατότητα επέκτασης, που χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες ή/και ασύρματες διατάξεις οδήγησης για τη συλλογή δεδομένων, παρούσας, ρύθμισης φωτός ανάλογα με το φυσικό φως της ημέρας και καθοδήγησης

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος υγείας
- Κλάδος εκπαίδευσης

Versions



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA4 SPP



SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W62L62 MXO SPP



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



SlimBlend Gen2

Λεπτομέρειες για το προϊόν




SlimBlendGen2 Backview _DPP



SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with Surface mounted accessories

Λεπτομέρειες για το προϊόν



RC330V W60L60 with Surface mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP02




PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120



Connector- Wieland DPP02



PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with
MXO

SlimBlend Gen2

Λεπτομέρειες για το προϊόν



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4
sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL
& Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



PIP connector DPP01

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	36S
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	133 lm/W
Φωτεινή ροή	3.600 lm
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	27 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM<3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	RC330V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα


Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44

SlimBlend Gen2


		Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	
Order Code	Full Product Name	ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

		Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	
Order Code	Full Product Name	ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-	-

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450

