



# Philips SlimBlend gen2 : hautes performances, contrôle avancé

## SlimBlend Gen2

Les bureaux recherchent un éclairage performant qui améliore la performance, le confort, le bien-être et la durabilité. C'est pourquoi les solutions de « surface de lumière », qui offrent une excellente qualité de lumière avec une fonctionnalité et une connectivité excellentes, sont si demandées. Comme Philips SlimBlend Gen2, une famille complète de luminaires fins conçus pour améliorer le bien-être et la circularité. Les luminaires SlimBlend Gen2 offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et de réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix réellement circulaire et écologique. Mais c'est grâce à la lumière de haute qualité que les luminaires SlimBlend Gen2 se démarquent vraiment. L'optique spéciale Micro Hexagonal Optics (MXO) offre un confort sans éblouissement et apporte des étincelles à la lumière homogène, créant une surface de lumière vivante qui améliore les intérieurs et offre une conformité complète aux normes d'éclairage de bureau. SlimBlend Gen2 est une solution minimaliste avec des spécifications d'éclairage supérieures associées à une connectivité de premier ordre utilisant Interact Pro, le tout avec une approche durable de l'éclairage de bureau haute performance.

### Avantages

- Luminaire LED très efficace avec choix d'options de montage (encastré, suspendu, monté en surface)
- Confortable, sans éblouissement Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Solution compétitive avec de bonnes spécifications d'éclairage
- Offre connectée durable et de premier ordre

## SlimBlend Gen2

### Fonctions

- La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu'à 140 lm/W, prend en charge la conception de bâtiments écologiques et les critères de subvention de basse consommation
- CRI90 avec option Tunable White
- Éclairage conforme aux normes de bureau utilisant à la fois l'optique MXO et le cache Opal
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures @L90
- Connecteur rapide ou connecteur Wieland pour une installation plus simple et plus rapide
- Préparé pour la circularité (pas de colle, électronique remplaçable, système évolutif, efficace et longue durée de vie) plus guide de déclaration environnementale sur le produit (EPD)
- Système connecté compatible avec la plate-forme évolutive Interact Pro qui utilise des détecteurs intégrés et/ou des ballasts sans fil pour la collecte de données, l'occupation, la régulation en fonction de la lumière naturelle et l'orientation

### Application


- Bureaux
- Cabinets médicaux
- Établissements scolaires

### Versions




SlimBlendGen2 RecessMouted  
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

### Schéma dimensionnel



# SlimBlend Gen2

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit

SlimBlendGen2 Backview \_DPP




SlimBlendGen2\_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2\_IA5 Sensor\_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2\_Suspended with sensor\_W30L120



Connector- Wieland DPP01



Détails sur le produit



SlimBlendGen2\_Suspended with  
sensor\_W60L60



RC330V W60L60 sensor with  
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface  
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with  
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface  
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC  
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2  
RC330Z\_SMB\_W30L120




Connector- Wieland DPP02

# SlimBlend Gen2

## Détails sur le produit

PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2\_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2  
RC330Z\_SMB\_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2\_Suspended  
without sensor\_W60L60



SlimBlend Gen2\_Backview with EL  
& Sensor\_DPP



SlimBlendGen2\_Suspended  
without sensor\_W30L120



Détails sur le produit

PIP connector DPP01



| Informations générales                               |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver inclus                                        | Oui                                                |
| Source lumineuse remplaçable                         | Non                                                |
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                            |
| Service Tag                                          | Oui                                                |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                                    |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                       |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >90                                                |
| Type d'optique                                       | -                                                  |
| Rendement du flux lumineux vers le haut              | 0                                                  |
| Fonctionnement et électricité                        |                                                    |
| Classe de protection CEI                             | Classe de sécurité II                              |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                                        |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                                        |
| Convient pour la commutation aléatoire               | Non                                                |
| Commandes et gradation                               |                                                    |
| Variation de l'intensité lumineuse                   | Oui                                                |
| Niveau de gradation maximal                          | 10%                                                |
| Mécanique et boîtier                                 |                                                    |
| Type de cache optique/de lentille                    | Polycarbonate                                      |
| Couleur du corps                                     | Blanc                                              |
| Protection contre les chocs mécaniques               | IK03                                               |
| Approbation et application                           |                                                    |
| Gamme de températures ambiantes                      | +10 à +35 °C                                       |
| Marquage CE                                          | Oui                                                |
| Marquage ENEC                                        | Marquage ENEC                                      |
| Inflammabilité                                       | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Performances initiales                               |                                                    |
| Tolérance de flux lumineux                           | +/-10%                                             |
| Données du produit                                   |                                                    |
| Code famille de produits                             | RC330V                                             |

Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                        | Code famille lampe |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO      | 36S                |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO      | 42S                |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO      | 42S                |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC   | 36S                |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC   | 36S                |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO       | 36S                |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO       | 36S                |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO       | 42S                |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO       | 42S                |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO  | 42S                |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | 36S                |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC    | 36S                |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | 42S                |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | 42S                |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC | 42S                |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO           | 36S                |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5        | 36S                |
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO           | 42S                |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO           | 42S                |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO           | 36S                |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO           | 42S                |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO      | 36S                |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC        | 36S                |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC        | 36S                |
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC        | 42S                |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC        | 42S                |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO            | 36S                |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5         | 36S                |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO            | 42S                |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO            | 42S                |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO            | 36S                |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC         | 36S                |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC         | 36S                |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC         | 42S                |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC         | 36S                |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                              | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W30L120 IA4 MXO         | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA<br>W30L120 IA4 MXO         | 3000 K                                       | 129 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA<br>W30L120 IA4 MXO         | 4000 K                                       | 135 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W30L120 IA4 MXO SC      | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA<br>W30L120 IA4 MXO SC      | 3000 K                                       | 128 lm/W                              | 3.400 lm         |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W60L60 IA5 MXO          | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO          | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO          | 3000 K                                       | 127 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO          | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA<br>W60L60 IA4 ELW3<br>MXO  | 4000 K                                       | 126 lm/W                              | 3.400 lm         |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO SC       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W60L60 IA5 MXO SC       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO SC       | 3000 K                                       | 127 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA<br>W60L60 IA4 MXO SC       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA<br>W60L60 IA4<br>ELW3MXOSC | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD<br>W30L120 MXO              | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD<br>W30L120 MXO W5           | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |

| Order Code    | Full Product Name                      | Température<br>de couleur<br>corrélée (nom.) | Efficacité<br>lumineuse<br>(nominale) | Flux<br>lumineux |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD<br>W30L120 MXO      | 4000 K                                       | 135 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD<br>W30L120 MXO      | 3000 K                                       | 129 lm/W                              | 400 lm           |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA<br>W30L120 MXO      | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA<br>W30L120 MXO      | 4000 K                                       | 135 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA<br>W30L120 IA5 MXO | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD<br>W30L120 MXO SC   | 4000 K                                       | 136 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD<br>W30L120 MXO SC   | 3000 K                                       | 128 lm/W                              | 3.400 lm         |
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD<br>W30L120 MXO SC   | 4000 K                                       | 135 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD<br>W30L120 MXO SC   | 3000 K                                       | 129 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD<br>W60L60 MXO       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD<br>W60L60 MXO W5    | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD<br>W60L60 MXO       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD<br>W60L60 MXO       | 3000 K                                       | 127 lm/W                              | 4.000 lm         |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA<br>W60L60 MXO       | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD<br>W60L60 MXO SC    | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD<br>W60L60 MXO SC    | 3000 K                                       | 126 lm/W                              | 3.400 lm         |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD<br>W60L60 MXO SC    | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 4.200 lm         |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA<br>W60L60 MXO SC    | 4000 K                                       | 133 lm/W                              | 3.600 lm         |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                         | Consommation<br>électrique |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO       | 26,5 W                     |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO       | 31 W                       |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO       | 31 W                       |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO<br>SC | 26,5 W                     |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO<br>SC | 26,5 W                     |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO        | 27 W                       |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO        | 27 W                       |

| Order Code    | Full Product Name                          | Consommation<br>électrique |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO         | 31,5 W                     |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO         | 31,5 W                     |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3<br>MXO | 31,5 W                     |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC      | 27 W                       |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC      | 27 W                       |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC      | 31,5 W                     |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC      | 31,5 W                     |



SlimBlend Gen2

| Order Code    | Full Product Name                        | Consommation électrique |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC | 31,5 W                  |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO           | 26,5 W                  |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5        | 26,5 W                  |
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO           | 31 W                    |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO           | 31 W                    |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO           | 26,5 W                  |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO           | 31 W                    |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO      | 26,5 W                  |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC        | 26,5 W                  |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC        | 26,5 W                  |

| Order Code    | Full Product Name                 | Consommation électrique |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC | 31 W                    |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC | 31 W                    |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO     | 27 W                    |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5  | 27 W                    |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO     | 31,5 W                  |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO     | 31,5 W                  |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO     | 27 W                    |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC  | 27 W                    |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC  | 27 W                    |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC  | 31,5 W                  |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC  | 27 W                    |

Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                        | Indice de protection |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO      | IP20                 |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO      | IP20                 |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO      | IP20                 |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC   | IP20                 |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC   | IP20                 |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO       | IP20                 |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO       | IP20                 |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO       | IP20                 |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO       | IP20                 |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO  | IP20                 |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | IP20                 |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC    | IP20                 |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | IP20                 |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | IP20                 |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC | IP20                 |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO           | IP20/44              |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5        | IP20/44              |
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO           | IP20/44              |

| Order Code    | Full Product Name                   | Indice de protection |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO      | IP20/44              |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO      | IP20/44              |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO      | IP20/44              |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO | IP20                 |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC   | IP20/44              |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC   | IP20/44              |
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC   | IP20/44              |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC   | IP20/44              |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO       | IP20/44              |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5    | IP20/44              |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO       | IP20/44              |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO       | IP20/44              |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO       | IP20/44              |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC    | IP20/44              |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC    | IP20/44              |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC    | IP20/44              |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC    | IP20/44              |

Fonctionnement de secours

| Order Code    | Full Product Name                   | Secours centralisé | Eclairage de secours                           | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu | -                    | -                                                          |

| Order Code    | Full Product Name                   | Secours centralisé | Eclairage de secours                           | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu | -                    | -                                                          |

## SlimBlend Gen2

| Order Code    | Full Product Name                             | Secours centralisé | Éclairage de secours                                  | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169014978 | RC330V 42S/940<br>SEIA W30L120 IA4<br>MXO     | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940<br>SEIA W30L120 IA4<br>MXO SC  | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930<br>SEIA W30L120 IA4<br>MXO SC  | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940<br>SEIA W60L60 IA5<br>MXO      | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO      | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO      | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO      | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>ELW3 MXO | Oui                | Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil | 270 lm               | 3 h                                                        |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO SC   | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |

| Order Code    | Full Product Name                              | Secours centralisé | Éclairage de secours                                  | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169011281 | RC330V 36S/940<br>SEIA W60L60 IA5<br>MXO SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>MXO SC    | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940<br>SEIA W60L60 IA4<br>ELW3MXOSC | Oui                | Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil | 270 lm               | 3 h                                                        |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940<br>PSD W30L120 MXO              | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940<br>PSD W30L120 MXO<br>W5        | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014909 | RC330V 42S/940<br>PSD W30L120 MXO              | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930<br>PSD W30L120 MXO              | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940<br>WIA W30L120 MXO              | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940<br>WIA W30L120 MXO              | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940<br>SEIA W30L120 IA5<br>MXO      | Oui                | Éclairage de secours central à courant continu        | -                    | -                                                          |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940<br>PSD W30L120 MXO<br>SC        | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930<br>PSD W30L120 MXO<br>SC        | -                  | -                                                     | -                    | -                                                          |

| Order Code    | Full Product Name                 | Secours centralisé | Eclairage de secours | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO     | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5  | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO     | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO     | -                  | -                    | -                    | -                                                          |

Approbation et application

| Order Code    | Full Product Name                       | Essai au fil incandescent      |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO     | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO     | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO     | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC  | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC  | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO      | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO      | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO      | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO      | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO | Température 850 °C, durée 30 s |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC   | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC   | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC   | Température 650 °C, durée 30 s |

| Order Code    | Full Product Name                | Secours centralisé | Eclairage de secours | Flux en mode secours | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO    | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC | -                  | -                    | -                    | -                                                          |

| Order Code    | Full Product Name                        | Essai au fil incandescent      |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC    | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC | Température 850 °C, durée 30 s |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO           | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5        | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO           | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO           | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO           | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO           | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO      | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC        | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC        | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC        | Température 650 °C, durée 30 s |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC        | Température 650 °C, durée 30 s |

SlimBlend Gen2

| Order Code    | Full Product Name                   | Essai au fil incandescent         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO       | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO<br>W5 | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO       | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO       | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO       | Température 650 °C, durée<br>30 s |


| Order Code    | Full Product Name                   | Essai au fil incandescent         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO<br>SC | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO<br>SC | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO<br>SC | Température 650 °C, durée<br>30 s |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO<br>SC | Température 650 °C, durée<br>30 s |

Performances initiales


| Order Code    | Full Product Name                           | Chromaticité initiale |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 8720169014947 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO         | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014961 | RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO         | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014978 | RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO         | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011366 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC      | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011373 | RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC      | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014701 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO          | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014695 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO          | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014718 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO          | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014725 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO          | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014732 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO     | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011274 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011281 | RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011298 | RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169011304 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011311 | RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4<br>ELW3MXOSC | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014886 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO              | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014893 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO W5           | (0.43, 0.40) SDCM<3   |

| Order Code    | Full Product Name                   | Chromaticité initiale |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 8720169014909 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO      | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014916 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO      | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014923 | RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO      | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014930 | RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO      | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014954 | RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011328 | RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC   | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011335 | RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169011342 | RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC   | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011359 | RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC   | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014640 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014657 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5    | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014664 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169014671 | RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO       | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169014688 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO       | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011236 | RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC    | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011243 | RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC    | (0.38, 0.38) SDCM <3  |
| 8720169011250 | RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC    | (0.43, 0.40) SDCM<3   |
| 8720169011267 | RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC    | (0.43, 0.40) SDCM<3   |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102491






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102446

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102470




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102488



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102487

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102469

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102496






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102492

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102493



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102473

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102489

