



SlimBlend gen2: alte prestazioni, controllo avanzato

SlimBlend Gen2

Gli uffici sono alla ricerca di un'illuminazione di alta qualità che migliori le prestazioni, il comfort, il benessere e la sostenibilità. Ecco perché le soluzioni di "superficie di luce" che offrono un'eccellente qualità della luce con grande funzionalità e connettività sono così richieste. Come Philips SlimBlend Gen2, una famiglia completa di apparecchi d'illuminazione sottili progettati per migliorare il benessere e la circolarità. Gli apparecchi d'illuminazione SlimBlend Gen2 offrono un'efficacia all'avanguardia e un'eccellente qualità della luce (CRI>90) con caratteristiche di aggiornabilità e riparabilità che promettono una lunga durata. Sono inoltre progettati per la riciclabilità, il che li rende una scelta veramente circolare ed ecologica. Ma è la luce di alta qualità che fa davvero risaltare gli apparecchi d'illuminazione SlimBlend Gen2. La speciale ottica micro esagonale (MXO) offre comfort e luminosità senza abbagliamento. Infonde inoltre scintillii alla luce omogenea, creando una vivace superficie di luce che esalta gli interni e offre la piena conformità all'ufficio. SlimBlend Gen 2 è una soluzione minimalista con specifiche d'illuminazione superiori combinate con una connettività best-in-class utilizzando Interact Pro, il tutto con un approccio sostenibile all'illuminazione per uffici ad alte prestazioni.

Vantaggi

- Apparecchio d'illuminazione LED ad alta efficienza con possibilità di scelta delle opzioni di montaggio (a incasso, a sospensione, a plafone)
- Confortevole, anti-riflesso e Office-Compliant
- Soluzione competitiva con buone specifiche illuminotecniche
- Offerta connessa sostenibile e best-in-class

Caratteristiche

- L'efficienza migliore della categoria fino a 140 lm/W supporta la progettazione di edifici ecologici e i criteri di sovvenzione per il risparmio energetico
- CRI90 con opzione Tunable White
- Illuminazione Office-compliant che utilizza sia l'ottica MXO che la copertura Opal
- Lunga durata fino a 50.000 ore a L90
- Connettore rapido o connettore Wieland per un'installazione più semplice e rapida
- Predisposto per la circolarità (senza collanti, con componenti elettronici sostituibili, sistema aggiornabile, efficiente e di lunga durata) e completo di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) a supporto
- Sistema connesso pronto con la piattaforma scalabile Interact Pro che utilizza sensori integrati e/o driver wireless per raccolta dati, occupazione, regolazione della luce diurna e orientamento

Applicazione


- Uffici
- Settore sanitario
- Istruzione

Versions





SlimBlendGen2 RecessMouted
RC330V W60L60 MXO IA5 SPP

Disegno tecnico



SlimBlend Gen2

Disegno tecnico



Dati del prodotto

SlimBlendGen2 Backview _DPP




SlimBlendGen2_IA5 Sensor with MXO



SlimBlendGen2_IA5 Sensor_with OC



SlimBlendGen2 with CPC accessory DPP01



SlimBlendGen2_Suspended with sensor_W30L120



Connector- Wieland DPP01



Dati del prodotto



SlimBlendGen2_Suspended with
sensor_W60L60



RC330V W60L60 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W30L120 with Surface
mounted accessories



RC330V W30L120 sensor with
Surface mounted accessories



RC330V W60L60 with Surface
mounted accessories



SlimBlendGen2 with CPC
accessory DPP02



PIP connector DPP02



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W30L120




Connector- Wieland DPP02

SlimBlend Gen2

Dati del prodotto

PIP connector DPP03




Safety cable



SlimBlendGen2_IA4 Sensor with MXO



SlimBlendGen2 MXO-optics



SlimBlend Gen2
RC330Z_SMB_W60L60



SlimBlendGen2 Backview with IA4 sensor



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W60L60



SlimBlend Gen2_Backview with EL & Sensor_DPP



SlimBlendGen2_Suspended
without sensor_W30L120



Dati del prodotto

PIP connector DPP01



Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	-
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	1%
Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica	Polycarbonato
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RC330V

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	36S
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	42S
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	36S
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	36S
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	36S
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	42S
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	42S
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	36S
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	36S
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	42S
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	42S
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	36S
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	42S
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	42S
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	36S
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	42S
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	36S
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	36S
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	36S
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	42S
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	42S
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	36S
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	42S
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	42S
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	36S
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	36S
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	36S
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	42S

Dati tecnici di illuminazione

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		Temperatura di colore correlata (Nom)	luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	4000 K	127 lm/W	3.400 lm
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	26,5 W
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	31 W
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	26,5 W
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	27 W
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	27 W
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	31,5 W
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	31,5 W
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	27 W

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		Temperatura di colore correlata (Nom)	luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	3.400 lm
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	3000 K	127 lm/W	4.000 lm
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	3000 K	127 lm/W	3.400 lm
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	4000 K	133 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	27 W
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	31,5 W
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	31,5 W
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	26,5 W
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	31 W
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	31 W
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	26,5 W
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	31 W
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	26,5 W
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	26,5 W
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	31 W
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	27 W
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	31,5 W
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	27 W
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	27 W
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	31,5 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	IP20
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	IP20
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	IP20
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	IP20
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	IP20
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	IP20
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	IP20
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	IP20
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	IP20/44
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	IP20/44
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	IP20
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	IP20/44
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	IP20/44
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	IP20/44
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	IP20/44

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-

SlimBlend Gen2

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Si	Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless	270 lm	3 ore
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Si	Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless	270 lm	3 ore
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	-	-	-	-
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	-	-	-	-
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Si	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua	-	-
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	-	-	-	-
01468800	RC330V 36S/940 WIA	-	-	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	Temperatura 850 °C, durata 30 s
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01494700	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata	Illuminazione di emergenza	Flusso in emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	-	-	-	-




Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01496100	RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01497800	RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01136600	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01137300	RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01470100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01469500	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01471800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01472500	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01473200	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01127400	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01128100	RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01129800	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01130400	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01131100	RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01488600	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01490900	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01491600	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01492300	RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01493000	RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01495400	RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01132800	RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01133500	RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01134200	RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01135900	RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01464000	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01466400	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01467100	RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO	(0.38, 0.38) SDCM <3
01468800	RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO	(0.43, 0.40) SDCM<3
01123600	RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3
01124300	RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
01125000	RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO SC	(0.43, 0.40) SDCM<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102491

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102445

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102447






Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102475

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102476

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102497




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102495

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102448




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102485

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102498

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102450




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102449


Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102474

Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102486


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102494




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102452




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102478




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102490




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102454




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102484



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102488




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102469




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102496


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102492




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102472




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102493




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102453




Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102473



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102451



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102471



Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102489

