

FlexBlend – toimistoyhteensopiva LED-ratkaisu, jossa on paljon potentiaalia

FlexBlend, uppoasennettava

Philips FlexBlend on laadukas ja energiatehokas valaistusratkaisu, joka täyttää toimistojen valaistusvaatimukset. Se sopii monenlaisiin tiloihin ja se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Näin voidaan säästää energiaa ja sitä kautta rahaa. FlexBlend on vastuullinen ja toimintavarma valinta, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Hyödyt

- Laadukas, toimistoyhteensopiva valaistus
- Valittavissa kolme erilaista optiikkavaihtoehtoa
- Nopea takaisinmaksuaika
- Monikäyttöinen
- Skaalautuva ja päivitettävä, voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin)

Ominaisuudet

- Toimistoyhteensopiva, ei häikäise (UGR <19)
- Yhtenäinen, tasainen valo
- Useita kokovaihtoehtoja
- Useita asennusvaihtoehtoja
- Integroidut sensorit
- Voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Officeen

FlexBlend, uppoasennettava

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Terveystieteiden tutkimuskeskukset
- Pankit

Versions

Upgradable sensor




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

Mittapiirros



FlexBlend, uppoasennettava

Tuotetiedot



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed

Yleistä tietoa	
Liitântälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Enimmäishimmennystaso	1%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	RC340B

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus		Valovirta
		Värlämpötila (nim.)	(nimellinen)	
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3 600 lm
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3 600 lm
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen
			kytkentään				kytkentään
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W	Ei	910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W	Ei
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W	Ei	910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W	Kyllä
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W	Ei	910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W	Kyllä

FlexBlend, uppoasennettava

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W	Kyllä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Kyllä	Päivitetty sensoripaikka ja SNS210-sensori
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Kyllä	Päivitetty sensoripaikka ja SNS210-sensori
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Kyllä	Päivitetty sensoripaikka ja SNS210-sensori
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Kyllä	Päivitetty sensoripaikka ja SNS210-sensori

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	-

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Kyllä	-
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Ei	-
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Kyllä	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Ei	-




Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Hehkulankatesti
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s


Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %

Order Code		Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
910925866968		RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868912




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868910




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868914



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868916



FlexBlend, uppoasennettava

