

FlexBlend - Libérer le potentiel de l'éclairage LED dans les bureaux

FlexBlend Encastré

Les propriétaires de bureau et le personnel responsable des opérations d'éclairage recherchent un éclairage de haute qualité, à la fois économe en énergie et conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser pleinement leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement attractif. En outre, FlexBlend offre la souplesse requise, car le système est facilement applicable sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de travail tels que bureaux ouverts ou salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations et les futures avancées susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Philips FlexBlend est donc également prêt à être connecté à des commandes telles qu'Actilume ou utilisé avec le système d'éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels, tels qu'Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.

Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Choix de trois fenêtres de sortie différentes
- Retour sur investissement rapide
- Flexibilité de l'application
- Évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d'éclairage

FlexBlend Encastré


Fonctions

- Complètement conforme aux spécifications de bureau (UGR <19)
- Effet lumineux homogène et uniforme
- Variété dimensionnelle, options locales
- Diverses options de montage
- Capteurs intégrés
- Peut être combiné aux systèmes Philips ActiLume et SpaceWise
- Prêt à être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels tels qu'Interact Office

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Cabinets médicaux
- Banques

Versions




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC

Schéma dimensionnel



FlexBlend Encastré

Détails sur le produit



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed

FlexBlend Encastré

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90
Type d'optique	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Commandes et gradation

Niveau de gradation maximal	1%
-----------------------------	----

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Blanc
Code de protection contre les chocs méca.	IK02

Approbation et application

Plage de température ambiante	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Chromaticité initiale	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h	0,01 %
------------------------------	--------

Données du produit

Code de la famille de produits	RC340B
--------------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	127 lm/W	4 200 lm
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	97,5 lm/W	3 600 lm

Fonctionnement et électricité

FlexBlend Encastré

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	33 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	IP20/54



Order Code	Full Product Name	Code d'indice de protection
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
910925867001	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC O	Température 850 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Température 650 °C, durée 30 s

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925866969

Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867001

