

FlexBlend – Åpner for for LED-belysning på kontoret

FlexBlend Recessed

Kontoreiere og personale som er ansvarlig for belysningen, leter etter energieffektiv høykvalitetsbelysning som overholder alle forskrifter. Philips FlexBlend gir belysning som overholder forskriftene for kontorbelysning, gir høyere effektivitet og i tillegg får du en attraktiv avkastning på investeringen. FlexBlend gir deg også fleksibilitet; den er enkel å montere, passer for mange typer tak og egner seg for åpne kontorlandskap så vel som møterom. Teknologien er i stadig endring, og en ideell belysningsløsning er aldri fritatt for å kunne ta i mot nye innovasjoner og teknologiske fremskritt som kan optimalisere driften. Philips FlexBlend er derfor også klar for å kobles til ulike kontrollere, deriblant Actilume, eller i kombinasjon belysningssystemet Philips SpaceWise. Den kan også kobles til programvarebaserte belysningssystemer, deriblant Interact Office, som gjør det smartere og muliggjør innsamling av verdifull informasjon om omgivelsene.

Fordeler

- Høy kvalitet i overensstemmelse med normer for kontorbelysning
- Velg mellom tre forskjellige sorteringsvindu
- Rask avkastning på investeringen
- Fleksible bruksområder:
- Skalerbar og klar for å kobles til kontrollere og belysningssystemer

FlexBlend Recessed

Funksjoner

- Overholder alle kontorstandarder (UGR <19)
- Enhetlig og jevn lyseffekt
- Forskjellige størrelser, lokale valgmuligheter
- Flere monteringsmuligheter
- Integrerte sensorer
- Kan kombineres med Philips ActiLume- og SpaceWise-systemer
- Klar for tilkobling til programvarebaserte belysningssystemer, som Interact Office

Søknad

- Kontorer
- Utdanning
- Helse
- Banker

Versions



Upgradable sensor




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC



FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC

FlexBlend Recessed

Målskisse



Produkt detaljer



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kontroller og dimming	
Maksimalt dimmenivå	1%
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	RC340B

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	3000 K	93,5 lm/W	3 600 lm
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	3000 K	136 lm/W	3 600 lm
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	4000 K	96 lm/W	3 600 lm

Drift og elektronikk

		Egnet for tilfeldig	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	veksling
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	38,5 W	Nei
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	26,5 W	Nei
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	37 W	Nei

		Egnet for tilfeldig	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	veksling
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	25,5 W	Nei
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	37 W	Ja
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	30 W	Ja

FlexBlend Recessed

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	30 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslings
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	37,5 W	Ja

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Ja	Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Innebygd styring
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Ja	-
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Nei	-
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Ja	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Nei	-

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	IP20
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	IP20/40

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek


Order Code	Full Product Name	Test av glødetråd
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
910925868910	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
910925868912	RC340B 36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4	-
910925868914	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4	-
910925868916	RC340B 36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4	-

Order Code	Full Product Name	Andel driversvikt ved 5000 timer
910925866969	RC340B 36S/940 PSD W60L60 VPC MLO	0,01 %
910925867003	RC340B 42S/940 PSU W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925867004	RC340B 42S/940 PSD W60L60 VPC PCS	0,01 %
910925866968	RC340B 36S/940 PSU W60L60 VPC MLO	0,01 %


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868912




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868910




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868914




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925868916

