



PowerBalance RC360

– Ιδανικός συνδυασμός αιφόρου απόδοσης και απόδοσης επένδυσης

PowerBalance RC360B

Όταν ένας χώρος γραφείων πρόκειται να φωτιστεί με φωτιστικά LED, υπάρχει συνήθως διάθεση επένδυσης στην αειφορία, εάν πραγματοποιείται απόσβεση της επένδυσης. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, με στόχο την εξασφάλιση ενός άνετου περιβάλλοντος εργασίας. Το PowerBalance RC360 προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό αιφόρου απόδοσης και απόσβεσης επένδυσης από τη μία πλευρά και συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας γραφείων από την άλλη. Μειώνει το κόστος ενέργειας σε λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με μια λύση T5 και, επιπλέον, η πηγή φωτός έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, εξασφαλίζοντας απόσβεση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς προδιαγραφών. Η αρχιτεκτονική του PowerBalance RC360 δίνει τη δυνατότητα συναρμολόγησης μίας σειράς από ιδιαίτερα ευέλικτα αρθρωτά και ημι-αρθρωτά φωτιστικά. Αυτά τα φωτιστικά μπορούν να τοποθετούνται εύκολα σε ψευδοροφές με εμφανείς ή κρυφές ράβδους T, όπως και σε γυψοροφές και ψευδοροφές τύπου bandraster.

Οφέλη

- Αποδίδει σημαντική οικονομία στο κόστος λειτουργίας, σε σύγκριση με το T5
- Πλήρως συμβατό με τα σχετικά πρότυπα λειτουργίας γραφείων
- Ιδιαίτερα αποδοτικό φωτιστικό, που αποδίδει οικονομία έως και 80% στο κόστος ενέργειας

Χαρακτηριστικά

- Εξελιγμένη οπτική τεχνολογία/τεχνολογία LED:
- Υψηλή απόδοση: 115 lm/W
- UGR<19 και $L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
- Δυνατότητα επιλογής διαφόρων διαστάσεων και προαιρετικών εξαρτημάτων για την εξυπηρέτηση διαφόρων εφαρμογών και αναγκών
- Κατάλληλο για την άμεση αντικατάσταση φωτιστικών T5


Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός για κτίρια γραφείων
- Γενικός φωτισμός για εφαρμογές σε κτήρια φροντίδας υγείας
- Γενικός φωτισμός για εφαρμογές σε εκπαιδευτικά κτίρια

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Το προϊόν είναι IP20 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη

Versions



IPPR RC360Bi 0001

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



PowerBalance RC360B

Λεπτομέρειες για το προϊόν


IPDP_RC360Bi_0001-Detail photo



IPDP_RC360Bi_0019-Detail photo



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100247

