



Un troffer más allá de la comodidad visual

Aura

Como un innovador troffer, CoreView Pro RC430V utiliza emisión de luz indirecta y directa para alcanzar UGR19 sin recurrir a placas de control de deslumbramiento grandes y pesadas. El módulo central se puede reemplazar fácilmente para su futuro mantenimiento. La luz del módulo de luz central se puede controlar por separado para adaptarse a múltiples aplicaciones. La tecnología BioUp proporciona un mejor bienestar para las personas en ambientes interiores.

Beneficios

- Aspecto delgado y sensación atractiva
- Fácil mantenimiento en el sitio
- Se adapta a varias aplicaciones para la oficina y centros de salud
- Contribuye al mejor bienestar de las personas en interiores




Características

- Diseño único del módulo de luz con luz indirecta y directa para alcanzar UGR19
- Módulo de luz reemplazable
- Relación de salida de luz ajustable hacia arriba y hacia abajo
- Tecnología BioUp habilitada

Aplicaciones

- Oficinas
- Sala de reuniones
- Centros de salud

Plano de dimensiones



Información general	
Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	115 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 90°
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/ cubierta prismáticos lineales horizontales
Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Cantidad de fuentes de luz	
				Flujo luminoso	
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	80	123 lm/W	3,800 lm	144
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	80	117 lm/W	3,800 lm	144
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	80	122 lm/W	3,800 lm	144
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	90	117 lm/W	3,600 lm	144
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	90	112 lm/W	3,600 lm	144
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	90	115 lm/W	3,600 lm	144
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	80	128 lm/W	5,500 lm	228
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	80	121 lm/W	5,500 lm	228
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	80	129 lm/W	4,900 lm	228
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	90	122 lm/W	5,200 lm	228
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	90	115 lm/W	5,200 lm	228
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	90	122 lm/W	4,600 lm	228
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	80	134 lm/W	4,000 lm	378
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	80	126 lm/W	4,000 lm	378
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	80	132 lm/W	4,000 lm	378
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	90	127 lm/W	3,800 lm	378
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	90	120 lm/W	3,800 lm	378
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	90	126 lm/W	3,800 lm	378

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	31 W	911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	43 W
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	33 W	911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	46 W
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	31 W	911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	38 W
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	31 W	911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	43 W
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	33 W	911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	46 W
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	31 W	911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	38 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	30 W
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	32 W
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	30 W
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	32 W
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	30 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	Fijo	No aplica
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	Fijo	No aplica
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	Fijo	No aplica
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Nivel de regulación máximo
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	Fijo	No aplica
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	Fijo	No aplica
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	Fijo	No aplica
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	Regulación de intensidad inalámbrica	1%

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3

