




Chemin lumineux offrant un grand confort visuel

Aura

En tant que plafonnier innovant, le CoreView Pro RC430V utilise une sortie lumineuse indirecte et directe pour atteindre l'UGR19 sans utiliser de plaques de contrôle d'éblouissement lourdes et volumineuses. Le module central peut être remplacé facilement pour les futures actions de maintenance. La lumière du module d'éclairage central peut être contrôlée séparément pour s'adapter à plusieurs applications. La technologie BioUp apporte un meilleur bien-être aux personnes en environnement intérieur.

Avantages

- Design fin et élégant
- Maintenance facile sur site
- Convient à plusieurs applications pour les bureaux et la santé
- Favoriser un meilleur bien-être des personnes en intérieur


Fonctions

- Design de module lumineux unique avec lumière indirecte et directe pour atteindre UGR19
- Module lumineux remplaçable
- Ratio de flux lumineux sortant réglable vers le haut et vers le bas
- Technologie BioUp activée

Application

- Bureaux
- Salle de réunion
- Etablissements de santé

Versions



CoreView Pro

Schéma dimensionnel

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	115 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 90°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache prismatique linéaire horizontal
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Nombre de sources lumineuses	
				Flux lumineux	
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	80	123 lm/W	3 800 lm	144
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	80	117 lm/W	3 800 lm	144
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	80	122 lm/W	3 800 lm	144
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	90	117 lm/W	3 600 lm	144
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	90	112 lm/W	3 600 lm	144
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	90	115 lm/W	3 600 lm	144
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	80	128 lm/W	5 500 lm	228
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	80	121 lm/W	5 500 lm	228
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	80	129 lm/W	4 900 lm	228
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	90	122 lm/W	5 200 lm	228
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	90	115 lm/W	5 200 lm	228
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	90	122 lm/W	4 600 lm	228
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	80	134 lm/W	4 000 lm	378
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	80	126 lm/W	4 000 lm	378
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	80	132 lm/W	4 000 lm	378
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	90	127 lm/W	3 800 lm	378
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	90	120 lm/W	3 800 lm	378
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	90	126 lm/W	3 800 lm	378

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	31 W	911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	46 W
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	33 W	911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	38 W
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	31 W	911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	43 W
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	31 W	911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	46 W
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	33 W	911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	38 W
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	31 W	911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	30 W
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	43 W	911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	32 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	30 W
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	30 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	32 W
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	30 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	Variateur sans fil	1%
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	Variateur sans fil	1%
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	Variateur sans fil	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	Variateur sans fil	1%
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	Variateur sans fil	1%
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	Corrigé	Non applicable
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	Variateur sans fil	1%

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3

