



PowerBalance gen2 – udržitelný výkon

PowerBalance gen2

Co se týče osvětlení kancelářských prostor pomocí LED svítidel, jsou lidé většinou ochotni investovat do trvalé udržitelnosti, avšak pouze tehdy, když se jim jejich investice vrátí. Systém současně musí splňovat normy pro osvětlení kanceláří, aby bylo zajištěno příjemné pracovní prostředí. PowerBalance gen2 je energeticky nejúčinnější LED svítidlo společnosti Philips splňující kancelářské normy. Výdaje na elektřinu snižuje ve srovnání s řešením se zářivkami T5 více než o polovinu a světelný zdroj má zároveň delší životnost. To znamená výrazně nižší náklady na provoz a zaručenou návratnost investic splňující potřeby konkrétního trhu. PowerBalance gen2 je konstruováno pro použití v celé řadě typů podhledů. Různá provedení lze instalovat do podhledů se skrytými i viditelnými T nosníky, do sádkartonových stropů i do pásových podhledů.

Výhody

- Extrémně účinné LED svítidlo splňující kancelářské normy
- Kvalitní osvětlovací řešení pro přímou výměnu svítidel T5 ve většině interiérových použití
- Výrazně snižuje provozní náklady, s čímž je spojena atraktivní návratnost investice

Vlastnosti

- Mnoho možností montáže
- Pokročilá technologie LED
- K dispozici v různých tvarech a velikostech
- Splňuje normu pro kanceláře

Aplikace

- Kanceláře
- Další interiérové použití

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IP20, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Důrazně proto doporučujeme příslušně zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a produkt také pozbyde záruku.

Versions




PowerBalance Square- 16cup



IPPR RC460Bi 0025











IPPR_RC460Bi_0043-Product photo




IPPR RC460Bi 0047

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Detaily o výrobku




IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail photo

Detaily o výrobku



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Typ optiky	Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Mechanické a materiály	
Třída nebezpečí výbušnosti	-
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20/40
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index	Měrný	Světelný tok
			podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	2 800 lm
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index	Měrný	Světelný tok
			podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	3000 K	≥90	136 lm/W	3 400 lm
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98010800	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

		Náhradní teplota	Index	Měrný	
	Full Product	chromatičnosti	podání	výkon	
Order Code	Name	(jmen.)	barev (CRI)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3 400 lm
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1

Provozní a elektrické

		Náhradní teplota	Index	Měrný	
	Full Product	chromatičnosti	podání	výkon	
Order Code	Name	(jmen.)	barev (CRI)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

			Vhodné pro	
Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	náhodné spínání	
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Ne	
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Ne	
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W	Ne	
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W	Ne	
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W	Ne	
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W	Ne	
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W	Ne	
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W	Ne	
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	64 W	Ne	
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	64 W	Ne	
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	23 W	Ne	
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	23 W	Ne	
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	64 W	Ne	
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	33 W	Ne	
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Ne	
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Ne	
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Ne	
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W	Ne	
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Ne	
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W	Ne	
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W	Ne	
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W	Ne	

Řízení a stmívání

			Maximální	
Order Code	Full Product Name	Stmívatelné ovládání	úroveň ztlumení	
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Ano	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210	

			Vhodné pro	
Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	náhodné spínání	
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Ne	
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	30 W	Ne	
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Ne	
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Ne	
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W	Ne	
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Ne	
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W	Ne	
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Ne	
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Ne	
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W	Ne	
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W	Ne	
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W	Ne	
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W	Ne	
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W	Ne	
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W	Ne	
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W	Ne	
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W	Ne	
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W	Ne	
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Ne	
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W	Ne	
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Ne	
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W	Ne	
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Ne	
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W	Ne	
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Ne	

			Maximální	
Order Code	Full Product Name	Stmívatelné ovládání	úroveň ztlumení	
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Ano	-	
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Ano	-	

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	ovládání	
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Ano	-	1%
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Ano	-	1%
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Ano	-	1%
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Ano	-	1%
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Ano	-	1%
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Ano	-	1%
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Ano	-	1%
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Ano	-	1%
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Ano	-	1%
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Ano	-	1%
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Ano	-	1%
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Ano	-	1%
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Ano	-	1%
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Ano	-	1%
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Ano	-	1%
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Ano	-	1 % (bez stmívání v nouzovém režimu)
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Ano	-	1%
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Ano	-	1%
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Ano	-	1%
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Ne	-	Nevztahuje se
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Ano	-	1%
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Ano	-	1%

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	ovládání	
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Ano	-	1%
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Ano	-	1%
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Ano	-	1%
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Ano	-	1%
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Ano	-	1%
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Ano	-	1%
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Ano	-	1%
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Ano	-	1%
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Ano	-	1%
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Ano	-	1%
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Ano	-	1%
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Ano	-	1%
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Ano	-	1%
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Ano	-	1%
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Ano	-	1%
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Ano	-	1%
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Ano	-	1%
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Ano	-	1%
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Ano	-	1%
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Ano	-	1%
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Ano	-	1%
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Ano	-	1%
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Ano	-	1%

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Polykarbonátová miska/ kryt
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Polykarbonátová miska/ kryt
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Polykarbonátová miska/ kryt
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt

Order Code	Full Product Name	Typ optického krytu
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Polykarbonátová miska/ kryt
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polykarbonátová miska/ kryt
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Polykarbonátová miska/ kryt
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-	-	-	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-	-	-	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-	-	-	-
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	-	-	-	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	300 lm	Lithium	3 h
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	-	-	-	-
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98010800	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-	-	-	-
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	-	-	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-	-	-	-
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení			
		Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	(při plném nabití)
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-	-	-	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-	-	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Teplota 650 °C, doba 30 s
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá doba nouzového osvětlení			
		Nouzové osvětlení	Nouzový světelný tok	Typ baterie nouzového osvětlení	(při plném nabití)
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-	-	-	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-	-	-	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Označení a balení




Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	RC461B
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	RC463B
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	RC468B
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	RC463B
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	RC468B
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	RC468B
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	RC468B
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	RC461B
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100235




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250


Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101680




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101689



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101693




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100488

Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505101676




Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101679



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101690

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101691

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100595




Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505100236


Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505100234

Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101681


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101684




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101685




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100249



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100278

