



PowerBalance gen2 – Höchste Effizienz und Lichtqualität

PowerBalance gen2

Philips PowerBalance Gen2 Einlege- und Einbauleuchten sind hervorragend geeignet, um in Sanierungs- und Neubauprojekten Büroarbeitsplätze sehr effizient und langlebig zu beleuchten. Sie wird der Bürobeleuchtungsnorm gerecht und gewährleistet durch ihr hochqualitatives Licht eine komfortable Arbeitsumgebung. Die PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips. Die neuen, effizientesten UltraEfficient-Ausführungen sparen im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 70 % der Energiekosten und alle Ausführungen haben eine sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer – bis zu 100.000 Stunden. Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus kann durch die optionale Anwendung von Interact Pro mit integrierten Sensoren eine automatische funkvernetzte, regelbare, noch effizientere Beleuchtungsanlage mit Tagelichtregelung und Anwesenheitserkennung realisiert werden. Die PowerBalance Gen2 sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar. Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können. Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandrasterdecken.

Vorteile

- Energieeffiziente LED-Einlege- und Einbauleuchte – 1:1 Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten
- Schnelle Amortisation durch hohe Energieeinsparung und lange Lebensdauer
- Bildschirmtauglich konform EN12464-1

Merkmale

- Leuchten für Deckenmodul 600 mm und 625 mm
- Einlegeleuchten (VPC) und Einbauleuchten für Deckensysteme mit verdeckten Tragschienen (CPC) oder für gesägte Decken (PCV)
- Modulare quadratische und Langfeldleuchten sowie semi-modulare Leuchten
- Mittlere Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L90); 100.000 Stunden (L80/L75)
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach Norm EN12464-1 ($L65^\circ < 3.000 \text{ cd/m}^2$; $UGR \leq 19$)
- Standardleuchten (bis zu 140 lm/W) und UltraEfficient-Leuchten (bis zu 171 lm/W)
- 2.800 lm, 3.400 lm, 4.000 lm und 6.000 lm; DALI-regelbar (PSD) oder Interact Pro Ready für funkvernetztes, regelbares Licht
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: $Ra \geq 90$ oder $Ra \geq 80$ (UltraEfficient)


Anwendung

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Verkaufsräume
- Unterrichtsräume
- Flure


Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IP20 und ist als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.


Versions



IPPR_RC460Bi_0053-Product photo




IPPR RC460Bi 0069



IPPR_RC460Bi_0065-Product photo

Abmessungsskizzen



Produktdetails



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor

Produktdetails

IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo

Produktdetails

IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0081-Detail photo



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Optik	Breitstrahlend, Office-kompatibel
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Maximaler Dimmlevel	1%
Mechanik und Gehäuse	
Explosionsgefahrenklasse	-
Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20/40
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	-
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lampenfamiliencode
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	-
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	-
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	-
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	-
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	-
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	-
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order	Full					Order	Full				
Code	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		Code	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstr.		Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstrom
98048100	RC463B	4000 K	≥90	139 lm/W	3'400 lm	98033700	RC463B	4000 K	≥90	137 lm/W	2'800 lm
	34S/940						28S/940				
	SRD						SRD				
	W31L125						W62L62				
	VPC IA4						VPC U4				
98049800	RC463B	4000 K	≥90	138 lm/W	4'000 lm	98034400	RC463B	4000 K	≥90	139 lm/W	3'400 lm
	40S/940						34S/940				
	SRD						SRD				
	W31L125						W62L62				
	VPC IA4						VPC U4				
98050400	RC463B	4000 K	≥90	130 lm/W	6'000 lm	98035100	RC463B	4000 K	≥90	138 lm/W	4'000 lm
	60S/940						40S/940				
	SRD						SRD				
	W31L125						W62L62				
	VPC IA4						VPC U4				
10052700	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8'000 lm	98036800	RC463B	4000 K	≥90	130 lm/W	6'000 lm
	80S/TW	2700-6500 K					60S/940				
	9 SIA						SRD				
	W30L120						W62L62				
	VPC IA4						VPC U4				
10053400	RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8'000 lm	10048000	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8'000 lm
	80S/TW	2700-6500 K					80S/TW	2700-6500 K			
	9 SIA						9 SIA				
	W31L125						W60L60				
	VPC IA4						VPC U4				
10929200	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm	10051000	RC463B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8'000 lm
	34S/840						80S/TW	2700-6500 K			
	SRD						9 SIA				
	W30L120						W62L62				
	VPC IA4						VPC U4				
	UE					10930800	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm
10937700	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm		34S/840				
	40S/840						SRD				
	SRD						W60L60				
	W30L120						VPC U4				
	VPC IA4						UE				
	UE					10938400	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm
10949000	RC463B	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm		40S/840				
	34S/840						SRD				
	SRD						W60L60				
	W31L125						VPC U4				
	VPC IA4						UE				
	UE					10945200	RC463B	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm
10951300	RC463B	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm		34S/840				
	40S/840						SRD				
	SRD						W62L62				
	W31L125						VPC U4				
	VPC IA4						UE				
	UE					10947600	RC463B	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm
							40S/840				

Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Order	Full	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute
Code	Product	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Code	Product	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)
	SRD					W62L62			
	W62L62					VPC			
	VPC U				96606500	RC463B	3000 K	≥90	133 lm/W
	UE					34S/930			3'400 lm
96613300	RC463B	4000 K	≥90	142 lm/W		PSD			
	34S/940					W62L62			
	PSD					VPC			
	W62L62				96676800	RC463B	3000 K	≥90	133 lm/W
	CPC					28S/930			2'800 lm
96614000	RC463B	4000 K	≥90	140 lm/W		PSD			
	40S/940					W62L62			
	PSD					VPC			
	W62L62				10943800	RC463B	4000 K	≥80	173 lm/W
	CPC					28S/840			2'800 lm
96677500	RC463B	3000 K	≥90	133 lm/W		PSD			
	34S/930					W62L62			
	PSD					VPC UE			
	W62L62				10944500	RC463B	4000 K	≥80	172 lm/W
	CPC					34S/840			3'400 lm
96678200	RC463B	3000 K	≥90	133 lm/W		PSD			
	40S/930					W62L62			
	PSD					VPC UE			
	W62L62				10946900	RC463B	4000 K	≥80	174 lm/W
	CPC					40S/840			4'000 lm
96457300	RC463B	4000 K	≥90	141 lm/W		PSD			
	28S/940					W62L62			
	PSD					VPC UE			
	W62L62				96607200	RC463B	3000 K	≥90	133 lm/W
	VPC					40S/930			4'000 lm
	W3W2					PSD			
96465800	RC463B	4000 K	≥90	142 lm/W		W62L62			
	34S/940					VPC			
	PSD					W3W2			
	W62L62				96462700	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W
	VPC					34S/940			3'400 lm
	W3W2					PSD			
96484900	RC463B	4000 K	≥90	140 lm/W		W60L60			
	40S/940					VPC			
	PSD					W3W2			
	W62L62				10924700	RC461B	4000 K	≥80	173 lm/W
	VPC					28S/840			2'800 lm
96604100	RC463B	4000 K	≥90	141 lm/W		PSD			
	28S/940					W60L60			
	PSD					VPC UE			
	W62L62				10928500	RC461B	4000 K	≥80	172 lm/W
	VPC					34S/840			3'400 lm
96605800	RC463B	4000 K	≥90	142 lm/W		PSD			
	34S/940					W60L60			
	PSD					VPC UE			
					10936000	RC461B	4000 K	≥80	174 lm/W
						40S/840			4'000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PSD W60L60 VPC UE					PSD W31L125 CPC				
96442900	RC463B 40S/940	4000 K	≥90	140 lm/W	4'000 lm	RC463B 34S/840	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm
	PSD W31L125 CPC					PSD W31L125 VP UE				
96610200	RC463B 34S/930	3000 K	≥90	133 lm/W	3'400 lm	RC463B 40S/840	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm
	PSD W31L125 VPC					PSD W31L125 VP UE				
96611900	RC463B 40S/940	4000 K	≥90	140 lm/W	4'000 lm	RC461B 34S/840	4000 K	≥80	172 lm/W	3'400 lm
	PSD W31L125 VPC					PSD W30L120 VPC UE				
96612600	RC463B 40S/930	3000 K	≥90	133 lm/W	4'000 lm	RC461B 40S/840	4000 K	≥80	174 lm/W	4'000 lm
	PSD W31L125 VPC					PSD W30L120 VPC UE				
96615700	RC463B 34S/940	4000 K	≥90	142 lm/W	3'400 lm					

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-	96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-	96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-	96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-	96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-	96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-	96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	-
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-	96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	-	10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	-	10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	-	10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	-	96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-	96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-	10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	-	96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	-	96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	-
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	-	96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	-	96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	-
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	25 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	45 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	21 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	25 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	29 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	45 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	64 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	20 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	23 W	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	24 W	Nein
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	29 W	Nein
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	26 W	Nein
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	30 W	Nein
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W	Nein
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W	Nein
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W	Nein
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W	Nein
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	26 W	Nein
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W	Nein
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	16 W	Nein
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	20 W	Nein
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	23 W	Nein
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	30 W	Nein
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nein
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Nein

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Nein
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Nein
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Nein
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	26 W	Nein
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W	Nein
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	30 W	Nein
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	24 W	Nein
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	20 W	Nein
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	23 W	Nein
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Nein
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Nein

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	Interact SNS210 Sensor
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	Interact SNS210 Sensor
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	Interact SNS210 Sensor
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Interact SNS210 Sensor
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Interact SNS210 Sensor
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210 Sensor
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Interact SNS210 Sensor
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	Interact SNS210 Sensor
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	Interact SNS210 Sensor
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	-
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	-
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	-
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	-
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	-
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	-
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	-
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	-
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	-
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	-
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	-
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	-
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	-
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	-
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	-
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	-
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polycarbonatwanne/- abdeckung
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polycarbonatwanne/- abdeckung

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Polycarbonatwanne/- abdeckung
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polycarbonatwanne/- abdeckung
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Polycarbonatwanne/- abdeckung
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	-
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	-
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	-
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	Tunable, SDCM ≤ 3
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤ 3

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
98048100	RC463B 34S/940 SRD W31L125 VPC IA4	RC463B
98049800	RC463B 40S/940 SRD W31L125 VPC IA4	RC463B
98050400	RC463B 60S/940 SRD W31L125 VPC IA4	RC463B
10052700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
10053400	RC463B 80S/TW9 SIA W31L125 VPC IA4	RC463B
10929200	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
10937700	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
10949000	RC463B 34S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	RC461B
10951300	RC463B 40S/840 SRD W31L125 VPC IA4 UE	RC461B
98033700	RC463B 28S/940 SRD W62L62 VPC U4	RC463B
98034400	RC463B 34S/940 SRD W62L62 VPC U4	RC463B
98035100	RC463B 40S/940 SRD W62L62 VPC U4	RC463B
98036800	RC463B 60S/940 SRD W62L62 VPC U4	RC463B
10048000	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4	RC461B
10051000	RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4	RC463B
10930800	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
10945200	RC463B 34S/840 SRD W62L62 VPC U4 UE	RC461B
10947600	RC463B 40S/840 SRD W62L62 VPC U UE	RC461B
96613300	RC463B 34S/940 PSD W62L62 CPC	RC463B
96614000	RC463B 40S/940 PSD W62L62 CPC	RC463B
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	RC463B
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	RC463B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96606500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
10943800	RC463B 28S/840 PSD W62L62 VPC UE	RC463B
10944500	RC463B 34S/840 PSD W62L62 VPC UE	RC461B
10946900	RC463B 40S/840 PSD W62L62 VPC UE	RC461B
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
10924700	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
10928500	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
10936000	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96610200	RC463B 34S/930 PSD W31L125 VPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
96612600	RC463B 40S/930 PSD W31L125 VPC	RC463B
96615700	RC463B 34S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
10948300	RC463B 34S/840 PSD W31L125 VP UE	RC461B
10950600	RC463B 40S/840 PSD W31L125 VP UE	RC461B
10927800	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
10935300	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100427




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100425




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100426






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100422



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100418




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100489




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100419

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100424

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101716




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100490


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101715

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101728


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101713




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101730




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101714




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101729



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103642






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103639



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103641




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103643

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103640




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103644



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103645

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103647

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103646




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103386

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103388

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505103387



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100278

