



PowerBalance gen2 – des performances durables

PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture gen2 permet d'utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraaster.

Avantages

- Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d'éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W)
- Solution d'éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d'intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)
- Réduit considérablement les coûts opérationnels, résultant en un amortissement rapide

Fonctions

- Options de montage multiples
- Technologie LED avancée
- Disponible en différentes formes et tailles
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux

Application

- Bureaux
- Autres applications intérieures

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



PowerBalance Rectangle- 16cup



IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Schéma dimensionnel












Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo


Détails sur le produit



IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo

Détails sur le produit



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/40
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm
8720169100565	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
8720169100596	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	3000 K	≥90	131 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	4000 K	≥90	138 lm/W	4.000 lm
8720169100558	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
8720169100572	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8.000 lm
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	3000 K	≥90	136 lm/W	3.400 lm
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699980023	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699980030	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699980108	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm
8718699980115	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699979911	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699979973	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3.400 lm
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
8718699979898	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699979904	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699979959	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8718699979966	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2.800 lm
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3.400 lm
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4.000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	25 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
			collecte de la lumière du jour)
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	26 W	Oui (relatif à la détection de présence/

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
			mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	25 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	29 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169100558	RC461B 80S/TWBUSIA W60L60 VPC U4	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169100572	RC461B 80S/TWBUSIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Non
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Non
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Non
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Non
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W	Non
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Non
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W	Non
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W	Non
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W	Non
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Non
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Non
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Non
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W	Non
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Non
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W	Non
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Non
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	16 W	Non
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	16 W	Non
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	20 W	Non
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	20 W	Non
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	23 W	Non
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	23 W	Non
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Non
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W	Non
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W	Non
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W30L125 CPC	23 W	Non
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W	Non
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W	Non
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W	Non
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W	Non
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Non
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W	Non
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Non
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W	Non

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Non
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W	Non
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Non
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	16 W	Non
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	16 W	Non
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	20 W	Non
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	20 W	Non
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	23 W	Non
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	23 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Oui	Capteur InterAct SNS210	1%
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210	1%
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Oui	-	1%
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Oui	-	1%
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Oui	-	1%
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Oui	-	1 % (pas de gradation en mode d'urgence)
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Oui	-	1%
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Non	-	Non applicable
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Oui	-	1%
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Oui	-	1%
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Oui	-	1%
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Oui	-	1%
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Oui	-	1%
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Oui	-	1%
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Oui	-	1%
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Oui	-	1%
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Oui	-	1%
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Oui	-	1%
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Oui	-	1%
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Oui	-	1%
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Oui	-	1%
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Oui	-	1%
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Oui	-	1%
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Oui	-	1%
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Oui	-	1%
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Oui	-	1%
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Oui	-	1%
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Oui	-	1%
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Niveau de gradation maximal
		Commande intégrée		
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Oui	-	1%
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Oui	-	1%
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Oui	-	1%
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Oui	-	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Niveau de gradation maximal
		Commande intégrée		
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Oui	-	1%
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	Oui	-	1%
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Vasque/cache en polycarbonate
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	-	-	-	-
8720169100565	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	-	-	-
8720169100596	RC461B 80S/ TWBU SIA W30L120 VPC IA4	-	-	-	-
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	-	-	-
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	-	-	-
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	-	-	-	-
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	-	-	-
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-	-	-	-
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-	-	-	-
8720169100558	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4	-	-	-	-
8720169100572	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-	-	-	-
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	-	-	-
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-	-	-	-
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-	-	-	-
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	300 lm	Lithium	3 h
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	-	-	-	-
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
8718699980023	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
8718699980030	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
8718699980108	RC461B 40S/ BU840 PSD	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
	W60L60 PCV W3W2				
8718699980115	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	-	-	-
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	-	-	-	-
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	-	-	-
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
8718699979911	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-	-	-	-
8718699979973	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-	-	-	-
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-	-	-	-
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-	-	-	-
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-	-	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	Température 650 °C, durée 30 s
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Température 650 °C, durée 30 s
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	-	-	-
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	-	-	-
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	-	-	-
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	-	-	-
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	-	-	-	-
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Température 850 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	Tunable, SDCM ≤3
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Température 650 °C, durée 30 s
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Température 650 °C, durée 30 s
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	Température 650 °C, durée 30 s
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699980474	RC461B 34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W3	RC461B
8720169100565	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4 SC	RC461B
8720169100596	RC461B 80S/TWBU SIA W30L120 VPC IA4	RC461B
8720169109292	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
8720169109339	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	RC461B
8720169109377	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 UE	RC461B
8720169109414	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	RC461B
8718699980306	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8718699980313	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8718699980320	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B
8720169100558	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	RC468B
8720169100572	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	RC461B
8720169109308	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109346	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	RC461B
8720169109384	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
8720169109421	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	RC461B
8718699964719	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
8718699964832	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
8718699964511	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699964559	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
8718699964566	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699964580	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
8718699964627	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
8718699964672	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699964726	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
8718699964757	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
8718699964764	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
8718699979980	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
8718699979997	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
8718699980023	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
8718699980030	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
8718699980108	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B
8718699980115	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
8720169109247	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109261	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8720169109285	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109322	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8720169109360	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC UE	RC461B
8720169109407	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	RC461B
8718699964429	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
8718699979881	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
8718699979911	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
8718699979942	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
8718699979973	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
8718699964382	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
8718699964405	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699964412	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699964443	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8718699964474	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699979867	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
8718699979874	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
8718699979898	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
8718699979904	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
8718699979959	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
8718699979966	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169109230	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109254	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B
8720169109278	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109315	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B
8720169109353	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC UE	RC461B
8720169109391	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	RC461B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100235



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101712




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103390




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101710




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101727




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101711




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103619


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103622




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103621




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103628




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103627




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103630




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103629




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103635



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103636




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103637


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103638




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103394




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103392




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103391



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

