



PowerBalance gen2 – des performances durables

PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture gen2 permet d'utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraaster.

Avantages

- Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d'éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W)
- Solution d'éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d'intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)
- Réduit considérablement les coûts opérationnels, résultant en un amortissement rapide

Fonctions

- Options de montage multiples
- Technologie LED avancée
- Disponible en différentes formes et tailles
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux


Application

- Bureaux
- Autres applications intérieures


Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions







PowerBalance RC461B W60L60 CWL U4



PowerBalance RC461B W30L120 CWL


Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Upgradable sensor



PowerBalance LEAF DP

Détails sur le produit



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Appareillage	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Type d'optique	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/40
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RC461B

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-	Non	Oui
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-	Non	Oui
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	Non	Oui
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-	Non	Oui
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	Non	Oui
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	Non	Oui
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-	Non	Oui
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-	Non	Oui
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-	Non	Oui
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-	Non	Oui
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-	Non	Oui
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-	Non	Oui
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-	-	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S	Non	Oui
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	Non	Oui
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	Non	Oui
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	Non	Oui
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	Non	Oui
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	Non	Oui
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-	Non	Oui
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-	Non	Oui
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-	Non	Oui
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-	Non	Oui
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	Non	Oui
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	Non	Oui
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-	Non	Oui
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température	Indice	Efficacité	Flux
		de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)		
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	4000 K	≥90	139 lm/W	3 400 lm
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	3000 K	≥90	131 lm/W	3 400 lm
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	4000 K	≥90	139 lm/W	3 400 lm
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	4000 K	≥90	139 lm/W	3 400 lm
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	4000 K	≥90	138 lm/W	4 000 lm
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8 000 lm
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	Tunable white 2700-5000 K	≥80	131 lm/W	8 000 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-

Order Code	Full Product Name	Température	Indice	Efficacité	Flux
		de couleur corrélée (nom.)	de rendu de couleur (IRC)		
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	173 lm/W	2 800 lm
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	172 lm/W	3 400 lm
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	4000 K	≥80	167 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	25 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	26 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	25 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	25 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	29 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	20 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	23 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	64 W	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Non
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Non
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Non
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Non
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	16 W	Non
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	20 W	Non
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	23 W	Non
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Non
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Non
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Non
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	16 W	Non
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	20 W	Non
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	23 W	Non
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	21 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	Capteur InterAct SNS210
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Capteur InterAct SNS210
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Capteur InterAct SNS210
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Capteur InterAct SNS210
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	-
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	-
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	-
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	-
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	-
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	-
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	-
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	-
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Vasque/cache en polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	-
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	Non	-
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Non	-
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Non	-
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	Non	-
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	Non	-
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Non	-
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	Non	-
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	Non	-
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Non	-
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Non	-
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Non	-
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	Non	-
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	Oui	Éclairage de secours central à

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
			courant continu
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Non	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Non	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Non	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Non	-
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Non	-
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Non	-
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	Non	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Non	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Non	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Non	-
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Non	-
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Non	-
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	Non	-
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	0,4
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	0,4
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	0,4
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	0,4
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	0,4
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	0,4
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	0,4
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	0,4
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	0,4
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	0,4
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	0,4
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	0,4
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	0,4

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	0,4
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	0,4
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	0,4
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	0,4
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	0,4
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	0,4
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	0,4
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	0,4
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	0,4
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	0,4
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	0,4
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	0,4
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	-

Performances initiales




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98051100	RC461B 34S/940 SRD W30L120VPCIA4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10049700	RC461B 80S/TW9 SIA W30L120 VPC IA4 SC	Tunable, SDCM ≤3
10933900	RC461B 34S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10941400	RC461B 40S/840 SRD W30L120 VPC IA4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98039900	RC461B 34S/930 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
98040500	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98041200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98042900	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10050300	RC461B 80S/TW9 SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3
10057200	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4 SC	Tunable, SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
10934600	RC461B 34S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10942100	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
63337700	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 CWL VPC U4SC	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10926100	RC461B 28S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10932200	RC461B 34S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
10940700	RC461B 40S/840 PSD W60L60 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10925400	RC461B 28S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10931500	RC461B 34S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
10939100	RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC SC UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
63331500	RC461B 40S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101719



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101722

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101720




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670


Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101721




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101731




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103622




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103621




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103628



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103627




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103630




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103629


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103635




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103636




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103637




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103638




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103384




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103385



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103392



Polar Normal (separate) - null - 910505105871



Polar Normal (separate) - null - 910505105877

