



PowerBalance gen2 – a fenntartható teljesítmény

PowerBalance gen2

Ha irodák LED-es világítótestekkel történő megvilágításáról van szó, az emberek általában szívesen fektetnek pénzt a fenntartható megoldásokba, ha az megtérül. Ugyanakkor a rendszernek teljesítenie kell az irodamegvilágítási szabványok előírásait annak érdekében, hogy kellemes munkakörnyezetet biztosítson. A PowerBalance gen2 a Philips legtakarékosabb LED-es világítóteste, amely megfelel az irodai szabványoknak. Egy T5 megoldáshoz képest felénél többel csökkenti a költségeket, a fényforrás pedig hosszabb élettartammal rendelkezik. Ez jelentősen alacsonyabb üzemelési költségeket biztosít, ami az jelenti, hogy az ágazati elvárásoknak megfelelően a megtérülés gyors lesz. A gen2 architektúra lehetővé teszi a nagyon sokoldalú moduláris és félmoduláris világítótestek használatát. Ezek a világítótestek könnyen felszerelhetők a látszó- és rejtettbordás álmennyezetekre, a gipszkarton álmennyezetekre és a sávós (bandaszter) mennyezetekre.

Előnyök

- Az irodai szabványoknak megfelelő, nagyon hatékony LED-világítótest
- Jó minőségű világítási megoldás a T5 világítótestek cseréjére a legtöbb beltéri alkalmazásban
- Jelentősen csökkenti az üzemelési költségeket, és vonzó megtérülési időt biztosítanak

Szolgáltatások

- Különféle felszerelési lehetőségek
- Fejlett LED-technológia
- Különféle alakokban és méretekben elérhető
- Megfelel az irodai szabványoknak

Alkalmazás

- Irodák
- Más beltéri felhasználás

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IP20 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.


Versions




IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043-Product photo











IPPR_RC460Bi_0053-Product photo




IPPR_RC460Bi_0065-Product photo

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Termék részletei




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo

Termék részletei



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Működtető szerelvény	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Az optika típusa	Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Robbanásvesélyességi osztály	-
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Technikai adatok (1/2)

Order	Full Product	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
10055800	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable white 2700-5000 K	≥90	125 lm/W	8 000 lm
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	4000 K	≥80	174 lm/W	4 000 lm
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96605800	RC463B 34S/940 PSD	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm

Order	Full Product	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
Code	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Fényáram
	W62L62 VPC				
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	2 800 lm
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
96451100	RC461B 34S/940	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
96455900	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	W3W2				
96456600	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
96458000	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	ELD3				
96462700	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	W3W2				
96467200	RC461B	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
	40S/930				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	W3W2				
96472600	RC461B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
	W3W2				
	AIR				
96475700	RC461B	3000 K	≥90	136 lm/W	3 400 lm
	34S/930				
	PSU				
	W60L60				
	VPC				
96476400	RC461B	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
	W3W2				
	SC				
00567900	RC461B	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
	40S/930				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
97998000	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW9	2700-6500 K			
	DIA				
	W60L60				
	VPC				
97999700	RC461B	Tunable white	≥90	122 lm/W	8 000 lm
	80S/TW9	2700-6500 K			
	DIA				
	W60L60				
	VPC SC				
98002300	RC461B	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
	28S/				
	BU840				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
98003000	RC461B	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
	28S/				
	BU840				
	PSD				
	W60L60				
	VPC SC				
98010800	RC461B	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
	40S/				
	BU840				
	PSD				
	W60L60				
	PCV				
	W3W2				
98011500	RC461B	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
	40S/				
	BU840				
	PSD				
	W60L60				
	PCV				
	W3W2				
	SC				
96442900	RC463B	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
	40S/940				
	PSD				
	W31L125				
	CPC				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3 400 lm
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96444300	RC461B 40S/940	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Fényáram
	Name	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	
	PSD W30L120 VPC W3W2				
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700–6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97989800	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97990400	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97995900	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97996600	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	64 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	23 W	Igen (jelenlét-/ mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nem
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nem
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W	Nem
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W	Nem
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W	Nem
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W	Nem
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W	Nem

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű váltásra alkalmas
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W	Nem
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	64 W	Nem
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	64 W	Nem
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	23 W	Nem
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	23 W	Nem
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	64 W	Nem
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	33 W	Nem
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	30 W	Nem
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nem
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nem
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nem

			Véletlenszerű váltásra
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	alkalmas
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W	Nem
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nem
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W	Nem
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W	Nem
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W	Nem
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Nem
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	30 W	Nem
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nem
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Nem
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W	Nem
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Nem
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W	Nem
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Nem
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Nem
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W	Nem

			Véletlenszerű váltásra
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	alkalmas
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W	Nem
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W	Nem
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W	Nem
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W	Nem
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W	Nem
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W	Nem
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W	Nem
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W	Nem
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nem
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W	Nem
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Nem
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W	Nem
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Nem
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W	Nem
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
10055800	RC461B 80S/TWB SIA W60L60 VPC U4	Igen	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	1%
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Igen	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel	1%
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Igen	-	1%
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Igen	-	1%
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Igen	-	1%

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Igen	-	1%
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Igen	-	1%
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Igen	-	1%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	Igen	-	1%
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Igen	-	1%
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Igen	-	1%
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	Igen	-	1%
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Igen	-	1%
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Igen	-	1%
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Igen	-	1%
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Igen	-	1% (vészhelyzeti módban nincs szabályozás)
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Igen	-	1%
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Igen	-	1%
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Igen	-	1%
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Nem	-	Nem alkalmazható
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Igen	-	1%
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Igen	-	1%
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Igen	-	1%
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Igen	-	1%
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC	Igen	-	1%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	Igen	-	1%
98010800	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Igen	-	1%
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Igen	-	1%
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Igen	-	1%
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Igen	-	1%
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Igen	-	1%
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	Igen	-	1%
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Igen	-	1%
97997300	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 CPC	Igen	-	1%
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Igen	-	1%
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Igen	-	1%
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Igen	-	1%
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Igen	-	1%
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Igen	-	1%
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Igen	-	1%
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Igen	-	1%
97989800	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC	Igen	-	1%
97990400	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 VPC SC	Igen	-	1%

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
97995900	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV	Igen	-	1%

				Maximális szabályozási szint
Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	
97996600	RC461B 28S/ BU840 PSD W30L120 PCV SC	Igen	-	1%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Polikarbonát bur
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Polikarbonát bur
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Polikarbonát bur
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Polikarbonát bur
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Polikarbonát bur
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Polikarbonát bur
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Polikarbonát bur
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Polikarbonát bur

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Polikarbonát bur
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Polikarbonát bur
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Polikarbonát bur
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Polikarbonát bur
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Polikarbonát bur
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Polikarbonát bur
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Vészhelyzeti működés

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	
10055800	RC461B 80S/ TWBU SIA W60L60 VPC U4	-	-	-	-
10938400	RC461B 40S/840 SRD	-	-	-	-

					A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítási akkumulátor típusa	
	W60L60 VPC U4 UE				
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészvilágítási (teljesen feltöltött állapotban)			
Order Code	Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	akkumulátor típusa	
96483200	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
	PCV				
96457300	RC463B	-	-	-	-
	28S/940				
	PSD W62L62				
	VPC W3W2				
96465800	RC463B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD W62L62				
	VPC W3W2				
96484900	RC463B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD W62L62				
	VPC				
96604100	RC463B	-	-	-	-
	28S/940				
	PSD W62L62				
	VPC				
96605800	RC463B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD W62L62				
	VPC				
96676800	RC463B	-	-	-	-
	28S/930				
	PSD W62L62				
	VPC				
98000900	RC463B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W62L62				
	VPC				
98001600	RC468B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W67L67				
	VPC				
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98005400	RC468B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD W67L67				
	VPC				
98009200	RC468B	-	-	-	-
	80S/TW9				

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészvilágítási (teljesen feltöltött állapotban)			
Order Code	Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	akkumulátor típusa	
	DIA W67L67				
	VPC W3W2				
98013900	RC468B	-	-	-	-
	40S/BU840				
	PSD W67L67				
	VPC W3W2				
96607200	RC463B	-	-	-	-
	40S/930				
	PSD W62L62				
	VPC				
96451100	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
96455900	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
96456600	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
96458000	RC461B	Vészvilágítás,	300 lm	Lithium	3 h
	40S/940	3 órás			
	PSD	időtartam,			
	W60L60	DALI			
	VPC ELD3	illesztővel			
96462700	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
96467200	RC461B	-	-	-	-
	40S/930				
	PSD				
	W60L60				
96472600	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC W3W2				
	AIR				

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészvilágítási (teljesen feltöltött állapotban)			
Order Code	Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	akkumulátor típusa	
96475700	RC461B	-	-	-	-
	34S/930				
	PSU				
	W60L60				
	VPC				
96476400	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W60L60				
	VPC W3W2				
00567900	RC461B	-	-	-	-
	40S/930				
	PSD				
	W60L60				
	VPC				
97998000	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W60L60				
	VPC				
97999700	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W60L60				
	VPC SC				
98002300	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W60L60				
	VPC				
98003000	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W60L60				
	VPC SC				
98010800	RC461B 40S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W60L60				
	PCV W3W2				
98011500	RC461B 40S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W60L60				
	PCV W3W2				
96442900	RC463B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD W31L125				
	CPC				

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészvilágítási (teljesen feltöltött állapotban)			
Order Code	Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram	akkumulátor típusa	
96611900	RC463B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD W31L125				
	VPC				
97988100	RC463B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W31L125				
	VPC				
97991100	RC463B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W31L125 VPC				
97994200	RC463B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA W31L125				
	CPC				
97997300	RC463B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W31L125 CPC				
96438200	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W30L120				
96440500	RC461B	-	-	-	-
	34S/930				
	PSD				
	W30L120				
96441200	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W30L120				
96444300	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W30L120				
96447400	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W30L120				
97986700	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA				

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészhelyzeti		Vészvilágítási	(teljesen
Order Code	Name	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor	feltöltött
				típusa	állapotban)
	W30L120				
	VPC				
97987400	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA				
	W30L120				
	VPC SC				
97989800	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W30L120				
	VPC				
97990400	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

					A vészvilágítás névleges időtartama
Full Product		Vészhelyzeti		Vészvilágítási	(teljesen
Order Code	Name	Vészvilágítás	fényáram	akkumulátor	feltöltött
				típusa	állapotban)
	W30L120				
	VPC SC				
97995900	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W30L120				
	PCV				
97996600	RC461B 28S/	-	-	-	-
	BU840 PSD				
	W30L120				
	PCV SC				

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	Tunable, SDCM ≤3
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10055800	RC461B 80S/TWBU SIA W60L60 VPC U4	RC468B
10938400	RC461B 40S/840 SRD W60L60 VPC U4 UE	RC461B
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s




Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	RC463B
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	RC468B
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	RC463B
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	RC468B

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	RC468B
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	RC468B
96607200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	RC461B
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100235




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100419

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101680

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101689




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101693




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103390


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100595




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101681




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101684



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101685



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100278

