



PowerBalance gen2 — równowaga w wydajności

PowerBalance gen2

W przypadku oświetlania pomieszczeń biurowych źródłami w oprawach LED inwestorzy są zwykle skłonni wydać pieniądze na ekologiczne rozwiązania, ale tylko pod warunkiem zwrotu tych inwestycji. Jednocześnie system powinien spełniać normy oświetlenia biurowego, które gwarantują odpowiednią jakość miejsca pracy. PowerBalance gen2 firmy Philips to najbardziej wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy. Pozwala obniżyć zużycie energii o ponad połowę w porównaniu z rozwiązaniami typu T5. Ma także o wiele dłuższy okres eksploatacji. Powoduje to duże ograniczenie kosztów operacyjnych, gwarantując zwrot inwestycji, jakiego oczekują inwestorzy działający na rynku. Architektura ta to serce rodziny uniwersalnych, modułowych i częściowo modułowych opraw. Z łatwością można je mocować do sufitów z widocznymi lub ukrytymi profilami T, a także sufitów kartonowo-gipsowych i sufitów typu bandraster.

Korzyści

- Wysoce wydajna oprawa oświetleniowa LED spełniająca biurowe normy w zakresie ograniczenia oślnienia.
- Rozwiązanie dobrej jakości stanowiące w większości zastosowań wewnętrznych bezpośredni zamiennik opraw na świetlówki T5
- Pozwala w istotny sposób zmniejszyć wydatki operacyjne, skracając okres zwrotu kosztów inwestycji

Cechy

- Duże możliwości montażu
- Zaawansowana technologia LED
- Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach
- Zgodność z normami dla biur

Zastosowanie

- Biura
- Inne zastosowania wewnętrzne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IP20 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Wersje



IPPR RC460Bi 0025











IPPR_RC460Bi_0027-Product photo




IPPR_RC460Bi_0043-Product photo

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo

Więcej o produkcie




IPDP_RC460Bi_0045-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0047-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail
photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail
photo

Więcej o produkcie

IPDP_RC460Bi_0081-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Osprzęt	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Typ optyki	Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Sterownik wbudowany	-
Mechanika i korpus	
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20/40
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)			
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3 400 lm
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	141 lm/W	2 800 lm
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	2 800 lm
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
		temperatura barwowa (Nom)			
	W62L62 CPC W3W2				
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98012200	RC463B 40S/ BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	3000 K	≥90	133 lm/W	4 000 lm
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	3000 K	≥90	136 lm/W	3 400 lm
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	Strumień
		temperatura barwowa (Nom)			
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	4000 K	≥80	124 lm/W	4 000 lm
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	Strumień
		temperatura barwowa (Nom)			
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3 400 lm
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4 000 lm
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3 400 lm
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8 000 lm
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	1
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	1
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	1
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	1
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	1
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	1
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	1
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Liczba źródeł światła
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	26 W
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	30 W
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	64 W
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	64 W
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	23 W
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	23 W
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	64 W
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	64 W
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	33 W
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	33 W
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Tak	1%
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	Tak	1%
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	Tak	1%
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Tak	1%
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Tak	1%
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Tak	1%
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Tak	1%
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Tak	1%
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Tak	1%
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Tak	1%
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tak	1%
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tak	1%
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Tak	1%
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Tak	1%
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	Tak	1%
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tak	1%
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	Tak	1%
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Tak	1%
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Tak	1%
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Tak	1%
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Tak	1%
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Tak	1% (bez ściemniania w trybie awaryjnym)
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Tak	1%
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Tak	1%
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Tak	1%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Nie	Nie dotyczy
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Tak	1%
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tak	1%
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tak	1%
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Tak	1%
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Tak	1%
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Tak	1%
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Tak	1%
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Tak	1%
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Tak	1%
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tak	1%
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Tak	1%
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tak	1%
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Tak	1%
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Tak	1%
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Tak	1%
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Tak	1%
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Tak	1%
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Tak	1%
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tak	1%
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tak	1%
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Tak	1%
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Tak	1%
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Tak	1%
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Tak	1%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	-
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Klosz z poliwęglanu
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Klosz z poliwęglanu
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Klosz z poliwęglanu
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Klosz z poliwęglanu
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Klosz z poliwęglanu
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Klosz z poliwęglanu

Order Code	Full Product Name	Typ klosza
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Klosz z poliwęglanu
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Klosz z poliwęglanu
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Klosz z poliwęglanu
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Klosz z poliwęglanu
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Klosz z poliwęglanu
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Klosz z poliwęglanu
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Klosz z poliwęglanu
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Praca w trybie awaryjnym

					Znamionowy czas działania
					Typ akumulatora wykorzystywanego oświetlenia
Order	Full	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia	oświetlenia
Code	Name	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego	(przy pełnym naładowaniu)
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	-	-	-	-
96678200	RC463B 40S/930 PSD	-	-	-	-

					Znamionowy czas działania
					Typ akumulatora wykorzystywanego oświetlenia
Order	Full	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia	oświetlenia
Code	Name	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego	(przy pełnym naładowaniu)
	W62L62 CPC				
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96465800	RC463B 34S/940	-	-	-	-

					Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	
	PSD W62L62 VPC W3W2				
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-	-	-	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-	-	-	-
98004700	RC463B 28S/ BU840 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98005400	RC468B 28S/ BU840 PSD W67L67 VPC	-	-	-	-

					Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	-	-	-	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
98012200	RC463B 40S/ BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	-	-	-	-
98013900	RC468B 40S/ BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96458000	RC461B 40S/940 PSD	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3	300 lm	Lithium	3 h

					Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	
	W60L60 VPC ELD3 DALI	godziny z interfejsem			
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96462700	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	-	-	-	-
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98002300	RC461B 28S/ BU840 PSD	-	-	-	-

					Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	
	W60L60 VPC				
98003000	RC461B 28S/ BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98010800	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-	-	-	-
98011500	RC461B 40S/ BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	-	-	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
97991100	RC463B 28S/ BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97997300	W31L125 CPC				
	RC463B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD				
	W31L125 CPC				
96438200	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
96440500	RC461B	-	-	-	-
	34S/930				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
96441200	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
96444300	RC461B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
96447400	RC461B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				

Order Code	Full Product Name	Oświetlenie awaryjne	Strumień światłny oświetlenia awaryjnego	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97986700	W30L120 VPC				
	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA				
	W30L120 VPC				
97987400	RC461B	-	-	-	-
	80S/TW9				
	DIA				
	W30L120				
	VPC SC				
97989800	RC461B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD				
	W30L120				
	VPC				
97990400	RC461B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD				
	W30L120				
	VPC SC				
97995900	RC461B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD				
	W30L120				
	PCV				
97996600	RC461B	-	-	-	-
	28S/BU840				
	PSD				
	W30L120				
	PCV SC				

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Temperatura 650°C, czas 30 s
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Temperatura 650°C, czas 30 s
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatura 650°C, czas 30 s
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Temperatura 650°C, czas 30 s
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Temperatura 650°C, czas 30 s
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
96677500	RC463B 34S/930 PSD W62L62 CPC	RC463B
96678200	RC463B 40S/930 PSD W62L62 CPC	RC463B
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	RC463B
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	RC468B
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	RC463B
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	RC468B
98008500	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 CPC W3W2	RC463B
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	RC468B
98012200	RC463B 40S/BU840 PSD W62L62 CPC W3W2	RC463B
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	RC468B
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101692




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101671




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100270


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100235




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100489




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101680



**Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505101667**






**Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505101689**



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101693




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101688



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236


Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101681


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101684




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101666




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101685




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100249



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100278

