



PowerBalance gen2 – performanță sustenabilă

PowerBalance gen2

Când vine vorba de iluminarea spațiilor de birouri cu aparate de iluminat cu LED, companiile sunt dispuse să investească în durabilitate, cu condiția să obțină o amortizare a investiției lor. În același timp, sistemul trebuie să respecte normele de iluminat pentru birouri, pentru a asigura un mediu de lucru confortabil. Philips PowerBalance Gen2 este corpul nostru de iluminat cu LED cel mai eficient din punct de vedere energetic, compatibil cu birourile. Conceput pentru circularitate și bunăstare sporită, acest aparat de iluminat pentru birou promite, de asemenea, compatibilitatea conectivității în viitor. Eficacitatea de ultimă generație (la CRI >90), caracteristicile care permit modernizarea, durata mare de viață, posibilitatea de reparabilitate și designul destinat reciclării fac din PowerBalance Gen2 o adevărată „alegere ecologică”. O opțiune care oferă, de asemenea, costuri operaționale semnificativ mai mici pentru a asigura o amortizare atractivă, care răspunde nevoilor companiilor și ale pieței de produse specializate. Arhitectura Gen2 din cea mai recentă gamă PowerBalance ne-a permis să creăm o gamă de aparate de iluminat modulare și semimodulare extrem de adaptabile. Aceste aparate de iluminat cu LED pot fi montate cu ușurință în tavane cu o bară în T expusă sau cu o bară în T ascunsă, precum și pe tavane tencuite și tavane de tip bandraster. PowerBalance este o soluție cu specificații superioare de iluminare combinate cu cea mai bună conectivitate din clasă, concepută pentru circularitate și bunăstare sporită, folosind Interact Pro, toate cu o abordare durabilă a iluminatului de înaltă performanță pentru birou.

Beneficii

- Aparat de iluminat LED extrem de eficient cu pana la 174 lm/W
- Respectă normele de birou
- Lumină confortabilă, fără orbiri
- Reduce semnificativ costurile de funcționare, pentru a oferi un timp atractiv de recuperare a investiției
- Oferta sustenabila si cea mai bună oferta conectată din clasa sa

Caracteristici

- Cea mai bună eficacitate din clasa sa, până la 174 lm/W, suportă designul clădirilor ecologice și criteriile de subvenție pentru economisirea energiei
- 3000 K, 4000 K, opțiuni Tunable White cu CRI >90
- Durată de viață mare 50.000 de ore la L90
- Pregătit pentru circularitate (fără adeziv, sisteme electronice înlocuibile, sistem modernizabil, durată de viață eficientă și lungă)
- Ghidul Declarației de mediu privind produsele (EPD- Environmental Product Declaration)
- Pregătit pentru sistem conectat cu platforma scalabilă Interact Pro folosind senzori integrați și/sau balasturi wireless pentru colectarea datelor, grad de ocupare, reglarea luminii naturale și indicații de orientare

Cerere

- Birouri
- Educatie
- Sanatate

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Versions



PowerBalance Square- 16cup




IPPR RC460Bi 0025



IPPR_RC460Bi_0043--Product photo

Cote



Detalii produs



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP_RC460Bi_0039-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo

Detalii produs



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0055-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0073-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0103-Detail photo



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

Informații generale	
Balast inclus	Da
Echipament	-
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Tip de sistem optic	Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Clasă pericol de explozie	-
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	LED34S
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	LED34S
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED28S
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	LED34S
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	LED40S
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	LED34S
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	LED40S
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	LED40S
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	LED34S
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	LED40S
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	LED40S
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	LED34S
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	LED34S
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	LED40S
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED34S
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	LED34S
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	LED40S
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	LED40S
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	LED34S
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	4000 K	≥90	138 lm/W	4.000 lm
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	4000 K	≥90	139 lm/W	3.400 lm
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	141 lm/W	2.800 lm
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	141 lm/W	2.800 lm
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	2.800 lm
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	3000 K	≥90	136 lm/W	3.400 lm
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	4.000 lm
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
98011500	W60L60 PCV W3W2	4000 K	≥80	124 lm/W	4.000 lm
	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC				
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	3000 K	≥90	133 lm/W	3.400 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	1
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	1
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	1
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	1
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	4000 K	≥90	140 lm/W	4.000 lm
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥90	142 lm/W	3.400 lm
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Tunable white 2700-6500 K	≥90	122 lm/W	8.000 lm
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	4000 K	≥80	129 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	1
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1

Order Code	Full Product Name	Număr de surse de lumină
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	1
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	1
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	1
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	1
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	29 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	25 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	24 W	Nu
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	24 W	Nu
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	20 W	Nu
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	24 W	Nu
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	29 W	Nu
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	20 W	Nu
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	24 W	Nu
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	21 W	Nu
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	64 W	Nu
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	64 W	Nu
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	23 W	Nu
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	23 W	Nu
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	64 W	Nu
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	33 W	Nu
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	24 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	29 W	Nu
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	29 W	Nu
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	29 W	Nu
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	24 W	Nu
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	30 W	Nu
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	29 W	Nu
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	25 W	Nu
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	24 W	Nu
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	30 W	Nu
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	64 W	Nu
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	64 W	Nu
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	23 W	Nu
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	23 W	Nu
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	33 W	Nu
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	33 W	Nu
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	29 W	Nu
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	29 W	Nu
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	64 W	Nu
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	23 W	Nu
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	64 W	Nu
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	23 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	24 W	Nu
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	26 W	Nu
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	29 W	Nu
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	29 W	Nu
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	24 W	Nu
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	64 W	Nu
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	64 W	Nu

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	23 W	Nu
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	23 W	Nu
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	23 W	Nu
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	23 W	Nu

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Da	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	1%
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Da	Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SNS210	1%
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Da	-	1%
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Da	-	1%
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Da	-	1%
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Da	-	1%
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Da	-	1%
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Da	-	1%
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Da	-	1%
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Da	-	1%
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Da	-	1%
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Da	-	1%
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Da	-	1%
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Da	-	1%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Da	-	1%
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Da	-	1%
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Da	-	1%
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Da	-	1%
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Da	-	1%
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Da	-	1% (fără diminuare a intensității în modul de urgență)
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Da	-	1%
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Da	-	1%
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Da	-	1%
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Nu	-	Nu se aplică
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Da	-	1%
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Da	-	1%
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Da	-	1%
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Da	-	1%
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Da	-	1%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Da	-	1%
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Da	-	1%
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Da	-	1%
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Da	-	1%
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Da	-	1%
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Da	-	1%
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Da	-	1%
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Da	-	1%
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Da	-	1%
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Da	-	1%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Da	-	1%
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Da	-	1%
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Da	-	1%
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Da	-	1%
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Da	-	1%
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Da	-	1%
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Da	-	1%
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Da	-	1%
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Da	-	1%
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Da	-	1%

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Glob/capac din policarbonat
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Glob/capac din policarbonat
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Glob/capac din policarbonat
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Glob/capac din policarbonat
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Glob/capac din policarbonat
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Glob/capac din policarbonat
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Glob/capac din policarbonat
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Glob/capac din policarbonat
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Glob/capac din policarbonat
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Glob/capac din policarbonat
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Glob/capac din policarbonat

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Glob/capac din policarbonat
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Glob/capac din policarbonat
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	-	-	-	-
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	-	-	-	-
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	-	-	-	-
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	-	-	-	-
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	-	-	-	-
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	-	-	-	-
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	-	-	-	-
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	-	-	-	-
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	-	-	-	-
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	-	-	-	-
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI	300 lm	Lithium	3 ore
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	-	-	-	-
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	-	-	-	-
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	-	-	-	-
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	-	-	-	-
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este încărcat)
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	-	-	-	-
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	-	-	-	-
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	-	-	-	-
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	-	-	-	-
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	-	-	-	-
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	-	-	-	-
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	-	-	-	-
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	-	-	-	-

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este încărcat)
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	-	-	-	-
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	-	-	-	-
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	-	-	-	-
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	-	-	-	-
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	-	-	-	-
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	-	-	-	-
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
98032000	RC461B 40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W3	RC461B

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	Temperatură 650 °C, durată 30 s
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
98038200	RC461B 34S/940 SRD W60L60 VPC U4	RC461B


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
96471900	RC461B 34S/940 PSD W60L60 CPC W3W2	RC461B
96483200	RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV	RC461B
96457300	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96465800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC W3W2	RC463B
96484900	RC463B 40S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96604100	RC463B 28S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96605800	RC463B 34S/940 PSD W62L62 VPC	RC463B
96676800	RC463B 28S/930 PSD W62L62 VPC	RC463B
98000900	RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC	RC463B
98001600	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC	RC468B
98004700	RC463B 28S/BU840 PSD W62L62 VPC	RC463B
98005400	RC468B 28S/BU840 PSD W67L67 VPC	RC468B
98009200	RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2	RC468B
98013900	RC468B 40S/BU840 PSD W67L67 VPC W3W2	RC468B
96451100	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96455900	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96456600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC	RC461B
96458000	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3	RC461B
96462700	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96467200	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC W3W2	RC461B
96472600	RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 AIR	RC461B
96475700	RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC	RC461B
96476400	RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2 SC	RC461B
00567900	RC461B 40S/930 PSD W60L60 VPC	RC461B

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97998000	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC	RC461B
97999700	RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC SC	RC461B
98002300	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC	RC461B
98003000	RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC SC	RC461B
98010800	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2	RC461B
98011500	RC461B 40S/BU840 PSD W60L60 PCV W3W2 SC	RC461B
96442900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC	RC463B
96611900	RC463B 40S/940 PSD W31L125 VPC	RC463B
97988100	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 VPC	RC463B
97991100	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 VPC	RC463B
97994200	RC463B 80S/TW9 DIA W31L125 CPC	RC463B
97997300	RC463B 28S/BU840 PSD W31L125 CPC	RC463B
96438200	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96440500	RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC	RC461B
96441200	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
96444300	RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2	RC461B
96447400	RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC	RC461B
97986700	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC	RC461B
97987400	RC461B 80S/TW9 DIA W30L120 VPC SC	RC461B
97989800	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC	RC461B
97990400	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC SC	RC461B
97995900	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV	RC461B
97996600	RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 PCV SC	RC461B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505101671






Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100270



Polar Normal (separate) - RC460BP -
910505100235




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100266

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100269

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100256




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100261


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100265

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100245




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100241




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100250




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100238




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101674



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101680






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101718




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101683


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101712



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101667






Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100277



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101682

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101689

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101675






Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101670

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101693

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101676

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101679




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101690



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101691

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100595

Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100234


Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101681

Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101684


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101668




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101669




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101666




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101677




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101678




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101685



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100252




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100232



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100249

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC460BN -
910505100278

