



Zapuštěná svítidla Philips TrueLine: skutečná linie světla

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Architekti potřebují osvětlovací řešení odpovídající architektuře interiéru, který se snaží vylepšit. Chtějí liniové osvětlení s elegantními proporcemi a vysokou úrovní osvětlení, které nabízí maximální svobodu designu. Philips TrueLine je flexibilní lineární svítidlo pro použití v kancelářských interiérech, které nabízí vynikající kvalitu a je připraveno na případnou budoucí modernizaci. Zadavatelé potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a současně zajistit správnou úroveň osvětlení. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. Nejen, že vyhovuje požadavkům specifikace WELL Building Standard pro osvětlení, ale zapuštěné svítidlo TrueLine má také hodnocení oslnění $UGR < 19$, a je proto v souladu se všemi kancelářskými normami. Svítidlo TrueLine se dodává také v závěsné a přisazené verzi. Všechna svítidla v této produktové řadě jsou k dispozici v různých délkách, tvarech a barvách a s různými světelnými toky. Díky tomu nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueLine jsou také udržitelnou, na budoucnost připravenou volbou s vysokou účinností až 140 lm/W a možností rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.

Výhody

- Nejrovnoměrnější výstup světla
- Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo
- Rozměry těla svítidla, které jsou v největší oblibě architektů

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Vlastnosti

- Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění ($UGR < 19$, $L65 < 3000 \text{ cd/m}^2$)
- Nejvyšší účinnost ve své třídě až 140 lm/W
- Verze 3000K, 4000K a Tunable White, všechny s $CRI > 90$
- Dlouhá životnost: 50 000 hodin při L90
- Integrovaná čidla / bezdrátové předřadníky pro shromažďování dat, detekci přítomnosti osob, regulaci s využitím denního světla a možnosti navigace
- Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
- Možnost zapuštěné, závěsné a přisazené montáže


Aplikace

- Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions



TrueLine recessed-L1130



TrueLine-RC530 RC531B VPC
ELP3



TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP



TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP





TrueLine Recessed-U3





TrueLineRecessed VPC NOC IP
RTP

Zapuštěné svítidlo TrueLine



Rozměrové výkresy





Recessed VPC_W8L150_no sensor



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Zapuštěné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelné technické	
Index podání barev (CRI)	>90
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ano
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Ano
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Ano
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ano
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ano
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ano
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Ano
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Ano
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Ano
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Ano
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Ano
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Ano
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Ano
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Ano
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Ano
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Ano
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Ano
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Ano
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ano
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ano
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ano
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ano
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ano
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ano
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Ano
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Ano
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Ano
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ano
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Ano
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Ano
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Ano
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Ano
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Ano
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Ano
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ano
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ano

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Servisní štítek
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Ano
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ano
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ano
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ano
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ano
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ano

Světelně technické (1/2)

		Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name				
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	- stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	- stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- stupňů	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	120 lm/W	5 000 lm

		Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name				
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	120 stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	- stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	– stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	– stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	– stupňů	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	120 stupňů	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	– stupňů	4000 K	103 lm/W	1 500 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	– stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	– stupňů	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	– stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	– stupňů	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 stupňů	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	– stupňů	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	– stupňů	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	– stupňů	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	– stupňů	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	– stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- stupňů	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B 25S/930 SIA	- stupňů	3000 K	133 lm/W	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
	W8L120 VPC U4 W3				
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 stupňů	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Široký paprsek
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Široký paprsek
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Široký paprsek
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Široký paprsek
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Široký paprsek
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Široký paprsek
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Široký paprsek
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Široký paprsek
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široký paprsek
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Široký paprsek
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Široký paprsek
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Široký paprsek
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Široký paprsek
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Široký paprsek
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Široký paprsek
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Široký paprsek
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Široký paprsek
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Široký paprsek
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Široký paprsek
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Asymetrický reflektor
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrický reflektor

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Široký paprsek
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Široký paprsek
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Široký paprsek
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široký paprsek
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široký paprsek
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Široký paprsek
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Asymetrický reflektor
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Široký paprsek
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Široký paprsek
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Široký paprsek
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Široký paprsek
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Široký paprsek
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Široký paprsek
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Široký paprsek
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Široký paprsek
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Široký paprsek
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Široký paprsek
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Široký paprsek
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Široký paprsek
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Široký paprsek
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Široký paprsek
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Široký paprsek
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Široký paprsek
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	21 W
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	14 W
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	14,6 W

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	29 W
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	36 W
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	17,8 W
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	27,5 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	33 W
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	41,5 W
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	29 W
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	36 W
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	30,5 W
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	30,5 W
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	36 W
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	29 W
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	38 W
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	38 W
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	32 W
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	30,5 W
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	36 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	29 W
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	24,5 W
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	32 W
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	14 W
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	14,6 W
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	18 W
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	21 W
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	29 W
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	17,8 W
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	30 W
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	30 W
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	35,5 W
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	18 W
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	14,6 W
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	14,6 W
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27,5 W
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/54
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP20/40
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP20/40
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV P15	IK02	IP20/40
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20/54
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP20/40
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-	-	-	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba	Lithium	3 h

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
			3 hodiny, verze Pro		
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	Lithium	3 h
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	Lithium	3 h
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Typ baterie nouzového osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-	-	-	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-	-	-	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální		Typ baterie	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
		nouzový provoz	Nouzové osvětlení	nouzového osvětlení	
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-	-	-
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Teplota 650 °C, doba 30 s
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Centrální		Typ baterie	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabíjení)
		nouzový provoz	Nouzové osvětlení	nouzového osvětlení	
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-


Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Teplota 650 °C, doba 30 s
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Teplota 650 °C, doba 30 s
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Teplota 650 °C, doba 30 s
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Teplota 650 °C, doba 30 s
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Teplota 650 °C, doba 30 s

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103287



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103284




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107

Zapuštěné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158

Zapuštěné svítidlo TrueLine

