



Philips TrueLine indbygget: God linje af lys

TrueLine Indbyg

Arkitekter har brug for en belysningsløsning, der matcher den indvendige arkitektur i det rum, de er ved at forbedre. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt lineært armatur til indendørs kontorapplikationer, der tilbyder fremragende kvalitet og et løfte om fremtidssikrede opgraderinger. Specifikationer har brug for armaturer, der sparer energi, samtidig med at de leverer det rette lysniveau. TrueLine forsænket opfylder begge disse krav. Ikke kun er den i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, TrueLine forsænket er klassificeret som UGR<19, som er i overensstemmelse med alle kontornormer (OC). TrueLine fås også i ophængte og overflademonterede versioner. Alle armaturerne i serien fås i forskellige længder, former, farver og lysudbytter. Dette giver den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueLine-armaturer er også et bæredygtigt, fremtidssikret valg med høj effektivitet op til 140 lm/W og mulighed for at opgradere til trådløs forbindelse og styring.

Fordele

- Ekstremt høj effektivitet for lineær belysning
- Opfylder krav til kontorbelysning
- Fremtidssikre, skalerbare funktioner til intelligent kontor
- Kompatibel med det intelligente Interact-lysstyringssystem
- Understøtter bæredygtigt bygningsdesign og energibesparende tilskudskriterier

Funktioner

- Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W
- 3000 K, 4000 K og vendbare hvide versioner, alle $Ra > 90$
- Lang levetid på 50.000 timer ved L90
- Integrerede sensorer/trådløse drivere til dataindsamling, bevægelse, dagslysregulering og vejvisning
- Miljøproduktdeklaration (EPD)
- Mulighed for indbyggede, påbygget og nedhængt montering

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Skoler og uddannelsesinstitutioner
- Detailhandel

Advarsler og sikkerhed


- Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Versions





TrueLine Recessed-U3

Målskitse



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Målskitse



Recessed VPC_W8L120_no sensor

Oplysninger om produktet



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed VPC LINE RTP

Oplysninger om produktet

TrueLine_Recessed IP DP



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505103155	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	- °	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
910505103160	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	- °	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
910505103285	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
910505103291	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
910505103102	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	- °	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
910505103103	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	- °	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
910505103156	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	- °	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
910505103157	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- °	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
910505103158	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- °	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
910505103159	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- °	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
910505103288	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
910505103290	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505103155	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	30 W	910505103156	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	24 W
910505103160	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	30 W	910505103157	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	25,5 W
910505103285	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	35,5 W	910505103158	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	25,5 W
910505103291	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	35,5 W	910505103159	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	18,8 W
910505103102	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	18 W	910505103288	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27,5 W
910505103103	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	17,8 W	910505103290	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	27 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505103155	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103160	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103285	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103291	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103102	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
910505103103	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
910505103156	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor

Order Code	Full Product Name	Indbygget lysstyringssystem
910505103157	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103158	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103159	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103288	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor
910505103290	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505103155	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IP20
910505103160	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IP20/54
910505103285	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IP20
910505103291	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IP20/54
910505103102	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IP20/40
910505103103	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IP20
910505103156	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IP20/54


Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505103157	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IP20
910505103158	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IP20/54
910505103159	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IP20/54
910505103288	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IP20
910505103290	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IP20/54

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103155	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
910505103160	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103285	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
910505103291	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
910505103102	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
910505103103	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103156	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
910505103157	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103158	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
910505103159	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
910505103288	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
910505103290	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103159



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103290


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158

