



Philips TrueLine σε εσοχή: Πραγματική γραμμή φωτισμού

TrueLine, χωνευτό

Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται μια λύση φωτισμού που να ταιριάζει με την εσωτερική αρχιτεκτονική του χώρου που εμπλουτίζουν. Θέλουν μια ελαφριά γραμμή με κομψές αναλογίες και υψηλά επίπεδα φωτισμού που προσφέρουν μέγιστη ελευθερία σχεδίασης. Το Philips TrueLine είναι ένα ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό για εφαρμογές εσωτερικού χώρου γραφείου που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα με την υπόσχεση μελλοντικών αναβαθμίσεων. Οι πελάτες χρειάζονται φωτιστικά που εξοικονομούν ενέργεια, ταυτόχρονα με την παροχή του σωστού επιπέδου φωτός. Το TrueLine σε εσοχή πληροί και τα δύο αυτά σύνολα απαιτήσεων. Όχι μόνο είναι συμβατό με το WELL Building Standard for Light, αλλά το TrueLine χωνευτής τοποθέτησης είναι προδιαγραφών UGR<19, το οποίο είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα γραφείου (OC). Το TrueLine διατίθεται επίσης σε εκδόσεις αναρτημένες και τοποθέτησης σε επιφάνεια. Όλα τα φωτιστικά της οικογένειας διατίθενται σε διάφορα μήκη, σχήματα, χρώματα και απόδοση φωτισμού. Αυτό προσφέρει την απόλυτη ευελιξία σχεδιασμού και απεριόριστες δυνατότητες. Τα φωτιστικά TrueLine είναι επίσης μια βιώσιμη και διαχρονική επιλογή με υψηλή απόδοση έως 140 lm/W και δυνατότητα αναβάθμισης σε ασύρματη συνδεσιμότητα και έλεγχο.

Οφέλη

- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση για φωτιστικό γραμμής φωτισμού
- Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
- Έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, επεκτάσιμες δυνατότητες έξυπνου γραφείου
- Συμβατό με το συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού Interact
- Υποστηρίζει βιώσιμο σχεδιασμό κτιρίων και κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά ομοιόμορφος φωτισμός με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης (UGR<19, L65<3000cd/m²)
- Η καλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία, έως 140 lm/W
- Εκδόσεις 3000K, 4000K και Tunable White, όλες CRI>90
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, L90 στις 50.000 ώρες
- Ενσωματωμένοι αισθητήρες/ασύρματες διατάξεις οδήγησης για συλλογή δεδομένων, πληρότητα, ρύθμιση φωτός ανάλογα με το φυσικό φως της ημέρας και καθοδήγηση
- Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD)
- Επιλογές χωνευτής, αναρτημένης τοποθέτησης και τοποθέτησης σε επιφάνεια


Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Καταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLine-RC534B VPC



TrueLineRecessed PCV LINE
ASYMMETRIC RTP





TrueLineRecessed PCV
ASYMMETRIC RTP





TrueLine Recessed-U3



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Recessed VPC_W8L150_no sensor



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP

Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικατάσταση πηγής φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM
	<3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Επικέτα σέρβις
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ναι
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Ναι
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Ναι
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ναι
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Ναι
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ναι
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ναι
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Ναι
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Ναι
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Ναι
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Ναι
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Ναι
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Ναι
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Ναι
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Ναι
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Ναι
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Ναι
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Ναι
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Ναι
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ναι
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ναι
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Ναι
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Ναι

Order Code	Full Product Name	Ετικέτα σέρβις
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Ναι
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ναι
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Ναι
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Ναι
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Ναι
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Ναι
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Ναι
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Ναι
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ναι
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Ναι
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ναι
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ναι
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ναι
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ναι
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	- μοίρα(ες)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	- μοίρα(ες)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5.000 lm
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	120 μοίρα(ες)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97181300	RC532B LED15S/940	- μοίρα(ες)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
	PSD W8L113 PCV PI5				
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- μοίρα(ες)	4000 K	130 lm/W	4.000 lm
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	- μοίρα(ες)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	- μοίρα(ες)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- μοίρα(ες)	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	- μοίρα(ες)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	120 μοίρα(ες)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	103 lm/W	1.500 lm
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	– μοίρα(ες)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	– μοίρα(ες)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	– μοίρα(ες)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.300 lm
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.300 lm
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	– μοίρα(ες)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	– μοίρα(ες)	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	– μοίρα(ες)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Ευρείας δέσμης
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Ευρείας δέσμης
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Ευρείας δέσμης
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Ευρείας δέσμης
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV P15	Ευρείας δέσμης
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Ευρείας δέσμης
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	– μοίρα(ες)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	– μοίρα(ες)	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	– μοίρα(ες)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	– μοίρα(ες)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	– μοίρα(ες)	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3.400 lm
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 μοίρα(ες)	Tunable white 2700–6500 K	93 lm/W	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Ευρείας δέσμης
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Ευρείας δέσμης
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Ευρείας δέσμης
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Ευρείας δέσμης
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Ευρείας δέσμης
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Ευρείας δέσμης
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Ευρείας δέσμης
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Ευρείας δέσμης
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Ευρείας δέσμης
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Ευρείας δέσμης
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Ευρείας δέσμης
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Ευρείας δέσμης
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Ευρείας δέσμης
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Ευρείας δέσμης
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Ευρείας δέσμης
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Ευρείας δέσμης
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Ευρείας δέσμης
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Ευρείας δέσμης
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ευρείας δέσμης
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Ευρείας δέσμης
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Ευρείας δέσμης
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ευρείας δέσμης
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία	Κατανάλωση	
		προστασίας IEC	Τάση εισόδου	ενέργειας
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14 W
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,6 W
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	28 W
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	27,5 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	33 W
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	41,5 W
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία	Κατανάλωση	
		προστασίας IEC	Τάση εισόδου	ενέργειας
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	38 W
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	38 W
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	32 W
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία		Κατανάλωση	
		προστασίας IEC	Τάση εισόδου	ενέργειας	
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W	
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W	
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W	
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	32 W	
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14 W	
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,6 W	
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	18 W	
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W	
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W	
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W	
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W	
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	28 W	
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30 W	
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30 W	

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα, κενή με κάλυμμα
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία		Κατανάλωση	
		προστασίας IEC	Τάση εισόδου	ενέργειας	
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	35,5 W	
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	35,5 W	
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	18 W	
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	17,8 W	
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,6 W	
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,6 W	
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24 W	
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	25,5 W	
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	25,5 W	
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	18,8 W	
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	27,5 W	
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	27 W	

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Interact Ready, πηγή φωτός με πολυ-αισθητήρα (με δυνατότητα αναβάθμισης)
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/54
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	IK03	IP20
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP20/40
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP20/40
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV P15	IK02	IP20/40
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20/54
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	IK02	IP20/54
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP20/40
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	-	-	-	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-	-	-	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-	-	-	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Όχι	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες,	Lithium	3 h

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Τύπος μπαταρίας φωτισμού	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού (όταν είναι φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης		
			επαγγελματική έκδοση		
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, με διασύνδεση DALI	Lithium	3 h
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Όχι	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Όχι	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση	Lithium	3 h
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, με διασύνδεση DALI	Lithium	3 h
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Τύπος μπαταρίας φωτισμού	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού (όταν είναι φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης		
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-	-	-	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	-	-	-	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Τύπος μπαταρίας φωτισμού		Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	ασφαλείας	
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-	
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-	-	-	-	
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-	
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-	
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-	
97155400	RC530B 34S/940 SIA	-	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Τύπος μπαταρίας φωτισμού		Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	ασφαλείας	
	W8L120 VPC U4 SC					
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-	
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-	-	-	
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-	
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-	
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-	

Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	RC530B
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	RC530B
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145






Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103147




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103148




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103287




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103149



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103116


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103284



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158

