



Philips TrueLine encastré : une réelle ligne de lumière

TrueLine, encastré

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine recessed-RC530B L1130






TrueLine-RC530 RC531B PCV ELP3







TrueLineRecessed PCV ASYMMETRIC RTP

Schéma dimensionnel




Recessed VPC_W8L150_no sensor




Recessed VPC_W8L120_sensor/IP

Schéma dimensionnel



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Détails sur le produit



TrueLineRecessed NOC OPTICS DP



TrueLine_Recessed U4 DP



TrueLine_recessed-RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC-DPP.tif

Détails sur le produit



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3

TrueLine, encastré

Détails sur le produit



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Non	Oui
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Non	Oui
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Non	Oui
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Non	Oui
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Non	Oui
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Non	Oui
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Non	Oui
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Non	Oui
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Non	Oui
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Non	-
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Non	Oui
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Non	Oui
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Non	Oui
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Non	Oui
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Non	Oui
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Oui
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Oui
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Oui
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Oui
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Non	Oui
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Non	Oui
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Non	Oui
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Non	Oui
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Non	Oui
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Non	Oui
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Non	Oui
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Non	-
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Non	Oui
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Non	Oui
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Non	Oui
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Non	Oui
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	Oui
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Non	Oui
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Non	Oui
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Non	Oui
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Non	Oui
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Non	Oui
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Non	Oui
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Non	Oui
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Non	Oui
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Non	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	- degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	- degré(s)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- degré(s)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971745	RC531B 19S/940	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		de la source lumineuse	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	lumineux
	PSD W8L141 PCV				
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.000 lm
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5.000 lm
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	120 degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- degré(s)	4000 K	127 lm/W	1.500 lm
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	130 lm/W	4.000 lm
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	132 lm/W	5.000 lm
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	5.000 lm
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	140 lm/W	4.000 lm
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	120 degré(s)	4000 K	145 lm/W	3.400 lm
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	138 lm/W	4.300 lm
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	1.900 lm
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	103 lm/W	1.500 lm
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	148 lm/W	3.100 lm
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	144 lm/W	4.300 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse	(nom.)	(nominale)	lumineux
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	3.100 lm
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- degré(s)	4000 K	110 lm/W	1.900 lm
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.000 lm
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	- degré(s)	4000 K	143 lm/W	4.300 lm
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	5.000 lm
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	91 lm/W	3.100 lm
8719514971851	RC532B 25S/940	- degré(s)	4000 K	139 lm/W	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		lumineuse	(nom.)	(nominale)	lumineux
	PSD W8L113 VPC				
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	- degré(s)	3000 K	104 lm/W	1.900 lm
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	4000 K	106 lm/W	1.500 lm
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	- degré(s)	3000 K	99 lm/W	1.500 lm
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	- degré(s)	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	3.400 lm
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	- degré(s)	3000 K	133 lm/W	2.500 lm
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 degré(s)	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2.500 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Faisceau extensif
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Faisceau extensif
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Faisceau extensif
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Faisceau extensif
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Faisceau extensif
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Faisceau extensif
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Faisceau extensif
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Faisceau extensif
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Faisceau extensif
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Faisceau extensif
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Faisceau extensif
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Faisceau extensif
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Faisceau extensif
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Faisceau extensif
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Faisceau extensif
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Faisceau extensif
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Faisceau extensif
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Faisceau extensif
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Miroir asymétrique
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Miroir asymétrique
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Miroir asymétrique
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Miroir asymétrique
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Faisceau extensif
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Faisceau extensif
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Miroir asymétrique
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Faisceau extensif
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Faisceau extensif
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Faisceau extensif
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Faisceau extensif
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Faisceau extensif
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Faisceau extensif
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Faisceau extensif
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Faisceau extensif
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Faisceau extensif
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Faisceau extensif
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Faisceau extensif
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Faisceau extensif
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Faisceau extensif
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Faisceau extensif
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Faisceau extensif
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Faisceau extensif
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	12,2 W	Non
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD	Classe électrique I	220 à 240 V	14 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	14,6 W	Non
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	14,6 W	Non
8719514971783	RC531B 31S/940	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
	PSD W8L141 PCV				
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	36 W	Non
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	Classe de sécurité III	51 à 54 V	28 W	Non
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	27,5 W	Non
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	33 W	Non
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	41,5 W	Non
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514971813	RC532B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	Classe électrique I	220 à 240 V	12,2 W	Non
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	36 W	Non
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	36 W	Non
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	31,5 W	Non
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	38 W	Non
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	38 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	32 W	Non
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	36 W	Non
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	32 W	Non
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	14 W	Non
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD	Classe électrique I	220 à 240 V	14,6 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
	W8L113 PCV				
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	18 W	Non
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	30,5 W	Non
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non
8719514971578	RC530B LED40S/94 O POE W8L120 VPC U3	Classe de sécurité III	51 à 54 V	28 W	Non
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Classe électrique I	220 à 240 V	30 W	Non
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	220 à 240 V	30 W	Non
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	220 à 240 V	35,5 W	Non
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Classe électrique I	220 à 240 V	35,5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	220 à 240 V	41,5 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Classe électrique I	220 à 240 V	18 W	Non
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	17,8 W	Non
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD	Classe électrique I	220 à 240 V	14,6 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514971707	W8L120 VPC IP RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Classe électrique I	220 à 240 V	14,6 W	Non
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Classe électrique I	220 à 240 V	24 W	Non
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Classe électrique I	220 à 240 V	25,5 W	Non
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Classe électrique I	220 à 240 V	25,5 W	Non
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Classe électrique I	220 à 240 V	18,8 W	Non
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Classe électrique I	220 à 240 V	27,5 W	Non
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Classe électrique I	220 à 240 V	27 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Emplacement standard pour capteur vide avec cache

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Source lumineuse InterAct Ready avec capteur multifonction (évolutive)
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/54
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	IK03	IP20
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP20/40
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP20/40
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	IK02	IP20/40
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20/54
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Protection	
		contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	IK02	IP20/54
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP20/40
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	-	-	-	-
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-	-	-	-
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-	-	-	-
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	-	-	-
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	Lithium	3 h
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-	Éclairage de secours 3 heures version Pro	Lithium	3 h
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI	Lithium	3 h
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-	-	-	-
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-	-	-	-
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	-	-	-	-
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	-	-	-	-
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Type de batterie d'éclairage de secours	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	-	-	-	-
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	-	-	-	-
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-	-	-	-
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-	-	-	-
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-	-	-	-
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	-	-	-	-
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	-	-	-	-
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	-	-	-	-
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	-	-	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Tunable, SDCM ≤3
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514971462	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
8719514971493	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971592	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971479	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971530	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
8719514971691	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
8719514971714	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
8719514971783	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
8719514971653	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
8719514971745	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
8719514971561	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	RC530B
8719514973206	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
8719514973220	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
8719514973237	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514973282	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
8719514971813	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
8719514971806	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
8719514971776	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
8719514971684	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
8719514971646	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
8719514971608	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
8719514971639	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
8719514971677	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
8719514971769	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971790	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
8719514971752	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
8719514971998	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
8719514972018	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972032	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
8719514972025	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
8719514971615	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
8719514971509	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971660	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
8719514971585	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514971547	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
8719514973299	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
8719514972001	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
8719514971820	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971936	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
8719514971844	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B
8719514971868	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971882	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
8719514971974	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
8719514971943	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
8719514971578	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	RC530B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514971905	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
8719514971622	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973213	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8719514973275	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
8720169626959	RC530B 50S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
8720169626966	RC531B 31S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC531B
8719514971851	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
8719514971738	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
8719514971721	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971707	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
8719514971554	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
8719514971516	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514971523	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
8719514971486	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
8719514973244	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
8719514973268	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103148




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103287




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112






Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103288

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103140

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103284




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103155


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103111

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103124


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103105




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505105669

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505105670

