



TrueLine, do wbudowania — to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

Oprawy TrueLine do wbudowania

Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się w architekturę wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym wzornictwie zapewniającej wysoki poziom natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z normami oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine do wbudowania pozwala spełnić wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna również w wersjach nasufitowej i podwieszanej.

Korzyści

- Najbardziej jednolita powierzchnia świecenia
- Niezwykle wysoka skuteczność oprawy liniowej
- Wymiary obudowy oprawy najbardziej popularne wśród architektów

Oprawy TrueLine do wbudowania

Cechy

- Skuteczność świetlna powyżej 100 lm/W
- Zgodność z normami oświetlenia biurowego w zakresie ograniczenia olśnienia
- Samodzielne lub do montażu liniowego
- Dostępna również w wersji podwieszanej
- Bezpośrednie i pośrednie światło
- Jednorodna powierzchnia świecenia
- Przyszłościowy charakter rozwiązania: PoE


Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Sklepy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Wersje




TrueLine recessed-RC530B L1130



TrueLineRecessed PCV ASYMMETRIC RTP


Rysunki techniczne





Recessed VPC_W8L150_no sensor

Oprawy TrueLine do wbudowania




Rysunki techniczne



Recessed VPC_W8L120_sensor/IP



Recessed VPC_W8L120_no sensor



Więcej o produkcie



TrueLineRecessed NOC OPTICS
DP



TrueLine_Recessed U4 DP

Oprawy TrueLine do wbudowania

Więcej o produkcie

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC-
DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-1DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC532_RC533B_P
CV-2DPP.tif



TrueLine-
RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-
DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP1



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP2



Oprawy TrueLine do wbudowania

Więcej o produkcie



TrueLineRecessed VPC line
CONNECTED DP1



TrueLine_Recessed-U3



TrueLineRecessed PCV line
CONNECTED DP2



TrueLine_Recessed-U0



TrueLineRecessed VPC LINE RTP



TrueLine_Recessed IP DP



TrueLineRecessed ASYMMETRIC
OPTICS DP

Oprawy TrueLine do wbudowania

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemniania	1%
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Service Tag
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Tak
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Tak
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Tak
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Tak
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Tak
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Tak
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Tak
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Tak
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Tak
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Tak
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Tak
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Tak
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Tak
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Tak
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Tak
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Tak
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Tak
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Tak
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Tak
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Tak
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Tak
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Tak
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Tak
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Tak
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Tak
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	-
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Tak
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Tak
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Tak
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Tak
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Tak
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Tak

Order Code	Full Product Name	Service Tag
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Tak
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Tak
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Tak
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Tak
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Tak
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Tak
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Tak

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- °	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	- °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	- °	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	- °	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC UO	- °	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 °	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	120 °	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	120 °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- °	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- °	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	- °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	- °	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	- °	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	- °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	120 °	4000 K	145 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	- °	4000 K	103 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	- °	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	- °	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	- °	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	- °	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	120 °	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	- °	4000 K	139 lm/W	2 500 lm

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	– °	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	– °	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	– °	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	– °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B 34S/930 SIA	– °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	W8L120 VPC U4 W3				
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	– °	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	– °	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 °	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	120 °	Tunable white 2700–6500 K	93 lm/W	2 500 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Szeroki rozsył światła
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Szeroki rozsył światła
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Szeroki rozsył światła
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Szeroki rozsył światła
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Szeroki rozsył światła
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Szeroki rozsył światła
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Szeroki rozsył światła
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Szeroki rozsył światła
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Szeroki rozsył światła
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Szeroki rozsył światła
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Szeroki rozsył światła
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Szeroki rozsył światła
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Szeroki rozsył światła
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Szeroki rozsył światła
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Szeroki rozsył światła
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Odbłyśnik asymetryczny

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Odbłyśnik asymetryczny
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Odbłyśnik asymetryczny
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Odbłyśnik asymetryczny
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Szeroki rozsył światła
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Odbłyśnik asymetryczny
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Szeroki rozsył światła
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Szeroki rozsył światła
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Szeroki rozsył światła
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Szeroki rozsył światła
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Szeroki rozsył światła
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Szeroki rozsył światła
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Szeroki rozsył światła
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Szeroki rozsył światła
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Szeroki rozsył światła
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Szeroki rozsył światła
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Szeroki rozsył światła

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Szeroki rozsył światła
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Szeroki rozsył światła
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	12,2 W
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14 W
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,6 W
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,6 W
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	28 W
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	27,5 W
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	33 W
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	41,5 W
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	12,2 W
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Szeroki rozsył światła
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	31,5 W
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	38 W
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	38 W
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	32 W
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	32 W
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14 W
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,6 W
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	18 W

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	28 W
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30 W
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30 W
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	35,5 W
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	35,5 W
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	17,8 W
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,6 W
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,6 W
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24 W
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	25,5 W
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	25,5 W
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	18,8 W
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	27,5 W
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	27 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Puste gniazdo czujnika z opcją modernizacji (z pokrywą)
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	-
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	-
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	-
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	-
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	-

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	-
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	-
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	-
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	-
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	-
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	-
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	-
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Źródła światła InterAct Ready z czujnikiem wielofunkcyjnym (możliwość aktualizacji)
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	-
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	-
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	-
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	-

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	IK03	IP20/54
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/54
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	IK03	IP20
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	IK03	IP20/40
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	IK03	IP20/40
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	IK03	IP20/40
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV P15	IK02	IP20/40
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20/54
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	IK03	IP20
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	IK03	IP20/54
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	IK03	IP20
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20/40
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/40
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	IK03	IP20/40
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	IK03	IP20/40
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	IK03	IP20/40
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	IK02	IP20/54
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	IK03	IP20
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20/54
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	IK03	IP20

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	IK03	IP20/54
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	IK03	IP20/40
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	IK03	IP20
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	IK03	IP20/54
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	IK03	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	IK03	IP20/54
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	IK03	IP20/54
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	IK03	IP20/54

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	-	-	-	-
97171400	RC531B 15S/940 PSD	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
	W8L115 PCV				
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	-	-	-	-
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	-	-	-	-
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	-	-	-	-

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order	Full	Centralne		Typ akumulatora	Znamionowy
Code	Product	oświetlenie	Oświetlenie	wykorzystywanego	czas działania
	Name	awaryjne	awaryjne	na potrzeby	oświetlenia
				oświetlenia	awaryjnego
				awaryjnego	(przy pełnym
					naładowaniu)
97323700	RC530B	-	-	-	-
	50S/TW9				
	DIA				
	W8L145				
	PCV				
97328200	RC530B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W8L115				
	PCV SC				
97181300	RC532B	-	-	-	-
	LED15S/9				
	40 PSD				
	W8L113				
	PCV PI5				
97180600	RC531B	Nie	Oświetlenie	Lithium	3 h
	31S/940		awaryjne o		
	W8L150		czasie		
	VPC ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97177600	RC531B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	19S/940		awaryjne o		
	W8L150		czasie		
	VPC ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97168400	RC530B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	50S/940		awaryjne o		
	W8L150		czasie		
	VPC ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97164600	RC530B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	43S/940		awaryjne o		
	W8L150		czasie		
	VPC ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97160800	RC530B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	43S/940		awaryjne o		
	PSD		czasie		
	W8L150		działania 3		
	VPC ELD3		godziny z		
			interfejsem		
			DALI		

Order	Full	Centralne		Typ akumulatora	Znamionowy
Code	Product	oświetlenie	Oświetlenie	wykorzystywanego	czas działania
	Name	awaryjne	awaryjne	na potrzeby	oświetlenia
				oświetlenia	awaryjnego
				awaryjnego	(przy pełnym
					naładowaniu)
97163900	RC530B	Nie	Oświetlenie	Lithium	3 h
	43S/940		awaryjne o		
	W8L145		czasie		
	PCV ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97167700	RC530B	Nie	Oświetlenie	Lithium	3 h
	50S/940		awaryjne o		
	W8L145		czasie		
	PCV ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97176900	RC531B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	19S/940		awaryjne o		
	W8L145		czasie		
	PCV ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97179000	RC531B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	31S/940		awaryjne o		
	W8L145		czasie		
	PCV ELP3		działania 3		
			godziny w		
			wersji Pro		
97175200	RC531B	-	Oświetlenie	Lithium	3 h
	19S/940		awaryjne o		
	PSD		czasie		
	W8L145		działania 3		
	PCV ELD3		godziny z		
			interfejsem		
			DALI		
97199800	RC534B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97201800	RC534B	-	-	-	-
	50S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
97203200	RC535B	-	-	-	-
	50S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97202500	RC535B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
97161500	RC530B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L150				
	VPC IP				
97150900	RC530B	-	-	-	-
	34S/930				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97166000	RC530B	-	-	-	-
	50S/940				
	PSD				
	W8L150				
	VPC IP				
97158500	RC530B	-	-	-	-
	40S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97154700	RC530B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97329900	RC530B	-	-	-	-
	34S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP SC				
97200100	RC534B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
97182000	RC532B	-	-	-	-
	19S/940				
	PSD				
	W8L141				
	PCV				
97193600	RC533B	-	-	-	-
	15S/940				

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
	PSD				
	W8L113				
	PCV				
97184400	RC532B	-	-	-	-
	25S/940				
	PSD				
	W8L113				
97186800	RC532B	-	-	-	-
	31S/940				
	PSD				
	W8L141				
97188200	RC532B	-	-	-	-
	43S/940				
	PSD				
	W8L141				
97197400	RC533B	-	-	-	-
	31S/940				
	PSD				
	W8L141				
97194300	RC533B	-	-	-	-
	19S/940				
	PSD				
	W8L141				
97157800	RC530B	-	-	-	-
	LED40S/9				
	40 POE				
	W8L120				
97190500	RC532B	-	-	-	-
	43S/940				
	SIA				
	W8L145				
97162200	RC530B	-	-	-	-
	43S/940				
	SIA				
	W8L145				
97321300	RC530B	-	-	-	-
	43S/TW9				
	SIA				

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97327500	W8L145 PCV U4				
	RC530B	-	-	-	-
	43S/TW9				
	SIA				
	W8L145 PCV U4 SC				
97185100	RC532B	-	-	-	-
	25S/940				
	PSD				
	W8L113				
	VPC				
97173800	RC531B	-	-	-	-
	19S/930				
	PSD				
	W8L150				
	VPC IP				
97172100	RC531B	-	-	-	-
	15S/940				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97170700	RC531B	-	-	-	-
	15S/930				
	PSD				
	W8L120				
	VPC IP				
97155400	RC530B	-	-	-	-
	34S/940				
	SIA				

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
97151600	W8L120 VPC U4 SC				
	RC530B	-	-	-	-
	34S/930				
	SIA				
	W8L120 VPC U4 W3				
97152300	RC530B	-	-	-	-
	34S/930				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4 W3 SC				
97148600	RC530B	-	-	-	-
	25S/930				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4 W3				
97324400	RC530B	-	-	-	-
	34S/TW9				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				
97326800	RC531B	-	-	-	-
	25S/TW9				
	SIA				
	W8L120				
	VPC U4				

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97146200	RC530B 15S/940 PSD	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	W8L115 PCV	
97149300	RC530B 31S/940 PSD	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	W8L141 PCV	
97159200	RC530B 43S/940 PSD	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	W8L141 PCV	
97147900	RC530B 19S/940 PSD	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	W8L141 PCV	

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97153000	RC530B 34S/940 PSD	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	W8L115 PCV	
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	PCV	
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	PCV	
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
	PCV	

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97146200	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97149300	RC530B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97159200	RC530B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97147900	RC530B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97153000	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B
97169100	RC531B 15S/930 PSD W8L115 PCV	RC531B
97171400	RC531B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC531B
97178300	RC531B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97165300	RC530B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC530B
97174500	RC531B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC531B
97156100	RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0	RC530B
97320600	RC530B 34S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97322000	RC530B 40S/TW9 DIA W8L115 PCV	RC530B
97323700	RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV	RC530B
97328200	RC530B 34S/940 PSD W8L115 PCV SC	RC530B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B
97180600	RC531B 31S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97177600	RC531B 19S/940 W8L150 VPC ELP3	RC531B
97168400	RC530B 50S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97164600	RC530B 43S/940 W8L150 VPC ELP3	RC530B
97160800	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3	RC530B
97163900	RC530B 43S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B




Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97167700	RC530B 50S/940 W8L145 PCV ELP3	RC530B
97176900	RC531B 19S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97179000	RC531B 31S/940 W8L145 PCV ELP3	RC531B
97175200	RC531B 19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3	RC531B
97199800	RC534B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC534B
97201800	RC534B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97203200	RC535B 50S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97202500	RC535B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC535B
97161500	RC530B 43S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97150900	RC530B 34S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97166000	RC530B 50S/940 PSD W8L150 VPC IP	RC530B
97158500	RC530B 40S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97154700	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC530B
97329900	RC530B 34S/940 PSD W8L120 VPC IP SC	RC530B
97200100	RC534B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC534B
97182000	RC532B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97193600	RC533B 15S/940 PSD W8L113 PCV	RC533B
97184400	RC532B 25S/940 PSD W8L113 PCV	RC532B
97186800	RC532B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97188200	RC532B 43S/940 PSD W8L141 PCV	RC532B
97197400	RC533B 31S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B
97194300	RC533B 19S/940 PSD W8L141 PCV	RC533B

Oprawy TrueLine do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97157800	RC530B LED40S/940 POE W8L120 VPC U3	RC530B
97190500	RC532B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4 W3	RC532B
97162200	RC530B 43S/940 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97321300	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4	RC530B
97327500	RC530B 43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 SC	RC530B
97185100	RC532B 25S/940 PSD W8L113 VPC	RC532B
97173800	RC531B 19S/930 PSD W8L150 VPC IP	RC531B
97172100	RC531B 15S/940 PSD W8L120 VPC IP	RC531B

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97170700	RC531B 15S/930 PSD W8L120 VPC IP	RC531B
97155400	RC530B 34S/940 SIA W8L120 VPC U4 SC	RC530B
97151600	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97152300	RC530B 34S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3 SC	RC530B
97148600	RC530B 25S/930 SIA W8L120 VPC U4 W3	RC530B
97324400	RC530B 34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC530B
97326800	RC531B 25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4	RC534B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103103

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103127




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103119



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103145

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103150

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103139




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103122

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103106


Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103102

Oprawy TrueLine do wbudowania


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103115




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103153




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103136




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103128




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103160




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103120



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103157




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103285




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103138

Oprawy TrueLine do wbudowania


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103159




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103156




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103123




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103293




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103291




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103117



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103290




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103129




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103147


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103148




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103287




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103149




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103112




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103110




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103116



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103125




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103101




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118

Oprawy TrueLine do wbudowania


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103288




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103140




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103284




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103155




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103111




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103124



Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103286




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103104




Polar Normal (separate) - RC530BI -
910505103105

Oprawy TrueLine do wbudowania


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103292




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103141




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103154




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103144




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103107




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103109



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103114




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103113




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103121

Oprawy TrueLine do wbudowania


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103126




Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103131



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103130



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103135



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103158

