



TrueLine Recessed – справжня лінія світла: елегантний та енергоефективний світлодіодний світильник, що відповідає нормам щодо офісного освітлення

TrueLine, recessed

Архітекторам потрібні рішення для освітлення, що відповідають інтер'єру будівель, які вони проєктують. Їм потрібна лінійна система освітлення з елегантним дизайном і дуже високим рівнем освітленості. Розробникам специфікацій необхідні світильники, які б економили енергію та водночас створювали освітленість на рівні, що відповідає вимогам для офісів. Втоплений світильник TrueLine Recessed відповідає і тим, і іншим наборам вимог. Також випускаються моделі TrueLine для поверхневого й підвісного монтажу.

Переваги

- Найрівномірніший вихідний отвір
- Лінійний світильник із надзвичайно високою ефективністю
- Найпопулярніші серед архітекторів розміри корпусу світильника

Характеристики

- Висока світловіддача > 100 лм/Вт
- Відповідає нормам щодо освітлення офісних приміщень
- Автономний та безперервний лінійний монтаж
- Доступна також модель для підвісного монтажу
- Пряме й непряме освітлення
- Однорідний вихідний отвір
- Розроблено з урахуванням майбутньої модернізації: PoE

Застосування

- Загальне освітлення для офісних будівель середнього й високого класу


Попередження та безпека

- Клас захисту продукту від впливу води – IPX0 (незахищений), тому наполегливо рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідним чином перевіреному середовищі
- Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips чи Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Версії







TrueLineRecessed PCV IP RTP



TrueLine recessed-RC530B L1130

Розміри



Recessed VPC_W8L120_no sensor

Деталі по продукції

TrueLine_recessed-
RC530B_PCV_L1130-DP.tif



TrueLineRecessed OC OPTICS DP



TrueLine_Recessed IP DP



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Кут променя джерела світла	– °
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90
Світловіддача (номінальна) (ном.)	127 lm/W
Світловий потік	1 500 lm
Оптичний тип	Широкий промінь
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота лінійного сканування	50 to 60 Hz
Споживана потужність	12,2 W
Температура	
Діапазон температури навколишнього середовища	від +10 °C до +40 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Колір плафона	Білий
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Знак ENEC	Знак ENEC
Код захисту від проникнення	IP20/40
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Інструкція із застосування	
Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
Підходить для довільного перемикання	Ні

Загальна інформація


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів	Service tag
910505103104	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	RC530B	Так
910505103118	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	RC532B	–

Затвердження й застосування


			Код захисту від механічного впливу	
Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	Випробування на займання	Випробування на механічного впливу
910505103104	RC530B 15S/940 PSD W8L115 PCV	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	Температура 650 °C, тривалість 30 с	IK03

			Код захисту від механічного впливу	
Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	Випробування на займання	Випробування на механічного впливу
910505103118	RC532B LED15S/94 O PSD W8L113 PCV PI5	Для монтажу на середньозаймистих поверхнях	Температура 650 °C, тривалість 30 с	IK02

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103118



Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104

