



# Desain elegan dan indah digabungkan dengan fleksibilitas penuh membantu menciptakan ruang yang lebih baik

## SlimBalance

SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran ini mencakup panjang berbeda (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung, tak langsung). Versi yang sesuai dengan kantor ini memberikan cahaya yang nyaman dengan kualitas yang baik.

### Benefits

- Menciptakan ruang menarik/berbeda
- Solusi keseluruhan mencakup persyaratan pemasangan berbeda, panjang, tutup ujung termasuk pojok
- Kualitas cahaya baik
- Sesuai kantor, Cahaya nyaman

### Features

- Desain elegan dan indah
- Desain modular menawarkan estetika seragam untuk semua jajaran
- CRI > 80, SDCM<4, Bebas kedip
- UGR 19 tersedia

## Application

- Kantor terbuka
- Kantor sel
- Area publik
- Ruang rapat

## Warnings and Safety

- Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu
- Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku

## Versions







SlimBalance SP550P L150  
Standard Product Photo



SlimBalance RC550B SM550C  
SP550P continuouse

## Dimensional drawing



| Informasi Umum                          |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Driver tercakup                         | Ya                              |
| Sumber cahaya yang dapat diganti        | Tidak                           |
| Jumlah unit alat                        | 1 unit                          |
| Teknis Lampu                            |                                 |
| Sudut sumber cahaya                     | – °                             |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)            | 4000 K                          |
| Indeks renderasi warna (CRI)            | >80                             |
| Tipe optik                              | Cahaya lebar                    |
| Pengoperasian dan Kelistrikan           |                                 |
| Kelas perlindungan IEC                  | Keamanan kelas I                |
| Tegangan Masuk                          | 220/240 V                       |
| Frekuensi Garis                         | 50 to 60 Hz                     |
| Mekanis dan Housing                     |                                 |
| Tipe penutup optik                      | Opal                            |
| Warna Housing                           | Perak                           |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK03                            |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20                            |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |                                 |
| Kisaran suhu ambien                     | –20 hingga +40 °C               |
| Tanda CE                                | Ya                              |
| Tanda ENEC                              | –                               |
| Tanda dapat menyala                     | –                               |
| Pengujian kawat pijar                   | Suhu 650 °C,<br>durasi 30 detik |
| Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)           |                                 |
| Kromatisitas awal                       | (0.38, 0.38)<br>SDCM< 3         |
| Toleransi fluks cahaya                  | +/-10%                          |

Teknis Lampu

| Order Code   | Full Product Name                | Daya Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 911401525041 | SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM | 100 lm/W                        | 4.000 lm    |
| 911401524141 | SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM | 97,56 lm/W                      | 4.000 lm    |
| 911401524341 | SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM | 97,56 lm/W                      | 4.000 lm    |
| 911401519641 | SP550P LED25S 840 L120 PSU CD    | 100 lm/W                        | 2.500 lm    |
| 911401519741 | SP550P LED12S 840 L60 PSU CD     | 89,29 lm/W                      | 1.250 lm    |

Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name                | Konsumsi Daya |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 911401525041 | SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM | 40 W          |
| 911401524141 | SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM | 41 W          |
| 911401524341 | SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM | 41 W          |

| Order Code   | Full Product Name             | Konsumsi Daya |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 911401519641 | SP550P LED25S 840 L120 PSU CD | 25 W          |
| 911401519741 | SP550P LED12S 840 L60 PSU CD  | 14 W          |

Kontrol dan Peredupan

| Order Code   | Full Product Name                | Dapat diredupkan | Tingkat redup maksimum |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| 911401525041 | SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM | Tidak            | Tidak berlaku          |
| 911401524141 | SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM | Tidak            | Tidak berlaku          |
| 911401524341 | SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM | Ya               | 1%                     |

| Order Code   | Full Product Name             | Dapat diredupkan | Tingkat redup maksimum |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| 911401519641 | SP550P LED25S 840 L120 PSU CD | Tidak            | Tidak berlaku          |
| 911401519741 | SP550P LED12S 840 L60 PSU CD  | Tidak            | Tidak berlaku          |

