



DALI Stromschienen- Energieeinsparung, Flexibilität & Design

DALI Stromschienen

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Vorteile

- Helfen Energieeinsparungen zu realisieren
- Ermöglichen flexible Gestaltung dynamischer Beleuchtungsszenen
- Unauffällige, "intelligente" Stromschienen

Merkmale

- Einbauvariante und Anbau- bzw. Pendelvariante
- Unterschiedliche Farben: Weiß, Schwarz und Aluminium
- Verschiedene Längen: 1m, 2m, 3m und 4m
- Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche geometrische Anordnungen

DALI Stromschienen

Anwendung

- Akzentbeleuchtung in allen Arten von Verkaufsräumen
- Museen, Kirchen, repräsentativen Bereichen von Bürogebäuden, Arztpraxen etc.

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR



ZCS750 5C6 CCP GR



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



IPAC RCS750i 0009-Accessory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)









ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

Versions









ZCS750 5C6 XCP BK

Abmessungsskizzen




DALI Stromschienen

Abmessungsskizzen



Produktdetails

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
CE-Zeichen	Ja

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-

DALI Stromschienen

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I

Order Code	Full Product Name	IEC-Schutzklasse	IEC-Schutzklasse
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Schutzklasse I	Schutzklasse I
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grau	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Weiß	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Weiß	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Weiß	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grau	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grau	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grau	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grau	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Weiß	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Weiß	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Weiß	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Weiß	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Schwarz	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Schwarz	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Weiß	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Weiß	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Weiß	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Weiß	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grau	-	-

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grau	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Weiß	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Weiß	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Schwarz	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Weiß	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Weiß	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Schwarz	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Schwarz	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Schwarz	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Schwarz	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Schwarz	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Schwarz	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Weiß	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Weiß	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Weiß	-	-

DALI Stromschienen

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grau	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grau	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grau	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grau	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Schwarz	-	-

Order Code	Full Product Name	Zubehörfarbe	Schutzart (IP)	Schutzart (IP)
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Schwarz	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	Schwarz	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Schwarz	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Schwarz	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Schwarz	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Schwarz	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Schwarz	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Schwarz	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Glühfadentest
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Glühfadentest
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-

DALI Stromschienen

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Glühfadentest
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

Order Code	Full Product Name	Glühfadentest	Glühfadentest
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

