



DALI Square Track - Flessibilità che rende possibile il risparmio energetico

Sistema binario DALI

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Vantaggi

- Rende possibili configurazioni di luce diverse
- Favorisce il risparmio energetico
- Binario intelligente discreto

Sistema binario DALI

Caratteristiche

- Integrazione in un discreto binario spot per i negozi del protocollo DALI, ampiamente utilizzato per regolazione del flusso e controllo
- Possibilità di utilizzo con tutti gli apparecchi spot con guida a 3 circuiti a LED di Philips
- Disponibile in lunghezze di 1, 2, 3 e 4 m
- Sette conduttori elettrici: L1/L2/L3/neutro/terra 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Disponibile in tre finiture: bianco, nero e alluminio
- Disponibile gamma di adattatori, connessioni all'alimentazione e accessori di montaggio

Applicazione

- Illuminazione d'accento in negozi, centri commerciali, musei
- Tutte le applicazioni di illuminazione architettonica per interni

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



RCS750 track, alu




ZCS750 5C6 EPS WH

Sistema binario DALI

Versions



IPAC RCS750i 0009-Accessory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 EPS GR



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Disegno tecnico




Disegno tecnico




Sistema binario DALI

Disegno tecnico




Dati del prodotto

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio CE	Sì

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Classe di protezione IEC
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Classe di protezione IEC
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-

Sistema binario DALI

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Classe di protezione IEC
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Classe di protezione IEC
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Grigio	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Bianco	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Bianco	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Bianco	IP30	IP30
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Bianco	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Grigio	-	-

Sistema binario DALI

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Grigio	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	Grigio	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	Grigio	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Bianco	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Bianco	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Bianco	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Bianco	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Nero	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Nero	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Bianco	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Bianco	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Bianco	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Bianco	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Grigio	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Grigio	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Bianco	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Bianco	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Nero	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alluminio	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alluminio	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alluminio	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alluminio	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Bianco	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Bianco	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Nero	-	-

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Nero	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Nero	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Nero	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Nero	IP30	IP30
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Nero	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Bianco	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Bianco	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Bianco	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Grigio	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Grigio	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Alluminio	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alluminio	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alluminio	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alluminio	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Grigio	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Grigio	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Nero	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Nero	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Nero	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Nero	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Nero	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Nero	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Nero	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Nero	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Nero	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-

Sistema binario DALI

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

