



DALI Square Track – flexibilidade que permite poupar energia

DALI Square Track

Concebida para utilização com projectores DALI com um adaptador dedicado, DALI Square Track é ideal para utilizadores que pretendam flexibilidade na iluminação para criar um ambiente específico na respectiva loja e para reduzir o consumo de energia. O sistema é constituído por uma calha em alumínio sólido, que está disponível em vários comprimentos e com várias opções de condutores eléctricos. É possível criar qualquer configuração pretendida, horizontal ou vertical, montada em cima do tecto ou no tecto, na parede ou em painéis de apoio livre. O sistema também pode ser utilizado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação distinta e podem ser ligadas selectivamente. Podem ser facilmente deslocadas para alterar a iluminação e a apresentação. Deste modo, pode ser criado um sistema de calhas multifuncional para iluminação de realce, bem como para materiais de publicidade suspensos e decorativos.

Benefícios

- Permite definições de luz flexíveis
- Proporciona poupança de energia
- Calha inteligente e discreta

DALI Square Track

Características

- Integração do protocolo DALI numa discreta calha com focos para retalho amplamente utilizada para regulação e controlo
- Pode utilizar-se com todos os focos em calha Philips LED 3C
- Disponível em comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m
- Sete condutores eléctricos: L1/L2/L3/neutro/terra 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Disponível em três acabamentos – branco, preto, alumínio
- Está disponível uma gama de adaptadores, ligações de alimentação e acessórios de montagem

Aplicação

- Iluminação de acentuação em outlets de revenda, centros comerciais, museus
- Todas as aplicações de iluminação arquitectural interior

Versions



ZCS750 5C6 XCP GR



ZCS750 5C6 TCP GR



ZCS750 5C6 EPS BK



ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)



ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)



ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)



ZCS750 5C6 EPS WH




ZCS750 5C6 CCP BK

DALI Square Track

Versions



IPAC RCS750i 0009-Accessory



ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)



ZCS750 5C6 XCP WH



ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)







ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)




ZCS750 5C6 XCP BK

Desenho dimensional




DALI Square Track

Desenho dimensional




DALI Square Track

Desenho dimensional




Detalhes do produto

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca CE	Sim

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	Cinzentos	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Branco	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Branco	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Branco	IP30	IP30
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Branco	IP30	IP30
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	Cinzentos	-	-

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	Cinzentos	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	Cinzentos	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Branco	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Branco	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Branco	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Branco	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Preto	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Preto	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	Branco	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	Branco	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	Branco	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	Branco	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	Cinzentos	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	Cinzentos	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	Branco	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	Branco	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	Preto	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Alumínio	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Alumínio	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Alumínio	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Alumínio	IP30	IP30
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	Branco	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Branco	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Preto	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	Preto	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Preto	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Preto	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Preto	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Preto	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	Branco	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	Branco	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	Branco	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Cinzentos	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Cinzentos	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Alumínio	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Alumínio	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Alumínio	IP30	IP30
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Alumínio	IP30	IP30
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	Cinzentos	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Cinzentos	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	Preto	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	Preto	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Preto	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Preto	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Preto	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Preto	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Preto	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Preto	IP30	IP30
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	Preto	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	-	-
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	-	-
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	-	-
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)	-	-
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	-	-
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	-	-
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)	-	-
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	-	-
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	-	-
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	-	-
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	-	-
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	-	-
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	-	-
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	-	-
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	-	-
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	-	-
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	-	-
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	-	-

