



Sistema de carril de 3 encendidos RCS750, flexible y multifuncional

Carril de 3 encendidos

El sistema de carril cuadrado de 3 encendidos RCS750 está formado por un perfil de aluminio macizo de 1, 2, 3 ó 4 m con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado en el techo, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (3 circuitos). Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.

Beneficios

- Sistema flexible de carril trifásico para uso profesional, que permite crear gran variedad de configuraciones y formas
- Todas las luminarias tienen un selector de fase y apagado lo que permite cambiar fácilmente la ambientación del establecimiento
- Se puede suspender la estructura de carriles mediante cables de acero

Características

• -

Carril de 3 encendidos

Aplicaciones

- Sector minorista
- Iluminación arquitectónica de interior

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



RBS750 recessed track, white



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



RCS750 track, white



ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



Carril de 3 encendidos

Versions

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 track, alu



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



Carril de 3 encendidos

Versions



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



RCS750 track, black

Carril de 3 encendidos

Versions

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)






ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)



ZRS750 ICP BK (XTS21-2)




Plano de dimensiones




Carril de 3 encendidos

Plano de dimensiones



Carril de 3 encendidos

Plano de dimensiones



Carril de 3 encendidos

Plano de dimensiones

Detalles del producto



Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner
piece outer 90°



End piece

Carril de 3 encendidos

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca CE	Sí

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Clase de protección IEC	Tensión de entrada	Tensión de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Clase de protección IEC	Tensión de entrada	Tensión de entrada
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Seguridad clase I	Seguridad clase I	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Mecánicos y de carcasa

Carril de 3 encendidos

Order Code	Full Product Name	Color de accesorio	Código de protección de entrada	Código de protección de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Negro	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Negro	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Blanco	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Negro	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Negro	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Blanco	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Blanco	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Blanco	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Negro	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Blanco	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Blanco	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Blanco	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Blanco	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Negro	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Blanco	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Blanco	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Blanco	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Negro	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Blanco	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Aluminio	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Aluminio	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Aluminio	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Color de accesorio	Código de protección de entrada	Código de protección de entrada
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Aluminio	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Blanco	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Blanco	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Blanco	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Blanco	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Aluminio	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Aluminio	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Blanco	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Blanco	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Blanco	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Negro	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Aluminio	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Negro	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Negro	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Negro	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Negro	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Negro	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Aluminio	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Negro	-	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Test del hilo incandescente
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Test del hilo incandescente
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s

Carril de 3 encendidos

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Test del hilo incandescente
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s

Order Code	Full Product Name	Test del hilo incandescente	Test del hilo incandescente
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Temperatura 850 °C, duración 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

