



RCS750 – sistema binario trifase di forma quadrata – flessibile e multifunzionale

Sistema binario trifase

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Vantaggi

- Flessibile sistema a binario 3 conduttori per l'uso professionale che consente di creare qualsiasi configurazione richiesta in modo piuttosto semplice.
- Tutti gli apparecchi per illuminazione sono dotati di un sistema ad alimentazione separata che consente di spostarli agevolmente, ad esempio per cambiare l'atmosfera nelle vetrine o negli ambienti interni.
- Il sistema può essere applicato come struttura "fluttuante" utilizzando i tubi di sospensione e i morsetti forniti in dotazione.

Sistema binario trifase

Caratteristiche

- Possibilità di utilizzo con tutti gli apparecchi spot con guida a 3 circuiti a LED di Philips
- Disponibile in lunghezze di 1, 2, 3 e 4 m
- Disponibile in tre finiture: bianco, nero e alluminio
- Disponibile gamma di adattatori, connessioni all'alimentazione e accessori di montaggio

Applicazione

- Retail
- Illuminazione architettonica per interni

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



Sistema binario trifase

Versions

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



Sistema binario trifase

Versions



ZRS750 CS WH (XTSP11-3)



ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L
(SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)

Sistema binario trifase

Versions








ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)











ZRS750 ICP BK (XTS21-2)

Disegno tecnico




Disegno tecnico



Sistema binario trifase

Disegno tecnico



Sistema binario trifase

Dati del prodotto

Coupling piece with suspension set



Power supply connector end left



Fish plate connection



Flexible coupling/corner piece



External earth coupling/corner piece outer 90°



End piece



Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio CE	Sì

Funzionamento e parte elettrica

		Classe di protezione	Classe di protezione	Tensione in	Tensione in
Order Code	Full Product Name	IEC	IEC	ingresso	ingresso
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-

		Classe di protezione	Classe di protezione	Tensione in	Tensione in
Order Code	Full Product Name	IEC	IEC	ingresso	ingresso
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-

Sistema binario trifase

		Classe di protezione	Classe di protezione	Tensione in	Tensione in
Order Code	Full Product Name	IEC	IEC	ingresso	ingresso
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-

		Classe di protezione	Classe di protezione	Tensione in	Tensione in
Order Code	Full Product Name	IEC	IEC	ingresso	ingresso
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-	250 V	250 V
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Classe di isolamento I	Classe di isolamento I	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Meccanica e corpo

		Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
Order Code	Full Product Name			
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Nero	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Nero	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Bianco	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Nero	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Nero	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Bianco	IP30	IP30

		Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
Order Code	Full Product Name			
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Bianco	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Bianco	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Nero	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Bianco	IP30	IP30

Sistema binario trifase

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Bianco	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Bianco	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Bianco	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Nero	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Bianco	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Bianco	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Bianco	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Nero	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Bianco	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alluminio	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alluminio	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alluminio	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alluminio	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Bianco	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Bianco	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	Bianco	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Bianco	-	-

Order Code	Full Product Name	Colore accessori	e una gestione termica	e una gestione termica
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alluminio	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alluminio	IP30	IP30
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	Bianco	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Bianco	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Bianco	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Nero	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Alluminio	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Nero	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Nero	IP30	IP30
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Nero	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Nero	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Nero	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Alluminio	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Nero	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Sistema binario trifase

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-

Order Code	Full Product Name	Test filo incandescente	Test filo incandescente
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Temperatura 850 °C, durata 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

