



Sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 – flexível e multifuncional

Square RCS750 de 3 circuitos

O sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 é constituído por uma faixa de alumínio sólido disponíveis nos comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m com quatro condutores eléctricos. É possível criar facilmente qualquer configuração: horizontal ou vertical, montada sobre ou no tecto, na parede ou em painéis autónomos. O sistema pode também ser utilizado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias apresentam alimentação eléctrica separada possibilitando a sua ligação de forma selectiva. Podem ser deslocadas facilmente para alterar a iluminação e a apresentação. Deste modo, é possível criar um sistema de calha multifuncional para iluminação de realce, assim como para material suspenso promocional e decorativo. Uma gama de adaptadores, ligações de alimentação eléctrica e acessórios está também disponível.

Benefícios

- Sistema de calha de 3 circuitos flexível para o utilizador profissional, permitindo que qualquer configuração requerida seja criada com relativa facilidade
- Todas as luminárias possuem interruptores separados, para que possam ser deslocadas com facilidade, por exemplo, para alteração de ambientes em montras ou interiores
- Pode ser aplicada a uma estrutura "flutuante" utilizando os tubos de suspensão e os grampos fornecidos

Square RCS750 de 3 circuitos

Características

-

Aplicação

- Retail
- Indoor architectural lighting

Versions

ZRS750 CPF BK (XTS23-2)



ZRS750 CPS BK (XTS14-2)



ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)



ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)



Square RCS750 de 3 circuitos

Versions

ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)



ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



ZRS750 CPX WH (XTS38-3)



ZRS750 EP BK (XTS41-2)



ZRS750 EP WH (XTS41-3)



ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



Square RCS750 de 3 circuitos

Versions

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



RBS750 recessed track, alu



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)



ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)



ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)




Square RCS750 de 3 circuitos

Versions

ZRS750 ICP BK (XTS21-2)











Desenho dimensional




Square RCS750 de 3 circuitos

Desenho dimensional



Square RCS750 de 3 circuitos

Desenho dimensional



Detalhes do produto



Square RCS750 de 3 circuitos

Detalhes do produto



Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca CE	Sim

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC	Tensão de entrada	Tensão de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-	250 V	250 V
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-	250 V	250 V
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-	250 V	250 V

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC	Tensão de entrada	Tensão de entrada
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-	250 V	250 V
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-	250 V	250 V
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-	-	-

Square RCS750 de 3 circuitos

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC	Tensão de entrada	Tensão de entrada
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Classe de proteção IEC	Classe de proteção IEC	Tensão de entrada	Tensão de entrada
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-	250 V	250 V
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Classe de segurança I	Classe de segurança I	-	-
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-	250 V	250 V

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	Preto	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	Preto	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	Branco	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	Preto	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	Preto	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Branco	IP30	IP30
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Branco	IP30	IP30
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Branco	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	Preto	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Branco	IP30	IP30
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Branco	IP30	IP30
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Branco	IP30	IP30
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Branco	IP30	IP30
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	Preto	-	-

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	Branco	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	Branco	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	Branco	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	Preto	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	Branco	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alumínio	IP30	IP30
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alumínio	IP30	IP30
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alumínio	IP30	IP30
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alumínio	IP30	IP30
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	Branco	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	Branco	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	Branco	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alumínio	IP30	IP30
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alumínio	IP30	IP30
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	Branco	-	-

Square RCS750 de 3 circuitos

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	Branco	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	Preto	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Alumínio	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Preto	IP30	IP30
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Preto	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Cor do acessório	Código de proteção de entrada	Código de proteção de entrada
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Preto	IP30	IP30
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Preto	IP30	IP30
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	Preto	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	Alumínio	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	Preto	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	-	-
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	-	-
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	-	-
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	-	-
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	-	-
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	-	-
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	-	-
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	-	-
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	-	-
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	-	-
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	-	-
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	-	-
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	-	-
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s

Order Code	Full Product Name	Teste de resistência do cabo	Teste de resistência do cabo
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	-	-
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	-	-
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	-	-
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	-	-
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	-	-
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	-	-
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	-	-
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Temperatura 850 °C, duração 5 s	Temperatura 850 °C, duração 5 s
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	-	-
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	-	-
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	-	-

Square RCS750 de 3 circuitos

