



CoreLine Recessed Spot gen2: para todo tipo de proyectos en los que la luz es protagonista

CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

Beneficios

- Diversidad gracias al diseño modular, que responde a una amplia gama de necesidades
- Muy fácil de instalar y mantener
- Diseño de producto compacto y ligero con materiales y acabado de alta calidad
- Buena calidad de luz
- Buen rendimiento
- Buena relación calidad-precio

CoreLine Recessed Spot gen2

Características

- Disponible en versiones fija o ajustable
- Certificación CE, UKCA y ENEC
- Acabado en blanco, negro o aluminio
- 650, 900 o 1200 lúmenes (flujo del sistema)
- L70 a 50 000 h
- Eficacia del sistema de 88 a 107 lm/W, en función de la configuración
- Índice de reproducción cromática, CRI >80
- Desviación de color estándar, SDCM < 3
- Temperatura de color de luz correlacionada de 2700 K, 3000 K o 4000 K
- Módulos LED con ópticas de lente brillante
- Fuente de luz LED chip-a bordo
- Diversos accesorios de marco intercambiables
- Todas las configuraciones son compatibles con la cobertura de aislamiento básico según la norma IEC 60598-1 edic. 8.1
- Diversas opciones de conectividad: corte de fase (PSR), DALI (PSD) o Interact Pro (WIA)
- Driver de regulación de alto rendimiento (PSR) compatible con la mayoría de reguladores de pared del mercado
- Se dispone de opciones compatibles con carcasa de instalación en hormigón Halox® 100

Aplicaciones

- Hostelería
- Comercios
- Oficinas
- Áreas residenciales
- Servicios de hostelería y restauración
- Amplia gama de aplicaciones para interior generales
- Pasillos
- Salas de reuniones
- Cuartos de baño y aseos
- Zonas de descanso
- Estanterías y armarios

Advertencias y seguridad

- Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.

Versions



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-SPP.TIF



CoreLine Recessed Spot-RS141B
Adjustable ALU







CoreLine Recessed Spot gen2

Versions




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP

Plano de dimensiones



CoreLine Recessed Spot gen2

Plano de dimensiones



Detalles del producto



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot gen2

Detalles del producto



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Detalles del producto



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	Haz ancho
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Nivel máximo de atenuación	10 % (depende del atenuador, ELV)
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Eficacia luminica	Flujo luminoso
		(nom.)	(nominal) (nom.)	
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1.280 lm
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1.320 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1.320 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	(nominal) (nom.)	
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1.280 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1.300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1.380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1.080 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		
		correlacionada (nom.)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1.380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1.000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1.080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1.300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1.380 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	12,3 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	12,3 W

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH	Blanco	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD Pi10 WH	Blanco	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD Pi10 WH	Blanco	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH	Blanco	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD Pi10 WH	Blanco	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD Pi10 WH	Blanco	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	Blanco	IP20/65
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminio	IP20/44

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5




Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD Pi10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401810384

Polar Normal (separate) - null - 911401810584

Polar Normal (separate) - null - 911401810484




Polar Normal (separate) - null - 911401810684


Polar Normal (separate) - null - 911401810784

Polar Normal (separate) - null - 911401811284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401824684



Polar Normal (separate) - null - 911401820684




Polar Normal (separate) - null - 911401820984




Polar Normal (separate) - null - 911401821284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401821584



Polar Normal (separate) - null - 911401821884




Polar Normal (separate) - null - 911401822184




Polar Normal (separate) - null - 911401822484


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401822784



Polar Normal (separate) - null - 911401823084




Polar Normal (separate) - null - 911401897582




Polar Normal (separate) - null - 911401897882


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401898182



Polar Normal (separate) - null - 911401898482






Polar Normal (separate) - null - 911401898782



Polar Normal (separate) - null - 911401899082

CoreLine Recessed Spot gen2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401899182

Polar Normal (separate) - null - 911401899282

Polar Normal (separate) - null - 911401899482



Polar Normal (separate) - null - 911401899382

