



CoreLine Accent gen2 : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition, de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L'installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

Avantages

- Vaste champs applicatif et possibilité décorative grâce à la conception modulaire du produit (collerettes & module LED interchangeables)
- Très facile à installer
- Produit compact aux matériaux et finition haut-de-gammes
- Bonne qualité de lumière
- Très bonne efficacité lumineuse
- Possibilité de maximiser les économies d'énergies grâce aux versions connectées
- Recouvrable

CoreLine Recessed Spot gen2

Fonctions

- Disponible en version fixe ou orientable
- Certifié CE et ENEC
- Finition blanche, noire ou aluminium
- Flux lumineux (système) : 650, 900 ou 1 200 lumens
- 50 000h L70
- Efficacité système de 88 à 107 lm/W
- IRC>80
- Écart type de chromaticité, SDCM < 3
- Température de couleur : 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
- Modules Led avec optiques à lentilles
- Source lumineuse LED dotée de la technologie Chip-On-Board (COB)
- Colletteres interchangeables
- Toutes les versions sont recouvrables, conformément à CEI 60598-1.edité 8.1
- Diverses options de gradation : par coupure de phase (versions PSR), DALI (PSD) ou sans fil (versions Interact ready - WIA- compatible avec le système Interact Pro)
- Driver PSR haute performance compatible avec la plupart des variateurs du marché

Application

- Hôtellerie
- Commerces
- Bureaux
- Espaces résidentiels
- HoReCa
- Large éventail d'applications en intérieur
- Couloirs
- Salles de réunion
- Salles de bain et toilettes
- Espaces de détente
- Étagères et armoires

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et doit être câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

Versions



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-SPP.TIF



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP







CoreLine Recessed Spot gen2

Versions




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH

Schéma dimensionnel



CoreLine Recessed Spot gen2

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot gen2


Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-900lm PSR
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

CoreLine Recessed Spot gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau extensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (dépend du variateur, ELV)
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		corrélée (nom.)	(nominale)	
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1'280 lm
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1'320 lm
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1'280 lm
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1'320 lm
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1'280 lm
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1'320 lm
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1'320 lm
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1'280 lm
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1'320 lm
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	
		couleur corrélée (nom.)	(nominale)	Flux lumineux
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1'280 lm
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1'280 lm
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1'080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1'300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1'380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1'080 lm

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		couleur corrélée (nom.)		
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1'380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1'000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1'080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1'300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1'380 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	7.2 W
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7.2 W
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10.2 W
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12.3 W
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12.3 W
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7.2 W
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12.3 W
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12.3 W
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7.2 W
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12.3 W
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12.3 W
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7.2 W
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10.2 W
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12.3 W
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7.2 W

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10.2 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12.3 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
54826899	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54827599	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54828299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54829999	RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54830599	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54831299	RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
93843499	RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54811499	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54813899	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54816999	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54818399	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54819099	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
54821399	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54822099	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
54823799	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
54825199	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
93820599	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93821299	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
93822999	RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94166399	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94167099	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
93818299	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
93819999	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54812199	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54814599	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
54815299	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
54817699	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54820699	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
54824499	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94084099	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401810384

Polar Normal (separate) - null - 911401810584

Polar Normal (separate) - null - 911401810484






Polar Normal (separate) - null - 911401810684

Polar Normal (separate) - null - 911401810784

Polar Normal (separate) - null - 911401811284




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824484

Polar Normal (separate) - null - 911401824584




Polar Normal (separate) - null - 911401824684



Polar Normal (separate) - null - 911401824784

Polar Normal (separate) - null - 911401820584




Polar Normal (separate) - null - 911401820684



Polar Normal (separate) - null - 911401820784

Polar Normal (separate) - null - 911401820884

Polar Normal (separate) - null - 911401820984




Polar Normal (separate) - null - 911401821084


Polar Normal (separate) - null - 911401821184

Polar Normal (separate) - null - 911401821284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401821584




Polar Normal (separate) - null - 911401821884




Polar Normal (separate) - null - 911401822184




Polar Normal (separate) - null - 911401822484




Polar Normal (separate) - null - 911401822784




Polar Normal (separate) - null - 911401823084




Polar Normal (separate) - null - 911401897582




Polar Normal (separate) - null - 911401897882




Polar Normal (separate) - null - 911401898182



Polar Normal (separate) - null - 911401898482






Polar Normal (separate) - null - 911401898782



Polar Normal (separate) - null - 911401899082

CoreLine Recessed Spot gen2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401899182

Polar Normal (separate) - null - 911401899282

Polar Normal (separate) - null - 911401899482



Polar Normal (separate) - null - 911401899382

