



CoreLine Accent gen2 : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Recessed Spot gen2


CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition, de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L'installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

Avantages

- Vaste champs applicatif et possibilité décorative grâce à la conception modulaire du produit (collerettes & module LED interchangeables)
- Très facile à installer
- Produit compact aux matériaux et finition haut-de-gammes
- Bonne qualité de lumière
- Très bonne efficacité lumineuse
- Possibilité de maximiser les économies d'énergies grâce aux versions connectées
- Recouvrable

CoreLine Recessed Spot gen2

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau extensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (dépend du variateur, ELV)
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	0 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

		Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
Order Code	Full Product Name			
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1 300 lm
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1 380 lm
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		couleur corrélée (nom.)		
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1 380 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W	94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W	94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W	94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W	94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W	94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W	94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W	94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W	94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W	94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W	94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W	94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W	94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W	94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W	94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection	Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65	94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65	94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65	94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65	94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65	94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44	94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
94098799	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94101499	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94104599	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94168799	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94169499	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94079699	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94081999	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94085799	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94087199	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94089599	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94091899	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94093299	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94094999	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94095699	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
94096399	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94097099	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94099499	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94100799	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94102199	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94103899	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
94105299	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
94080299	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94082699	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94083399	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
94086499	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94088899	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
94090199	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
94092599	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824684




Polar Normal (separate) - null - 911401824784



Polar Normal (separate) - null - 911401820584


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401820684

Polar Normal (separate) - null - 911401820784


Polar Normal (separate) - null - 911401820884



Polar Normal (separate) - null - 911401820984

Polar Normal (separate) - null - 911401821184


Polar Normal (separate) - null - 911401821284



Polar Normal (separate) - null - 911401821384

Polar Normal (separate) - null - 911401821484

Polar Normal (separate) - null - 911401821584




Polar Normal (separate) - null - 911401821684

Polar Normal (separate) - null - 911401821784

Polar Normal (separate) - null - 911401821884


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401821984

Polar Normal (separate) - null - 911401822084


Polar Normal (separate) - null - 911401822184



Polar Normal (separate) - null - 911401822284

Polar Normal (separate) - null - 911401822384


Polar Normal (separate) - null - 911401822484



Polar Normal (separate) - null - 911401822584

Polar Normal (separate) - null - 911401822684

Polar Normal (separate) - null - 911401822784




Polar Normal (separate) - null - 911401822884

Polar Normal (separate) - null - 911401822984

Polar Normal (separate) - null - 911401823084

CoreLine Recessed Spot gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401823184

