



CoreLine Recessed Spot Gen2 : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire offre une option « configurable selon vos besoins » qui répond mieux à vos besoins spécifiques. La gamme offre un large choix de couleur de lumière (CCT), de flux lumineux, de finition de couleur, de types de cadres et d'options de connectivité. La conception compacte et sobre du CoreLine Recessed Spot gen2, qui intègre toujours un connecteur enfichable permettant un câblage en série et prend en charge un large éventail de diamètres de fils/sections transversales, facilite l'installation. La haute qualité de la lumière, les nombreuses options de connectivité, la longue durée de vie du luminaire et la grande efficacité du système font du CoreLine Recessed Spot gen2 une solution d'ornement idéale pour vos applications d'éclairage par spot intérieur.

CoreLine Recessed Spot gen2

Avantages

- Diversité grâce à la conception modulaire répondant à un large éventail d'applications
- Particulièrement facile à installer et à entretenir
- Conception de produit compacte et sobre avec des matériaux et une finition de haute qualité
- Bonne qualité de lumière
- Bonnes performances
- Bon rapport qualité-prix

Fonctions

- Disponible en modèle fixe ou orientable
- Certifié CE, UKCA et ENEC
- Finition blanche, noire ou aluminium
- 650, 900 ou 1 200 lumens (flux lumineux système)
- L70 à 50 000 h
- Efficacité système de 88 à 107 lm/W, selon la configuration
- Indice de rendu des couleurs, CRI >80
- Écart type de chromaticité, SDCM < 3
- Température de couleur proximale de la lumière de 2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
- Modules Led avec optiques à lentilles scintillantes
- Source lumineuse LED dotée de la technologie Chip-On-Board (COB)
- Divers accessoires de cadre interchangeables
- Toutes les configurations sont compatibles avec les mesures d'isolation de base, conformément à CEI 60598-1:edit 8.1
- Diverses options de connectivité : Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) ou Interact Pro (WIA)
- Ballast avec gradation à hautes performances (PSR) compatible avec la plupart des variateurs muraux du marché
- Options compatibles avec le boîtier d'installation en béton Halox® 100 disponibles

Application

- Hôtellerie
- Commerces
- Bureaux
- Espaces résidentiels
- HoReCa
- Large éventail d'applications en intérieur
- Couloirs
- Salles de réunion
- Salles de bain et toilettes
- Espaces de détente
- Étagères et armoires

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

CoreLine Recessed Spot gen2

Versions



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-SPP.TIF







CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH

Schéma dimensionnel



CoreLine Recessed Spot gen2

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit




CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP

CoreLine Recessed Spot gen2


Détails sur le produit



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 650-950lm Fix



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable WIA
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	10 % (dépend du variateur, ELV)

Mécanique et boîtier

Code de protection contre les chocs méca.	IK03
---	------

Approbation et application

Plage de température ambiante	0 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
911401821084	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1 300 lm
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1 380 lm
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Température de	Efficacité lumineuse	
		couleur corrélée (nom.)	(valeur nominale)	Flux lumineux
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1 380 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W
911401821084	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	7,2 W
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401821084	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Blanc	IP20/44
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Blanc	IP20/44
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65




Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821084	RS156B LED6-WB-/830 D68HALOX PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Couleur du boîtier	Code d'indice de protection
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Blanc	IP20/65
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824684

Polar Normal (separate) - null - 911401824784




Polar Normal (separate) - null - 911401820584



Polar Normal (separate) - null - 911401820684

Polar Normal (separate) - null - 911401820784




Polar Normal (separate) - null - 911401820884



Polar Normal (separate) - null - 911401820984

Polar Normal (separate) - null - 911401821084

Polar Normal (separate) - null - 911401821184




Polar Normal (separate) - null - 911401821284


Polar Normal (separate) - null - 911401821384

Polar Normal (separate) - null - 911401821484


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401821584



Polar Normal (separate) - null - 911401821884




Polar Normal (separate) - null - 911401822184




Polar Normal (separate) - null - 911401822484


Polar Normal (separate) - null - 911401821684



Polar Normal (separate) - null - 911401821984




Polar Normal (separate) - null - 911401822284




Polar Normal (separate) - null - 911401822584


Polar Normal (separate) - null - 911401821784



Polar Normal (separate) - null - 911401822084






Polar Normal (separate) - null - 911401822384



Polar Normal (separate) - null - 911401822684

CoreLine Recessed Spot gen2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401822784

Polar Normal (separate) - null - 911401822884


Polar Normal (separate) - null - 911401822984



Polar Normal (separate) - null - 911401823084

Polar Normal (separate) - null - 911401823184

Polar Normal (separate) - null - 911401828685



Polar Normal (separate) - null - 911401899082

