



CoreLine Recessed Spot gen2 – for alle prosjekter der lys virkelig betyr noe

CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 er, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Dens modulære designet gjør at du kan konfigurere armaturet til dine spesifikke behov. Serien tilbyr et bredt utvalg av lysfarger (CCT), lyseffekt, farger, rammetyper og tilkoblingsmuligheter. Den kompakte og lette designen til CoreLine Recessed Spot gen2, som alltid inkluderer en push-in-kontakt som tillater gjennomgående ledninger og støtter et bredt spekter av ledningsdiameter/tverrsnittsareal, gjør monteringen problemfri. Høy lyskvalitet, mange tilkoblingsmuligheter, lang armaturlevetid og høy systemeffektivitet gjør CoreLine Recessed Spot gen2 til en ideell aksentløsning for dine innendørs spotbelysningsapplikasjoner.

Fordeler

- Variasjon til en rekke behov takket være moduldesignen
- Spesielt enkel å montere og vedlikeholde
- Kompakt og lite produkt design med materialer og finish av høy kvalitet
- God lyskvalitet
- God ytelse
- Mye for pengene

CoreLine Recessed Spot gen2

Funksjoner

- Fås i fastmonterte og justerbare versjoner
- CE, UKCA og ENEC-sertifisert
- Hvit, svart eller aluminium finish
- 650, 900 eller 1200 lumen (systemutgang)
- L70 ved 50.000 t
- Systemeffektivitet på 88 til 107 lm/w, avhengig av konfigurasjon
- Fargegjengivelsesindeks, CRI > på 80
- Standard fargeavvik, SDCM < 3
- Korrelert lysfargetemperatur på 2700K, 3000K eller 4000K
- LED-moduler med glitrende linseoptikk
- Chip-on-board LED lyskilde
- Diverse utskiftbare rammetilbehør
- Alle konfigurasjoner støtter grunnleggende isolasjonsdekning i henhold til IEC 60598-1:edit 8.1
- Ulike tilkoblingsmuligheter: Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) eller Interact Pro (WIA)
- High Performance Dimming driver (PSR) kompatibel med de fleste veggdimmere på markedet
- Halox® 100 betongmonteringshus compatible alternativer tilgjengelig

Søknad

- Hotell- og restaurantnæringen
- Butikk
- Kontorer
- Boliger
- Catering
- Bredt utvalg av allmenne innendørs bruksområder
- Korridorer
- Møterom
- Baderom og toaletter
- Uteområder
- Hyller og skap

Warnings and safety

- Armaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles til i overenstemmelse med de nyeste IEE-forskriftene eller nasjonale krav i henhold til produktmonteringsinstruksjonene.

Versions



CoreLine Recessed Spot-RS140B
Fixed ALU



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH SPP

CoreLine Recessed Spot gen2

Versions



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU







CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
SPP








CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable ALU

Målskisse



CoreLine Recessed Spot gen2

Målskisse



Produkt detaljer



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B-DPP.TIF



CoreLine_Recessed_Spot-RS141B-
DPP.TIF

CoreLine Recessed Spot gen2

Produkt detaljer



CoreLine_Recessed_Spot-
RS140B_Fixed_ALU-DPP.TIF




CoreLine_Recessed_Spot-
RS141B_Adjustable_ALU-DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix WH
DDP




CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU
DDP







CoreLine Recessed Spot gen2
D68mm 1200lm Adjustable PSD
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSD Adjustable


CoreLine Recessed Spot gen2

Produkt detaljer

	CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm Adjustable WH DDP		CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm Adjustable ALU DDP
			CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm Adjustable ALU DDP
	CoreLine Recessed Spot gen2 D78mm 650-950lm Fix		CoreLine Recessed Spot gen2 D78mm 650-900lm PSR Adjustable
	CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm Adjustable WIA WH DDP		CoreLine Recessed Spot gen2 D78mm 1200lm WIA Adjustable
			CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm Adjustable ALU DDP

CoreLine Recessed Spot gen2

Produkt detaljer



CoreLine Recessed Spot gen2
D78mm 1200lm PSR Adjustable

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lyskjevinkelen for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	0 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	Lysytelse
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	94 lm/W	680 lm
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	100 lm/W	720 lm
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	93 lm/W	950 lm
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	1 280 lm
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	4000 K	107 lm/W	1 320 lm
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	3000 K	106 lm/W	1 280 lm
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	4000 K	110 lm/W	1 320 lm
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	4000 K	107 lm/W	1 320 lm
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	93 lm/W	950 lm
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	107 lm/W	1 320 lm
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	94 lm/W	680 lm
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	4000 K	100 lm/W	720 lm

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	Lysytelse
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	2700 K	90 lm/W	660 lm
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	88 lm/W	900 lm
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	1 280 lm
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	3000 K	104 lm/W	1 280 lm
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	3000 K	108 lm/W	1 300 lm
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	4000 K	115 lm/W	1 380 lm
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	105 lm/W	1 080 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	Lysytelse
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	4000 K	112 lm/W	1 380 lm
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	104 lm/W	750 lm
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	110 lm/W	800 lm
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	2700 K	100 lm/W	720 lm
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	98 lm/W	1 000 lm
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	105 lm/W	1 080 lm
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	3000 K	105 lm/W	1 300 lm
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	4000 K	112 lm/W	1 380 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	7,2 W	911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	10,2 W	911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	12,3 W	911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	12 W	911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	12 W
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	12 W	911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	12 W
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	12,3 W
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	7,2 W
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	10,2 W
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	12,3 W
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	12,3 W	911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	12,3 W	911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	7,2 W	911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	7,2 W	911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	10,2 W	911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	12,3 W			

Mekanikk og innfatning

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH	Hvit	IP20/44
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH	Hvit	IP20/44
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/65
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH	Hvit	IP20/44
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH	Hvit	IP20/44
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH	Hvit	IP20/44
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH	Hvit	IP20/65
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU	Aluminium	IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminium	IP20/44
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminium	IP20/44


Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	Aluminium	IP20/44

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401898982	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401899082	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401899182	RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897482	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897682	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897982	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898182	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898282	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898482	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898582	RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898682	RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401898882	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD Pi10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401810584	RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401824484	RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401824584	RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401810384	RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401810484	RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897582	RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401897782	RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401897882	RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401898082	RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898382	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401898782	RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD Pi10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401828685	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401822484	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822784	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401823084	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401824684	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401824784	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401828785	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 WH	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401820584	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401820784	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821184	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821384	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821584	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821784	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821984	RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822084	RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822184	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD Pi10 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822284	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD Pi10 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822384	RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822584	RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822684	RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401822884	RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401822984	RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 WH	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401823184	RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 WH	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401820684	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401820884	RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401820984	RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR Pi6 ALU	(0.46, 0.41) SDCM <5
911401821284	RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821484	RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5
911401821684	RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR Pi6 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <5
911401821884	RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR Pi6 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401810384






Polar Normal (separate) - null - 911401810584



Polar Normal (separate) - null - 911401810484




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401824484

Polar Normal (separate) - null - 911401824584




Polar Normal (separate) - null - 911401824684



Polar Normal (separate) - null - 911401824784

Polar Normal (separate) - null - 911401820584




Polar Normal (separate) - null - 911401820684



Polar Normal (separate) - null - 911401820784

Polar Normal (separate) - null - 911401820884

Polar Normal (separate) - null - 911401820984






Polar Normal (separate) - null - 911401821184

Polar Normal (separate) - null - 911401821284

Polar Normal (separate) - null - 911401821384




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401821484

Polar Normal (separate) - null - 911401821584




Polar Normal (separate) - null - 911401821684



Polar Normal (separate) - null - 911401821784

Polar Normal (separate) - null - 911401821884




Polar Normal (separate) - null - 911401821984



Polar Normal (separate) - null - 911401822084

Polar Normal (separate) - null - 911401822184

Polar Normal (separate) - null - 911401822284






Polar Normal (separate) - null - 911401822384

Polar Normal (separate) - null - 911401822484

Polar Normal (separate) - null - 911401822584




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401822684

Polar Normal (separate) - null - 911401822784




Polar Normal (separate) - null - 911401822884



Polar Normal (separate) - null - 911401822984

Polar Normal (separate) - null - 911401823084




Polar Normal (separate) - null - 911401823184



Polar Normal (separate) - null - 911401828785

Polar Normal (separate) - null - 911401828685


Polar Normal (separate) - null - 911401897482




Polar Normal (separate) - null - 911401897582

Polar Normal (separate) - null - 911401897682


Polar Normal (separate) - null - 911401897782




Polar Normal (separate) - null - 911401898082



Polar Normal (separate) - null - 911401898382





Polar Normal (separate) - null - 911401898682



Polar Normal (separate) - null - 911401898982

CoreLine Recessed Spot gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401899082

Polar Normal (separate) - null - 911401899182

