



Un foco sostenible con un diseño pequeño y sutil

GreenSpace Evo Mini Fijo

GreenSpace Evo Mini Fixed es un foco de acento miniaturizado con un diseño sutil y neutro. Esta particularidad hace que el producto sea una opción ideal para aplicaciones en moda y hostelería e instalaciones residenciales. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini Fixed en una opción sostenible para la iluminación de acento. Los reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y comodidad visual mejorada para el cliente. Los proyectos de renovación son fáciles con Perfect Fit debido a las múltiples dimensiones de recorte disponibles. Es posible personalizar aún más los colores, las texturas y los recortes Perfect Fit mediante Philips MyCreation

Beneficios

- Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio y neutro
- Adaptar las instalaciones antiguas es fácil con las múltiples opciones de corte disponibles de Perfect Fit
- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent
- Amplíe la vida útil del producto con facilidad de mantenimiento y actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto

GreenSpace Evo Mini Fijo

Características

- Fácil acceso a la óptica, LED y cristal frontal
- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Disponible en varias dimensiones de corte Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Equipado con los reflectores profundos de vanguardia PerfectAccent
- Opciones de conectividad: DALI (Interfaz de iluminación direccionable digitalmente) compatible con Interact (DIA) e inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)

Aplicaciones

- Moda
- hostelería
- Áreas residenciales

Advertencias y seguridad


- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado

Versions



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Plano de dimensiones



GreenSpace Evo Mini Fijo

Detalles del producto



Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Datos de producto	
Código de gama de producto	RS320B

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.200 lm
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1.200 lm
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1.700 lm
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.000 lm
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2.000 lm
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1.700 lm
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1.200 lm
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1.200 lm
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1.700 lm
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.000 lm
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVNB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados	59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados			

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	10,3 W	58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	10,2 W	58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	10 W
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	17,7 W	58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	13,9 W
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	17,7 W	58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	17,9 W
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	17,9 W	59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	6,6 W
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	6,6 W	59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	6,6 W
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVNB WH	6,6 W	59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	6,6 W
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	13,8 W			

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	No	58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	No
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	No	58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	Sí
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	Sí	58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	No
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	Sí	58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	No
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	Sí	59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	No
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	No	59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	No
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVNB WH	No	59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	No
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	Sí			

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Blanco	IP20/54
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Blanco	IP20/54
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Blanco	IP20
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Blanco	IP20
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Blanco	IP20
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Blanco	IP20
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Blanco	IP20
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Gris	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Gris	IP20/54
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Negro	IP20
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Negro	IP20/54
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Negro	IP20
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Negro	IP20
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Negro	IP20/54
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Negro	IP20/54

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Rendimiento inicial (conforme con IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102997

