



Un spot durable au design petit et subtil

GreenSpace Evo Mini Fixe

GreenSpace Evo Mini Fixe est un spot d'accent miniaturisé au design subtil et neutre. Cela fait de ce produit un choix idéal pour les applications de mode, d'hôtellerie et résidentielles. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini Fixe un choix d'éclairage d'accentuation durable. Les réflecteurs encastrés PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. Les projets de rénovation sont faciles avec Perfect Fit grâce aux multiples dimensions de découpe disponibles. Une personnalisation plus poussée des couleurs, des textures et des découpes Perfect Fit est possible via Philips MyCreation

Avantages

- Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre
- La rénovation d'anciennes installations est facile grâce aux multiples options de découpe disponibles de Perfect Fit.
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

GreenSpace Evo Mini Fixe

Fonctions

- Accès facile aux optiques, aux LED et à la vitre frontale
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Disponible en plusieurs dimensions de découpe Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs profonds PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black

Schéma dimensionnel



GreenSpace Evo Mini Fixe

Détails sur le produit



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	RS320B

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'200 lm
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1'200 lm
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1'700 lm
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2'000 lm
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2'000 lm
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1'700 lm
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1'200 lm
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1'200 lm
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1'700 lm
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2'000 lm
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°	58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

GreenSpace Evo Mini Fixe

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	10.3 W
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10.2 W
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17.7 W
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17.7 W
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17.9 W
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6.6 W
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6.6 W
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13.8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10.4 W
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	13.9 W
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	17.9 W
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6.6 W
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6.6 W
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6.6 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Non
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Non
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Oui
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Oui
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Oui
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Non
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Non
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Non
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Oui
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Non
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Non
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Non
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Non
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Blanc	IP20/54
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Blanc	IP20/54
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Blanc	IP20
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Blanc	IP20
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Blanc	IP20
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Blanc	IP20
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Blanc	IP20
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Gris	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Gris	IP20/54
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Noir	IP20
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Noir	IP20/54
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Noir	IP20
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Noir	IP20
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Noir	IP20/54
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Noir	IP20/54

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0.4
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0.4
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0.5
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0.5

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0.4
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0.4
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0.4
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0.4

Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0.4
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0.5
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0.4
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0.4




Order Code	Full Product Name	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0.4
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0.4
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0.4

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993


Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102997

GreenSpace Evo Mini Fixe

