



Een duurzame spot met een slank en subtiel ontwerp

GreenSpace Evo Mini Fixed

De GreenSpace Evo Mini Fixed is een miniatuur accentspot met een subtiel en neutraal ontwerp. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor modewinkels, horecagelegenheden en woningen. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini Fixed een duurzame keuze voor accentverlichting. De diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Renovatieprojecten zijn eenvoudig uitvoerbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in verschillende maten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren, texturen en Perfect Fit inbouwopeningen worden aangepast.

Voordelen

- Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp
- Vervanging van oudere installaties is eenvoudig met de verschillende opties voor Perfect Fit inbouwopeningen
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

GreenSpace Evo Mini Fixed

Kenmerken

- Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verkrijgbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in meerdere maten (80 mm-100 mm)
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)


Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Maatschets



Productgegevens



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black

GreenSpace Evo Mini Fixed

Productgegevens



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
------------------	------

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS320B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.200 lm
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1.200 lm
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1.700 lm
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.000 lm
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2.000 lm
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1.700 lm
8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1.200 lm
8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1.200 lm
8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1.700 lm
8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.000 lm
8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169590700	RS320B 7S/ PW940 PSU-E HNB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
8720169590717	RS320B 7S/ PC930 PSU-E HNB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden	8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HNB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden	8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden			

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	10,3 W	8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	10,2 W	8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	10 W
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	17,7 W	8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	13,9 W
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	17,7 W	8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	17,9 W
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	17,9 W	8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	6,6 W
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	6,6 W	8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	6,6 W
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HNB WH	6,6 W	8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	6,6 W
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	13,8 W			

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HNB WH	Nee	8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nee
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HNB FG WH	Nee	8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HNB BK	Ja
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HNB WH	Ja	8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HNB BK	Nee
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HNB WH	Ja	8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HNB BK	Nee
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HNB WH	Ja	8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HNB BK	Nee
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HNB WH	Nee	8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HNB BK	Nee
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HNB WH	Nee	8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HNB FG BK	Nee
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HNB FG GR	Ja			

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Wit	IP 20/54
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Wit	IP 20/54
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Wit	IP 20
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Wit	IP 20
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Wit	IP 20
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grijs	IP 20/54

Order Code	Full Product Name	Kleur	
		behuizing	Beschermingsklasse
8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grijs	IP 20/54
8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Zwart	IP 20
8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Zwart	IP 20/54
8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20
8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20
8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Zwart	IP 20/54
8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Zwart	IP 20/54

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)
8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169589858	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169589865	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589902	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589926	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589933	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590670	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590687	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169589896	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169589940	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169589872	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169589889	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169589919	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590694	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590700	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590717	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102997

