



En bærekraftig spot i en liten og elegant design

GreenSpace Evo Mini Fixed

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniaturisert aksentspot med en subtil og nøytral design. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
- Ettermontering av eldre monteringer er enkelt med Perfect Fits store utvalg av tilgjengelige utskjæringsalternativer
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

GreenSpace Evo Mini Fixed

Funksjoner

- Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Tilgjengelig i flere Perfect Fit utskæringsdimensjoner (80 mm-100 mm)
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)


Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Målskisse



Produkt detaljer



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black

GreenSpace Evo Mini Fixed

Produkt detaljer



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
-------------------------------	------

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	RS320B
------------------	--------

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
910505102989	RS320B 12S/ PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm
910505102993	RS320B 17S/ PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
910505102995	RS320B 20S/ PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
910505102996	RS320B 20S/ PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
910505102992	RS320B 17S/ PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
910505102997	RS320B 12S/ PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
910505102990	RS320B 12S/ PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
910505104581	RS320B 7S/ PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
910505104582	RS320B 7S/ PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104583	RS320B 7S/ PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader			

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W			

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nei	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nei
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nei	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nei
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nei
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nei
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nei	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nei
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nei	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nei
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja			

Mekanikk og innfatning

GreenSpace Evo Mini Fixed

Ingress			
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Hvit	IP20/54
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Hvit	IP20/54
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Hvit	IP20
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Hvit	IP20
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Hvit	IP20
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Hvit	IP20
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Hvit	IP20
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grå	IP20/54

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Ingress			
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Svart	IP20
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Svart	IP20/54
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Svart	IP20/54
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Svart	IP20/54


Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102997

