



En hållbar spot i en liten och diskret design

GreenSpace Evo Mini Fixed

GreenSpace Evo Mini Fixed är en spotlight i miniformat för accentbelysning med en diskret och neutral design. Det gör den till ett perfekt val för användning i modebutiker, hotell och restaurang samt bostäder. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini Fixed ett hållbart val för accentbelysning. PerfectAccent-reflektorerna säkerställer en ljuseffekt med ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. Tack vare de många olika utskärningsstorlekarna för en perfekt passform blir renoveringsprojekt enkla. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger, texturer och utskärningar

Fördelar

- Den stilrena designen passar neutralt in i butiken
- Det är enkelt att eftermontera äldre installationer med de olika utskärningsalternativen för en perfekt passform
- PerfectAccents reflektorteknik ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och uppgraderingar
- De återvunna materialen och den höga energieffektiviteten hjälper till att minska produktens koldioxidavtryck ännu mer

GreenSpace Evo Mini Fixed

Funktioner

- Enkel åtkomst till optik, LED och frontglas
- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Finns i flera utskärningsstorlekar (80 mm–100 mm) för perfekt passform
- Hög effektivitet för ett minskat koldioxidavtryck
- Utrustad med den senaste teknikens PerfectAccent-reflektorer
- Anslutningsalternativ: Interact-kompatibel DALI (DIA) och trådlös (WIA)
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)


Användning

- Modebutiker
- Hotell och restaurang
- Bostäder

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Det är endast möjligt att hantera produkten med en isolerande handske när den är varm.

Måttskiss



Produktinformation



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black

GreenSpace Evo Mini Fixed

Produktinformation



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Produktdata	
Produktfamiljskod	RS320B

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(Nom)		(nom)	
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
910505102995	RS320B 20S/ PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
910505102996	RS320B 20S/ PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Ljusteknik (2/2)

GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Högrelekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nej
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nej
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nej
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Vit	IP20/54
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Vit	IP20/54
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Vit	IP20

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Högrelekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Högrelekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nej
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nej
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nej
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nej
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nej
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nej

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Vit	IP20
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Vit	IP20
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Vit	IP20

GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Vit	IP20
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grå	IP20/54
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grå	IP20/54
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Svart	IP20
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Svart	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Svart	IP20
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Svart	IP20/54
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Svart	IP20/54

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102997

