



Malé a udržitelné bodové svítidlo s nádechem rafinovanosti

GreenSpace Evo Mini Nastavitelný

GreenSpace Evo Mini Adjustable je miniaturizovaný akcentní bod s jemným a neutrálním designem, který lze zaměřit až do 30 stupňů. Díky tomu je tento výrobek ideální volbou v oblasti módy, pohostinství a rezidenčním využití. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností je GreenSpace Evo Mini Adjustable udržitelnou volbou pro zvýrazňující osvětlení. Hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšenou jiskrou a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Renovační projekty jsou ve spojení s Perfect Fit snadné díky možnosti využití různých rozměrů výřezů. Další přizpůsobení barev, textur a výřezů Perfect Fit je možné prostřednictvím Philips MyCreation

Výhody

- Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem
- Snadné nasměrování světla až do 30 stupňů
- Dodatečná montáž starších instalací je snadná díky několika dostupným možnostem výřezu Perfect Fit
- Více trpytu a lepší pohodlí pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent
- Prodloužená životnost produktu díky snadnému servisu a možnostem modernizace
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnost pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Nastavitelný

Vlastnosti

- Snadný přístup k optice, LED a krycímu sklu
- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
- K dispozici v několika rozměrech výřezu Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Snížená uhlíková stopa díky vysoké účinnosti
- Vybaveno nejmodernějšími hlubokými reflektory PerfectAccent
- Možnosti připojení: Interact kompatibilní DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)

Aplikace

- Móda
- Pohostinství
- Rezidenční oblasti

Varování a bezpečnost




- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Rozměrové výkresy



GreenSpace Evo Mini Nastavitelný

Detaily o výrobku



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Označení a balení	
Kód produktové řady	RS321B

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon	
				(jmen.) (nom.)	Světelný tok
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
			(CRI)		
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů			

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W			

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ano	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ano
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Ne	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ano
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Ne	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ano
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Ne	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Ne
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Ne	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Ne
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Ne	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Ne
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Ne	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Ne
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ano			

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti	
		Barva těla	vniknutí
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Šedá	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Šedá	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Černá	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Černá	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Černá	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Černá	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Černá	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Černá	IP20

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti	
		Barva těla	vniknutí
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Bílá	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Bílá	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Bílá	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Bílá	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Bílá	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Bílá	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Bílá	IP20/54

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického
		efektu (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5


Order Code	Full Product Name	Hodnota stroboskopického
		efektu (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585


Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

