



# Et bæredygtig spot med et lille og subtilt design

## GreenSpace Evo Mini Kipbar

GreenSpace Evo Mini Adjustable er et miniaturiseret accentspot med et subtilt og neutralt design, som kan vinkles op til 30 grader. Dette gør produktet til et perfekt valg til tøjbutikker, hoteller, restauranter og boligapplikationer. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 55% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, fuldt servicebart og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bæredygtigt valg til accentbelysning. De dybe reflektorer fra PerfectAccent sikrer en lyseffekt med øget lys og forbedret komfort for kundens øjne. Renoveringsprojekter er nemme med Perfect Fit på grund af de mange udskæringsdimensioner, der er tilgængelige. Yderligere tilpasning af farver, teksturer og Perfect Fit-udskæringer er mulig via Philips MyCreation

### Fordele

- Passer ind i butikker med et klassisk og neutralt design
- Mulighed for at vinkle lyset op til 30 grader
- Perfect Fit gør eftermontering af ældre installationer enkel med deres brede udvalg af udskæringsmuligheder.
- Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem servicevenlighed og opgraderingsmuligheder
- Genbrugsmaterialer og den høje energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO<sub>2</sub>-fodaftryk

# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## Funktioner

- Nem adgang til optikken, LED og frontglas
- Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Fås i flere udskæringsdimensioner (80 mm-100 mm)
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaft tryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne dybe PerfectAccent reflektorer
- Tilslutningsmuligheder: Interagere med kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

## Anvendelsesområder

- Tøjbutikker
- Hoteller og restauranter
- Boligområder

## Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

## Versions





RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable black

## Målskitse



# GreenSpace Evo Mini Kipbar

## Oplysninger om produktet



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey

### Generelle oplysninger

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Driver inkluderet        | Ja      |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Service-kode             | Ja      |

### Drift og el

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesklasse IEC        | Sikkerhedsklasse II |
| Indgangsspænding              | 220-240 V           |
| Linjefrekvens                 | 50 to 60 Hz         |
| Velegnet til tilfældigt skift | Ikke relevant       |

### Mekanik og armaturhus

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 |
|-----------------------------------|------|

### Nøddrift

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Centraliseret nødbelysning | Nej |
|----------------------------|-----|

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Omgivelsestemperaturområde | +10 til +35 °C                   |
| CE-mærke                   | Ja                               |
| ENEC-mærke                 | ENEC-mærke                       |
| Mærke for brændbarhed      | -                                |
| Glødetrådtest              | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lysstrømtolerance | +/-10% |
|-------------------|--------|

### Produktdata

|                  |        |
|------------------|--------|
| Produktseriekode | RS321B |
|------------------|--------|

## Lysteknisk (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | 4000 K                            | >90                          | 128 lm/W                   | 1.700 lm |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | 4000 K                            | >90                          | 119 lm/W                   | 1.200 lm |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | 4000 K                            | >80                          | 133 lm/W                   | 1.700 lm |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | 3000 K                            | >80                          | 122 lm/W                   | 2.000 lm |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | 3000 K                            | >90                          | 105 lm/W                   | 700 lm   |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | 3000 K                            | >90                          | 120 lm/W                   | 700 lm   |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | 4000 K                            | >90                          | 127 lm/W                   | 700 lm   |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | 3000 K                            | >90                          | 117 lm/W                   | 1.200 lm |
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | 3000 K                            | >90                          | 111 lm/W                   | 1.700 lm |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | 4000 K                            | >90                          | 128 lm/W                   | 2.000 lm |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | 3000 K                            | >90                          | 122 lm/W                   | 2.000 lm |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | 3000 K                            | >80                          | 118 lm/W                   | 700 lm   |

| Order Code   | Full Product Name                       | Korreleret                | Farvegengivelsesindeks<br>(CRI) | Lyseffekt           | Lysstrøm |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|              |                                         | farvetemperatur<br>(nom.) |                                 | (nominel)<br>(nom.) |          |
| 910505104585 | RS321B 7S/840<br>PSU-E HVWB WH          | 4000 K                    | >80                             | 123 lm/W            | 700 lm   |
| 910505104588 | RS321B 12S/830<br>PSU-E HWB WH          | 3000 K                    | >80                             | 127 lm/W            | 1.200 lm |
| 910505104589 | RS321B 12S/<br>PW930 PSU-E<br>HMB FG WH | 3000 K                    | >90                             | 121 lm/W            | 1.200 lm |

Lysteknisk (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                | Optiktype                                                 | Order Code   | Full Product Name                | Optiktype                                                   |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader   | 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader | 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader   |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader |              |                                  |                                                             |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                | Strømforbrug | Order Code   | Full Product Name                | Strømforbrug |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | 13,8 W       | 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | 17,7 W       |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | 10,4 W       | 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | 17,9 W       |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | 13,9 W       | 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | 17,7 W       |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | 17,9 W       | 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | 6,6 W        |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | 6,6 W        | 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | 6,6 W        |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | 6,6 W        | 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | 10,3 W       |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | 6,6 W        | 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | 10,2 W       |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | 10 W         |              |                                  |              |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| Order Code   | Full Product Name                | Dæmpbar | Order Code   | Full Product Name             | Dæmpbar |
|--------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | Ja      | 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK  | Nej     |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | Nej     | 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK | Ja      |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | Nej     | 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH | Ja      |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | Nej     | 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH | Ja      |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | Nej     | 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH | Ja      |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | Nej     | 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH    | Nej     |

GreenSpace Evo Mini Kipbar

| Order Code   | Full Product Name           | Dæmpbar |
|--------------|-----------------------------|---------|
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH | Nej     |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH | Nej     |

Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | Grå                 | IP20/54                           |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | Grå                 | IP20/54                           |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | Sort                | IP20                              |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | Sort                | IP20                              |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | Sort                | IP20/54                           |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | Sort                | IP20                              |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | Sort                | IP20                              |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | Sort                | IP20                              |

Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | 0,4                                  |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | 0,4                                  |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | 0,4                                  |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | 0,4                                  |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | 0,4                                  |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | 0,4                                  |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | 0,4                                  |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | 0,5                                  |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| Order Code   | Full Product Name                | Indledende kromaticitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |


| Order Code   | Full Product Name                | Dæmpbar |
|--------------|----------------------------------|---------|
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | Nej     |

| Order Code   | Full Product Name                | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | Hvid                | IP20                              |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | Hvid                | IP20                              |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | Hvid                | IP20                              |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | Hvid                | IP20                              |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | Hvid                | IP20/54                           |


| Order Code   | Full Product Name                | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | 0,5                                  |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | 0,4                                  |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | 0,5                                  |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | 0,4                                  |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | 0,4                                  |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | 0,4                                  |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | 0,4                                  |

| Order Code   | Full Product Name                | Indledende kromaticitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | (0.422, 0.386) SDCM <2  |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104597




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

