



Ein nachhaltiger Spot in kleinem und dezentem Design

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar

Der verstellbare GreenSpace Evo Mini ist ein miniaturisierter Akzent-Spot in einem subtilen neutralen Design, der auf bis zu 30 Grad ausgerichtet werden kann. Das macht dieses Produkt zur idealen Wahl für die Bereiche Mode, Hotel- und Gastgewerbe sowie Wohnen. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den verstellbaren GreenSpace Evo Mini zur nachhaltigen Wahl für Akzentbeleuchtung. Die PerfectAccent-Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. Renovierungsprojekte sind mit Perfect Fit einfach, da mehrere Ausschnittgrößen zur Verfügung stehen. Philips MyCreation ermöglicht zudem die individuelle Anpassung von Farben, Texturen und Perfect Fit-Ausschnitten.

Vorteile

- Fügt sich mit einem sauberen und neutralen Design in die Geschäfte ein
- Einfaches Ausrichten des Lichts um bis zu 30 Grad
- Die Nachrüstung älterer Anlagen ist dank der zahlreichen verfügbaren Ausschnittoptionen von Perfect Fit einfach.
- Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren
- Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit und Upgrademöglichkeiten
- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Produkts weiter zu verringern.

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar

Merkmale

- Leichter Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Erhältlich in verschiedenen Perfect Fit-Ausschnittgrößen (80 mm – 100 mm)
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

Anwendung

- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Hinweise


- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmitt zubereitungsgebiete und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black

Abmessungsskizzen



GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar

Produktdetails



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Produktdaten	
Produktfamiliencode	RS321B

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
59065600	RS321B 17S/ PW940 DIA-E HNB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1'700 lm
59078600	RS321B 12S/ PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1'200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1'700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HNB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2'000 lm
59064900	RS321B 7S/ PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/ PW930 PSU-E HNB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/ PW940 PSU-E HNB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/ PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1'200 lm
58996400	RS321B 17S/ PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1'700 lm
58998800	RS321B 20S/ PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2'000 lm

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar

Order Code	Full Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	Lichtstrom
	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	
59066300	RS321B 20S/ PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2'000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1'200 lm
59077900	RS321B 12S/ PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1'200 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad			

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13.8 W	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17.7 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10.4 W	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17.9 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13.9 W	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17.7 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17.9 W	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6.6 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6.6 W	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6.6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6.6 W	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10.3 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6.6 W	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10.2 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W			

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Ja	59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nein

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nein
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nein
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nein
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nein
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nein
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Ja
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Ja
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Ja
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nein
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nein
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nein
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grau	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grau	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Schwarz	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Schwarz	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Schwarz	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Schwarz	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Schwarz	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Schwarz	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Weiß	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Weiß	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Weiß	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Weiß	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Weiß	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Weiß	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Weiß	IP20/54

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0.4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0.4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0.4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0.4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0.4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0.4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0.4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0.5

Order Code	Full Product Name	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0.5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0.4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0.5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0.4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0.4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0.4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0.4


Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104597




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104568

