



Un foco sostenible con un diseño pequeño y sutil

GreenSpace Evo Mini Ajustable

GreenSpace Evo Mini Adjustable es un foco de acento miniaturizado con un diseño sutil y neutro que puede orientarse hasta 30 grados. Esta particularidad hace que el producto sea una opción ideal para aplicaciones en moda y hostelería e instalaciones residenciales. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini Adjustable en una opción sostenible para la iluminación de acento. Los reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y comodidad visual mejorada para el cliente. Los proyectos de renovación son fáciles con Perfect Fit debido a las múltiples dimensiones de recorte disponibles. Es posible personalizar aún más los colores, las texturas y los recortes Perfect Fit mediante Philips MyCreation

Beneficios

- Se integra a la perfección en las tiendas por su diseño limpio y neutro
- La luz se puede orientar con facilidad hasta 30 grados
- Adaptar las instalaciones antiguas es fácil con las múltiples opciones de corte disponibles de Perfect Fit
- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent
- Amplíe la vida útil del producto con facilidad de mantenimiento y actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto

GreenSpace Evo Mini Ajustable

Características

- Fácil acceso a la óptica, LED y cristal frontal
- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Disponible en varias dimensiones de corte Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Equipado con los reflectores profundos de vanguardia PerfectAccent
- Opciones de conectividad: DALI (Interfaz de iluminación direccionable digitalmente) compatible con Interact (DIA) e inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)

Aplicaciones

- Moda
- hostelería
- Áreas residenciales

Advertencias y seguridad


- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Plano de dimensiones



GreenSpace Evo Mini Ajustable

Detalles del producto



Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Datos de producto	
Código de gama de producto	RS321B

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1.700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1.200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1.700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1.200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1.700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2.000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm

GreenSpace Evo Mini Ajustable

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de reproducción	Eficacia lumínica	Flujo
		correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	(nominal) (nom.)	luminoso
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1.200 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica	Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados			

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W			

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Sí	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Sí
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	No	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Sí
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	No	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Sí
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	No	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	No
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	No	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	No
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	No	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	No
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	No	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	No
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Sí			

GreenSpace Evo Mini Ajustable

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Gris	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Gris	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Negro	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Negro	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Negro	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Negro	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Negro	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Negro	IP20

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de entrada
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Blanco	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Blanco	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Blanco	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Blanco	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Blanco	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Blanco	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Blanco	IP20/54

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4


Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104597




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

