



Una lampada spot sostenibile dal design piccolo e discreto

GreenSpace Evo Mini regolabile

GreenSpace Evo Mini Adjustable è una lampada spot in miniatura dal design discreto e neutro, che può essere orientato fino a 30°. Queste caratteristiche lo rendono il prodotto ideale per applicazioni nei settori della moda, dell'ospitalità e residenziale. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Grazie all'elevata efficienza energetica, GreenSpace Evo Mini Adjustable è una scelta sostenibile per l'illuminazione d'accento. I riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Grazie alle diverse dimensioni di ritaglio disponibili, i progetti di ristrutturazione sono semplici con Perfect Fit. Ulteriori personalizzazioni di colori, texture e ritagli Perfect Fit sono possibili tramite Philips MyCreation.

Vantaggi

- Si integra nei negozi con un design pulito e neutro
- Facile orientare la luce fino a 30°
- Il retrofitting di installazioni meno recenti è facile grazie alle molteplici opzioni di ritaglio di Perfect Fit disponibili
- Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent
- Estendi la vita utile del prodotto con una facile manutenzione e aggiornabilità
- I materiali riciclati e l'elevata efficienza energetica contribuiscono a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del prodotto

GreenSpace Evo Mini regolabile

Caratteristiche

- Facile accesso all'ottica, al LED e al vetro frontale
- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Disponibile in diverse dimensioni di ritaglio Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Dotato di riflettori profondi PerfectAccent allo stato dell'arte
- Opzioni di connettività: compatibile con Interact DALI (DIA) e Wireless (WIA)
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)


Applicazione

- Negozi di moda
- Hotel, ristoranti e bar
- Strutture residenziali

Warnings and safety

- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante

Disegno tecnico



Dati del prodotto



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white

GreenSpace Evo Mini regolabile

Dati del prodotto



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RS321B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica		
			(CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1.700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1.200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1.700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1.200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1.700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2.000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1.200 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi	59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi

GreenSpace Evo Mini regolabile

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Si
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	No
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	No
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	No
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	No
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	No
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	No
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Si
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Si
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Si
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	No
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	No
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	No
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento	e una gestione termica
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Grigio	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Grigio	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nero	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nero	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nero	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nero	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nero	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Nero	IP20

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento	e una gestione termica
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Bianco	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Bianco	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Bianco	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Bianco	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Bianco	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Bianco	IP20

GreenSpace Evo Mini regolabile

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento	e una gestione termica
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Bianco	IP20/54

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5


Order Code	Full Product Name	Effetto stroboscopico
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Performance iniziale (conforme a IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998

GreenSpace Evo Mini regolabile


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

