



# En bærekraftig spot i en liten og elegant design

## GreenSpace Evo Mini Justerbar

GreenSpace Evo Mini Adjustable er en miniatyrisert aksentspot med en elegant og nøytral design som kan justeres opptil 30 grader. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

### Fordeler

- Passer inn i butikker med et rent og nøytralt design
- Lett å rette lyset opp til 30 grader
- Ettermontering av eldre monteringer er enkelt med Perfect Fits store utvalg av tilgjengelige utskjæringsalternativer
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

## GreenSpace Evo Mini Justerbar

### Funksjoner

- Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Tilgjengelig i flere Perfect Fit utskæringsdimensjoner (80 mm–100 mm)
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

### Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

### Warnings and safety



- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

### Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey

### Målskisse



# GreenSpace Evo Mini Justerbar

## Produkt detaljer



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini  
adjustable grey

| Generell informasjon                  |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Driver inkludert                      | Ja                                       |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                                  |
| Service Tag                           | Ja                                       |
| Drift og elektronikk                  |                                          |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse II                      |
| Inngangsspenning                      | 220-240 V                                |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz                              |
| Egnet for tilfeldig veksling          | Ikke relevant                            |
| Mekanikk og innfatning                |                                          |
| Mekanisk støtteskyttelseskode         | IK02                                     |
| Nøddrift                              |                                          |
| Sentral nødbelysning                  | Nei                                      |
| Godkjenning og bruksområde            |                                          |
| For omgivelsestemperaturer mellom     | +10 til +35 °C                           |
| CE-merke                              | Ja                                       |
| ENEC-merke                            | ENEC-merke                               |
| Brennbarhetsmerke                     | -                                        |
| Test av glødetråd                     | Temperatur<br>650 °C, varighet<br>30 sek |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                                          |
| Lysstrømtoleranse                     | +/-10%                                   |
| Produktdata                           |                                          |
| Produktseriekode                      | RS321B                                   |

## Teknisk belysning (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                       | Korrelert              |                               | Lysutbytte      |           |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
|              |                                         | fargetemperatur (nom.) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | (vurdert) (Nom) | Lysytelse |
| 910505104569 | RS321B 17S/<br>PW940 DIA-E<br>HWB FG GR | 4000 K                 | >90                           | 128 lm/W        | 1 700 lm  |
| 910505104590 | RS321B 12S/<br>PW940 PSU-E<br>HNB FG GR | 4000 K                 | >90                           | 119 lm/W        | 1 200 lm  |
| 910505102998 | RS321B 17S/840<br>PSU-E HMB BK          | 4000 K                 | >80                           | 133 lm/W        | 1 700 lm  |
| 910505104501 | RS321B 20S/830<br>PSU-E HWB BK          | 3000 K                 | >80                           | 122 lm/W        | 2 000 lm  |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930<br>PSU-E HMB FG<br>BK   | 3000 K                 | >90                           | 105 lm/W        | 700 lm    |
| 910505104586 | RS321B 7S/<br>PW930 PSU-E<br>HWB BK     | 3000 K                 | >90                           | 120 lm/W        | 700 lm    |
| 910505104587 | RS321B 7S/<br>PW940 PSU-E<br>HWB BK     | 4000 K                 | >90                           | 127 lm/W        | 700 lm    |
| 910505104591 | RS321B 12S/<br>PC930 WIA-E<br>HMB BK    | 3000 K                 | >90                           | 117 lm/W        | 1 200 lm  |
| 910505102999 | RS321B 17S/<br>PC930 WIA-E<br>HMB WH    | 3000 K                 | >90                           | 111 lm/W        | 1 700 lm  |
| 910505104502 | RS321B 20S/<br>PW940 DIA-E<br>HMB WH    | 4000 K                 | >90                           | 128 lm/W        | 2 000 lm  |

| Order Code   | Full Product Name                       | Korrelert                 |                                  | Lysutbytte<br>(vurdert)<br>(Nom) | Lysytelse |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|              |                                         | fargetemperatur<br>(nom.) | Fargegjengivelsesindeks<br>(CRI) |                                  |           |
| 910505104570 | RS321B 20S/<br>PW930 WIA-E<br>HMB WH    | 3000 K                    | >90                              | 122 lm/W                         | 2 000 lm  |
| 910505104584 | RS321B 7S/830<br>PSU-E HWB WH           | 3000 K                    | >80                              | 118 lm/W                         | 700 lm    |
| 910505104585 | RS321B 7S/840<br>PSU-E HVWB WH          | 4000 K                    | >80                              | 123 lm/W                         | 700 lm    |
| 910505104588 | RS321B 12S/830<br>PSU-E HWB WH          | 3000 K                    | >80                              | 127 lm/W                         | 1 200 lm  |
| 910505104589 | RS321B 12S/<br>PW930 PSU-E<br>HMB FG WH | 3000 K                    | >90                              | 121 lm/W                         | 1 200 lm  |

Teknisk belysning (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                   | Optikktype                                                          | Order Code   | Full Product Name                   | Optikktype                                                          |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E<br>HWB FG GR | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E<br>HMB WH    | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E<br>HNB FG GR | Høyreflekterende metallreflektor,<br>smalstrålet 10 til 20 grader   | 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E<br>HMB WH    | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB<br>BK      | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E<br>HMB WH    | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB<br>BK      | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB<br>WH       | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB<br>FG BK  | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB<br>WH      | Høyreflekterende metallreflektor,<br>bredstrålet 40 til 80 grader   |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E<br>HWB BK     | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB<br>WH      | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E<br>HWB BK     | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader | 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E<br>HMB FG WH | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E<br>HMB BK    | Høyreflekterende metallreflektor,<br>mellomstrålet 20 til 40 grader |              |                                     |                                                                     |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                | Effektforbruk | Order Code   | Full Product Name                | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | 13,8 W        | 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | 17,7 W        |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | 10,4 W        | 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | 17,9 W        |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | 13,9 W        | 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | 17,7 W        |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | 17,9 W        | 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | 6,6 W         |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | 6,6 W         | 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | 6,6 W         |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | 6,6 W         | 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | 10,3 W        |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | 6,6 W         | 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | 10,2 W        |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | 10 W          |              |                                  |               |

Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name                | Kan dimmes | Order Code   | Full Product Name                | Kan dimmes |
|--------------|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | Ja         | 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | Nei        |

GreenSpace Evo Mini Justerbar

| Order Code   | Full Product Name               | Kan dimmes |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK     | Nei        |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK     | Nei        |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK | Nei        |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK    | Nei        |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK    | Nei        |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK   | Ja         |
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH   | Ja         |

Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name                   | Ingress          |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                     | Innfatningsfarge | beskyttelseskode |
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E<br>HWB FG GR | Grå              | IP20/54          |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E<br>HNB FG GR | Grå              | IP20/54          |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB<br>BK      | Svart            | IP20             |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB<br>BK      | Svart            | IP20             |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB<br>FG BK  | Svart            | IP20/54          |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E<br>HWB BK     | Svart            | IP20             |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E<br>HWB BK     | Svart            | IP20             |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E<br>HMB BK    | Svart            | IP20             |

| Order Code   | Full Product Name                | Kan dimmes |
|--------------|----------------------------------|------------|
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | Ja         |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | Ja         |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | Nei        |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | Nei        |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | Nei        |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | Nei        |

| Order Code   | Full Product Name                   | Ingress          |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                     | Innfatningsfarge | beskyttelseskode |
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E<br>HMB WH    | Hvit             | IP20             |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E<br>HMB WH    | Hvit             | IP20             |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E<br>HMB WH    | Hvit             | IP20             |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB<br>WH       | Hvit             | IP20             |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB<br>WH      | Hvit             | IP20             |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB<br>WH      | Hvit             | IP20             |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E<br>HMB FG WH | Hvit             | IP20/54          |

Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                | Stroboskopisk effekt |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | 0,4                  |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | 0,4                  |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | 0,4                  |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | 0,4                  |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | 0,4                  |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | 0,4                  |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | 0,4                  |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | 0,5                  |


| Order Code   | Full Product Name                | Stroboskopisk effekt |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | 0,5                  |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | 0,4                  |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | 0,5                  |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | 0,4                  |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | 0,4                  |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | 0,4                  |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | 0,4                  |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


| Order Code   | Full Product Name                | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505104569 | RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104590 | RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505102998 | RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK      | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104501 | RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104568 | RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK  | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104586 | RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK     | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104587 | RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK     | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104591 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |

| Order Code   | Full Product Name                | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505102999 | RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104502 | RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH    | (0.374, 0.364) SDCM <2  |
| 910505104570 | RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH    | (0.422, 0.386) SDCM <2  |
| 910505104584 | RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH       | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104585 | RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH      | (0.382, 0.380) SDCM <3  |
| 910505104588 | RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH      | (0.434, 0.403) SDCM <3  |
| 910505104589 | RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH | (0.422, 0.386) SDCM <2  |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104597




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

# GreenSpace Evo Mini Justerbar


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -  
910505104568

