



Mały i trwały reflektor o małej i subtelnej konstrukcji

GreenSpace Evo Mini Regulowany

GreenSpace Evo Mini Adjustable to zminiaturyzowany reflektor akcentowy o subtelnej i neutralnej konstrukcji, oferujący możliwość skierowania światła pod maksymalnym kątem 30 stopni. Dzięki temu produkt stanowi idealny wybór do zastosowań w salonach mody, branży hotelarskiej i na terenach mieszkalnych. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini Adjustable stanowi doskonałe rozwiązanie jako oświetlenie akcentujące. Głębokie reflektory PerfectAccent gwarantują efekt świetlny ze zwiększonym połyskiem i większym komfortem dla oczu kupujących. Realizacja projektów modernizacyjnych jest łatwiejsza dzięki możliwości dopasowania wymiarów oprawy do otworu montażowego. Dalsza personalizacja kolorów, faktur i wymiarów oprawy Perfect Fit jest możliwa za pośrednictwem Philips MyCreation

GreenSpace Evo Mini Regulowany

Korzyści

- Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji
- Łatwe skierowanie światła nawet pod kątem 30 stopni
- Modernizacja starszych instalacji jest łatwa dzięki możliwości dopasowania oprawy do otworu montażowego.
- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki głębokim odbłyśnikom
- Wydłuż okres użytkowania produktu dzięki łatwej obsłudze i możliwości rozbudowy
- Materiały pochodzące z recyklingu i wysoka efektywność energetyczna pomagają dodatkowo zmniejszyć ślad węglowy produktu

Cechy

- Łatwy dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby
- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Oferują idealne wymiary dopasowania otworów montażowych (80 mm – 100 mm)
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Wyposażone w najnowocześniejsze głębokie odbłyśniki PerfectAccent
- Opcje łączności: zgodność z technologią Interact DALI (DIA) i łączność bezprzewodowa (WIA)
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Salony mody
- Hotele
- Budynki mieszkalne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem rąk Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie przy użyciu rękawic termoizolacyjnych


Wersje



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

GreenSpace Evo Mini Regulowany

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

GreenSpace Evo Mini Regulowany

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	–
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	RS321B

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Typ optyki
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

GreenSpace Evo Mini Regulowany

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy – średni rozsył światła 20–40 stopni

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Tak
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nie
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nie
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nie
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nie
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nie
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nie
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Tak
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Tak
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Tak
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nie
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nie
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nie
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nie

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia	
		Kolor Korpusu	ochrony
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Szary	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Szary	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Czarny	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Czarny	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Czarny	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Czarny	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Czarny	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Czarny	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia	
		Kolor Korpusu	ochrony
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Biel	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Biel	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Biel	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Biel	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Biel	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Biel	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Biel	IP20/54

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu
		stroboskopowego (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4

Order Code	Full Product Name	Wartość efektu
		stroboskopowego (SVM)
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4




GreenSpace Evo Mini Regulowany

Order Code Full Product Name		Wartość efektu stroboskopowego (SVM)
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność	Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2			




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588


Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586

GreenSpace Evo Mini Regulowany


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

