



Um local sustentável num design pequeno e subtil

GreenSpace Evo Mini Ajustável

O GreenSpace Evo Mini Adjustable é um ponto de destaque miniaturizado com um design subtil e neutro que pode ser orientado até 30 graus. Isso torna o produto uma escolha ideal para aplicações de moda, hospitalidade e residenciais. A caixa impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a elevada eficiência energética, isto faz com que o GreenSpace Evo Mini Adjustable seja uma escolha sustentável para a iluminação de acentos. Os refletores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz com mais brilho e maior conforto aos olhos do comprador. Os projetos de renovação são fáceis com Perfect Fit devido às múltiplas dimensões de corte disponíveis. É possível personalizar ainda mais as cores, as texturas e os recortes Perfect Fit através do Philips MyCreation

Benefícios

- Combina com lojas com um design limpo e neutro
- Fácil de apontar a luz até 30 graus
- O reequipamento de instalações mais antigas é fácil com as múltiplas opções de corte disponíveis da Perfect Fit
- Mais brilho e maior conforto para os olhos do cliente com os refletores profundos PerfectAccent
- Prolongue a vida útil do produto com facilidade de manutenção e atualização
- Os materiais reciclados e a elevada eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto

GreenSpace Evo Mini Ajustável

Características

- Fácil acesso à ótica, LED e vidro frontal
- Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão
- Disponível em várias dimensões de recorte Perfect Fit (80 mm-100 mm)
- Pegada de carbono reduzida devido à alta eficácia
- Equipado com refletores profundos PerfectAccent de última geração
- Opções de conectividade: Compatível com interação DALI (DIA) e sem fios (WIA)
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)

Aplicação

- Moda
- Hotéis
- Residências

Avisos e Segurança




- A limpeza da ótica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance da mão. A manipulação do produto quente só é possível com uma luva isolada

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white

Desenho dimensional



GreenSpace Evo Mini Ajustável

Detalhes do produto



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Funcionamento e características elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Dados do produto	
Código da família de produtos	RS321B

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de		
			Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1.700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1.200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1.700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1.200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1.700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2.000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1.200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1.200 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus	59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

GreenSpace Evo Mini Ajustável

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Sim
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Não
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Não
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Não
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Não
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Não
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Não
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Sim

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção de entrada
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Cinzentos	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Cinzentos	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Preto	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Preto	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Preto	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Preto	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Preto	IP20

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W

Order Code	Full Product Name	Regulável
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Sim
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Sim
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Sim
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Não
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Não
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Não
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Não

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento	Código de proteção de entrada
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Preto	IP20
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Branco	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Branco	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Branco	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Branco	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Branco	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Branco	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Branco	IP20/54

GreenSpace Evo Mini Ajustável

Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5




Order Code	Full Product Name	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591


Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588

Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104568

GreenSpace Evo Mini Ajustável

