

GreenSpace Accent Fixed Gen2

RS350B



GreenSpace Accent Fixed Gen2 : un éclairage vers le bas d'accentuation réparable et évolutif pour les commerces

Avec GreenSpace Accent Fixed Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent, dans un plafonnier abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Fixed Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et des mises à niveau faciles
- La conception neutre et épurée du produit permet de se fondre dans le plafond

Applications

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

Fonctions

- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Équipé d'optiques à réflecteur PerfectAccent de pointe

Versions



RS350B GreenSpace Accent
Fixed Black standard




RS350B GreenSpace Accent
Fixed White painted



RS350B GreenSpace Accent
Fixed White standard

- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)
- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous recommandons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

Schéma dimensionnel



RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Détails sur le produit

	GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable		RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard
	RS350B GreenSpace Accent Fixed White painted		RS350B GreenSpace Accent Fixed Black standard

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse 120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220 à 240 V
Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire Non
Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]
Classe du risque explosif -

Fonctionnement de secours

Secours centralisé Non

Approbation et application

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité -
Marquage CE Oui
Marquage ENEC Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM) 0,9
Gamme de températures ambiantes +10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux -10% / +10%

Données du produit

Code famille de produits RS350B [GreenSpace Accent Fixed G2]

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58798400	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
58805900	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Faisceau extensif
58807300	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
58802800	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
58804200	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58799100	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
58800400	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Faisceau extensif
58801100	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
58803500	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Faisceau extensif
58806600	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58798400	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
58805900	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
58807300	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W
58802800	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
58804200	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
58799100	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
58800400	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
58801100	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
58803500	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
58806600	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58798400	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Non	Non applicable
58805900	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Oui	10%
58807300	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Oui	10%
58802800	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58804200	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58799100	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58800400	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
58801100	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Oui	10%
58803500	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Oui	10%
58806600	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Oui	1%

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58798400	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Noir
58805900	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Noir
58807300	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58802800	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Blanc
58804200	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Blanc
58799100	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Blanc
58800400	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
58801100	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Blanc
58803500	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Blanc
58806600	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Blanc


Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58798400	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58805900	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58807300	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58802800	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58804200	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58799100	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58800400	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58801100	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58803500	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58806600	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Diagramme photométrique polaire




RS350BI - 910505102745




RS350BI - 910505102740




RS350BI - 910505102748




RS350BI - 910505102741




RS350BI - 910505102744




RS350BI - 910505102746




RS350BI - 910505102743



RS350BI - 910505102749



RS350BI - 910505102742



RS350BI - 910505102747