



GreenSpace Accent Vast Gen2: Een bruikbare en upgradebare accentdownlight voor de detailhandel

Met GreenSpace Accent Fixed Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Fixed Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met eenvoudig onderhoud en upgrades
- Het neutrale, strakke productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie met het plafond

Applications

- Supermarkten en hypermarkten
- Grote winkelketens
- Winkelcentra

Kenmerken

- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Voorzien van geavanceerde PerfectAccent reflectoroptieken
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.

Versions



RS350B GreenSpace Accent
Fixed Black standard




RS350B GreenSpace Accent
Fixed White painted



RS350B GreenSpace Accent
Fixed White standard

Maatschets



RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK

Productgegevens

	GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable		RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard
	RS350B GreenSpace Accent Fixed White painted		RS350B GreenSpace Accent Fixed Black standard

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron120 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning220 tot 240 V
Ingangsfrequentie50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakelingNee
IEC beschermingsklasseVeiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

BeschermingsklasseIP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatieIK02 [0,2] standaard
Explosiegevaarklasse-

Werking op noodstroom

Centrale noodpostNee

Keurmerken en classificaties

GloeidraadtestTemperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering-
CE-markeringJa
ENEC-markeringENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)0,9
Bereik omgevingstemperatuur+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom-10% / +10%

Productgegevens

Code productfamilieRS350B [GreenSpace Accent Fixed G2]

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave-index (CRI)	Optiektype
8720169587984	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2.600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8720169588059	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	4.100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Brede bundel
8720169588073	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4.000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Brede bundel
8720169588028	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	2.600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Middelbrede bundel
8720169588042	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2.700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8720169587991	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Brede bundel
8720169588004	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	2.800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Brede bundel
8720169588011	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2.600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8720169588035	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2.800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Brede bundel
8720169588066	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4.000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169587984	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
8720169588059	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
8720169588073	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W
8720169588028	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
8720169588042	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
8720169587991	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
8720169588004	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
8720169588011	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
8720169588035	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
8720169588066	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8720169587984	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nee	Niet van toepassing
8720169588059	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
8720169588073	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%
8720169588028	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169588042	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169587991	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588004	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8720169588011	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
8720169588035	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
8720169588066	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169587984	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Zwart
8720169588059	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Zwart
8720169588073	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Zwart
8720169588028	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Wit
8720169588042	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169587991	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Wit
8720169588004	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8720169588011	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Wit
8720169588035	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Wit
8720169588066	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169587984	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588059	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588073	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588028	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
8720169588042	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
8720169587991	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
8720169588004	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
8720169588011	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
8720169588035	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169588066	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar normal diagrammen




RS350BI - 910505102745

RS350BI - 910505102740


RS350BI - 910505102748




RS350BI - 910505102741




RS350BI - 910505102744




RS350BI - 910505102746




RS350BI - 910505102743



RS350BI - 910505102749



RS350BI - 910505102742



RS350BI - 910505102747