



GreenSpace Accent Fixed Gen2: En användbar och uppgraderingsbar downlight för detaljhandeln

Med GreenSpace Accent Fixed Gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare uppleva den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar downlight för accent-belysning. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Fixed Gen2 användas för cirkulär belysning. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. LED-belysningskoncept för färsk livsmedel finns för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på vår katalogs kläder- och livsmedelssidor.

Fördelar

- PerfectAccent-optiken ger lite mer gnista till butiken och ljus som är behagligt för ögonen
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala och stilrena produktdesignen ger taket ett sömlöst utseende

Applications

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butiksokedjor
- Gallerior

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken

- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa alternativ för uppkoppling
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)
- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flux bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagingsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Versions



RS350B GreenSpace Accent
Fixed Black standard




RS350B GreenSpace Accent
Fixed White painted



RS350B GreenSpace Accent
Fixed White standard

Måttskiss



RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Produktinformation



GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable



RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard



RS350B GreenSpace Accent Fixed White painted



RS350B GreenSpace Accent Fixed Black standard

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel120 °

Drift och elektricitet

Ingångsspänning220–240 V
Line Frequency50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytningNej
Skyddsklass IECSäkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklassIP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkanIK02 [0.2 J standard]
Riskklass, explosioner-

Nöddrift

Central nödbelysningNej

Användning och godkännande

GlödtrådtestTemperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet-
CE-märkningJa
ENEC-märkningENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)0,9
Omgivningstemperatur+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde-10% / +10%

Produktdata

ProduktfamiljskodRS350B [GreenSpace Accent Fixed G2]

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2 600 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	4 100 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märk-värde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	2 600 lm	5000 K	130 lm/W	>90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2 700 lm	2200 K	97 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	2 700 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	2 800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2 600 lm	2700 K	127 lm/W	>80	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	2 800 lm	3000 K	112 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	4 000 lm	3000 K	125 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%


Mekanik och armaturhus


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Vit
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Vit
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Vit
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Vit
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar normal diagrams







RS350BI - 910505102741




RS350BI - 910505102744




RS350BI - 910505102746




RS350BI - 910505102743



RS350BI - 910505102749



RS350BI - 910505102742



RS350BI - 910505102747